ALFAAB24648

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013 。

邻苯二甲酸二烯丙酯

一 化学品及企业标识

产品说明: 邻苯二甲酸二烯丙酯
Product Description: **Diallyl phthalate**

目录编号 **B24648**
俗名 1,2-Benzenedicarboxylic acid di-2-propenylester
CAS 号 131-17-9
分子式 C14 H14 O4

供应商

阿法埃莎(中国)化学有限公司
上海市化学工业区奉贤分区银工路229号
邮编201424
紧急电话号码 +86 21-67582000
传真：+86 21-67582001

紧急电话号码

+86 532 8388 9090
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品.
限制用途 无资料。

二 危险性概述

物理状态	外观与性状	气味
液体	浅黄色	轻微

紧急情况概述

吞咽有害. 皮肤接触可能有害. 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响. 催泪物质(物质增加泪水的流出)。. 可能导致皮肤过敏反应. 吸入有害. 怀疑可造成遗传性缺陷. 长期或反复接触可能损害器官.

GHS危险性类别

急性经口毒性	类别4
急性经皮毒性	类别5
急性吸入毒性 - 蒸气	类别4
皮肤致敏	类别1
生殖细胞突变性	类别2
特定的靶器官系统毒性(反复暴露)	类别2
急性水生毒性	类别1
慢性水生毒性	类别1

标签元素

警示语 **危险**

危险说明
H313 - 皮肤接触可能有害
H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
H317 - 可能导致皮肤过敏反应
H341 - 怀疑会导致遗传性缺陷
H373 - 长期或反复接触可能对器官造成损害
H302 + H332 - 吞咽或吸入有害

防范说明
预防措施
P201 - 使用前获特别指示
P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地
P280 - 戴防护手套
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
事故响应
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
P311 - 呼叫解毒中心或医生
P330 - 漱口
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用
安全储存
P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭
处置
P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害
无确定.
健康危害
吞咽有害. 皮肤接触可能有害. 可能导致皮肤过敏反应. 吸入有害. 怀疑可造成遗传性缺陷. 长期或反复接触可能损害器官.
环境危害
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响. 由于其水溶性，可能在环境中迁移. 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延.

其他危害
催泪物质(物质增加泪水的流出)。
本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
邻苯二甲酸二烯丙酯	131-17-9	>95

四 急救措施

眼睛接触
立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面. 就医.

皮肤接触
立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子. 就医.

吸入
离开暴露区域，并躺下. 转移至空气新鲜处. 如呼吸困难，给氧. 如呼吸停止，进行人工呼吸.

食入
清水漱口. 就医.

最重要的症状与影响
可能导致皮肤过敏反应. . 过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

对急救人员之自我防护
确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散.

对医师的备注
对症治疗.

五 消防措施

适用的灭火剂
雾状水. 二氧化碳(CO2). 干粉. 化学泡沫.

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质
无资料.

化学品引起的特殊危害
不要让灭火后的液体进入下水道或水道.

消防员的防护设备和注意事项
在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备.

六 泄漏应急处理

个人预防措施
确保足够的通风.

环境保护措施

不得冲入地表水或污水排放系统. 防止泄漏物污染地下水系统。. 防止产品进入下水道. 如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构. 附加生态信息参见第12部分. 避免释放到环境中. 收集溢出物.

为遏制和清理方法
用惰性吸附材料(如沙子、硅胶、酸粘合剂、通用粘合剂、锯末)吸收. 防止产品进入下水道. 存放于适当的密闭容器中待处置. 不得冲入地表水或污水排放系统. 不得使本化学品排入环境。.

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。.

七 操作处置与储存

操作
避免皮肤和眼睛接触. 不要吸入烟雾/蒸汽/喷雾.

安全储存
存放于干燥、阴凉且通风良好处. 保持容器密闭.

特定用途
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	香港	泰国	欧盟	英国
邻苯二甲酸二烯丙酯	-			STEL: 15 mg/m³ 15 min TWA: 5 mg/m³ 8 hr

暴露控制

工程措施
确保足够的通风，尤其是在有限区域中. 只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。.

个人防护设备

眼睛防护 护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
天然橡胶 丁腈橡胶 氯丁橡胶 PVC	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护	穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触
呼吸防护	当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器. 为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。
大型/紧急情况下使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器 **推荐的过滤器类型：** 有机气体和蒸气的过滤 A型 棕色 符合以EN14387
小规模/实验室使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器 **推荐半面罩 -** 阀过滤：EN405; 或; 半面罩：EN140; 加过滤器，EN141 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行
卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.
环境接触控制	防止产品进入下水道. 防止泄漏物污染地下水系统。. 如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构.

九 理化特性

外观与性状	浅黄色	
物理状态	液体	。
气味	轻微	
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	-70 °C / -94 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	300 - 167 °C / 572 - 332.6 °F	@ 5 mmHg
闪火点	166 °C / 330.8 °F	**方法 -** 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体，气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	4 mmHg @ 160 °C	
蒸汽密度	8.3	(空气= 1。0)
比重 / 密度	1.120	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	148 mg/L (20 °C)	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
邻苯二甲酸二烯丙酯	3.23	
自燃温度	435 °C	
分解温度	无资料	
黏度	13 mPa.s at 20 °C	
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	
分子式	C14 H14 O4	
分子量	246.26	

十 稳定性和反应性

稳定性 正常条件下稳定.

危险反应 无资料.

危险的聚合作用 无资料.

应避免的条件 不相容产品.

应避免的材料 强碱. 强酸. 强氧化剂.

有害的分解产物 一氧化碳 (CO). 二氧化碳(CO2).

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
邻苯二甲酸二烯丙酯	LD50 = 656 mg/kg (Rat)	LD50 = 3400 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 5200 mg/m³ (Rat) 1 h

皮肤腐蚀/刺激; 基于现有数据，不符合分类标准

。

严重损伤/刺激眼睛; 基于现有数据，不符合分类标准

呼吸或皮肤过敏;

呼吸系统 基于现有数据，不符合分类标准

皮肤 类别1

。

皮肤接触可能引起过敏

生殖细胞致突变性; 类别2

。

致癌性; 基于现有数据，不符合分类标准

。

本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性; 基于现有数据，不符合分类标准

STOT单曝光; 基于现有数据，不符合分类标准

STOT重复曝光; 类别2

靶器官 无资料.

吸入危险。 基于现有数据，不符合分类标准

其他不良反应 参见RTECS的实际条目了解全部的信息。

症状 /效应
急性的和滞后 过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

十二 生态学信息

生态毒性 对水生生物有极高毒性，可能在水生环境中造成长期有害影响. 此产品含有下列对环境有危险的物质.

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
邻苯二甲酸二烯丙酯	LC50: 0.23 mg/L/96h (Oncorhynchus mykiss)	EC50: 5.5 mg/L/48h		

持久性和降解性 易生物降解
持久存留 可溶于水，持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况.
降解污水处理厂 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

生物累积潜力 不一定是生物积累性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
邻苯二甲酸二烯丙酯	3.23	无资料

土壤中的迁移性 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

内分泌干扰物信息 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 不得排放到环境中. 废物被分为危险物质. 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。. 按照当地规定处理.

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。.

其他信息 不要冲到下水道. 废物代码应由使用者根据产品的应用指定. 不要排入下水道. 不得使本化学品排入环境。.

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号	UN3082
正式运输名称	对环境有害的液态物质，未另作规定的
技术运输名称	Diallyl phthalate
危害类别	9
包装组	III

IMDG/IMO

联合国编号	UN3082
正式运输名称	对环境有害的液态物质，未另作规定的
技术运输名称	Diallyl phthalate
危害类别	9
包装组	III

IATA

联合国编号	UN3082
正式运输名称	对环境有害的液态物质，未另作规定的
技术运输名称	Diallyl phthalate
危害类别	9
包装组	III

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚(AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品名录(2015版)	危险货物品名表 - 2012版	中国现有化学物质名录(IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表(PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化学品目录(KECL)
邻苯二甲酸二烯丙酯	-	-	X	205-016-3	X	X	X	X	X	X	KE-02288

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人 产品安全部门 。

修订日期	23-Jul-2026
修订,再版的原因	不适用.

培训建议

化学品事故响应培训。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质
TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性，生物累积性，毒性
TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇：水分配系数
vPvB - 持久性，生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)
IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶
ATE - 急性毒性估计
VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束