NEU

Thermo Scientific Heratherm

Trockenschränke Standgeräte –

effizient, sicher, anwenderfreundlich

Thermo Scientific™ Heratherm™ Standgeräte sind für hohes Probenaufkommen und große Proben vorgesehen und liefern wertvollen Raum auf kleiner Stellfläche.

General Protocol Trockenschränke bieten eine hohe Kapazität für Ihre täglichen Trocknungs- und Wärmebehandlungen.

Alle Modelle sind in praktischer 230 V Ausführung erhältlich. Für hohe Temperaturanforderungen und schnelle Aufheiz- und Erholzeit wählen Sie unsere 750-3P Modelle mit 400 V (3-Phasen-Anschluss).

750 l | 400 l

Thermo SCIENTIFIC

Thermo Scientific Heratherm 750 l und 400 l Trockenschränke Standgeräte

effizient, sicher, anwenderfreundlich

NEU

Niedriger Energieverbrauch

- Die neuen Thermo Scientific Heratherm Trockenschränke schonen durch ihren niedrigeren Energieverbrauch (bis zu 23 % geringer als bei den Vorgängermodellen*) die Umwelt und reduzieren die Betriebskosten.

* Basierend auf eigens durchgeführten Tests, 04/2012

Höchste Temperaturgenauigkeit zum Schutz Ihrer wertvollen Proben

- Optimale Temperaturkonstanz: +/-2,1 °C.
- Optimale Temperaturstabilität: +/-0,3 °C. (gemessen bei 150 °C).

Optionales Edelstahlgehäuse für Advanced Protocol Modelle

- Erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen pharmazeutischer und klinischer Labore.

Heratherm
General Protocol Standgeräte

- Natürliche Konvektionstechnologie für schonendes Erhitzen und Trocknen
- Niedriger Gesamtenergieverbrauch
- Flexibles Einlagensystem für optimale Raumnutzung
- Feststellbare Rollen für einfachen Transport
- Zeitschaltuhr für voreingestelltes Ein-/Ausschalten zur Energieeinsparung
- Innenraum aus korrosionsbeständigem Edelstahl (1.4016)

Heratherm
Advanced Protocol Standgeräte

- Umlufttechnologie gewährleistet optimale Temperaturverteilung sowie schnelles Aufheizen und Trocknen
- Programmierbare Steuerung für voreingestellte Temperaturrampen
  > Luftklappe kann elektronisch geöffnet und geschlossen werden
  > Wahl von zwei Lüfterdrehzahlen für Applikationsflexibilität
- Innovative Zeitschaltuhr mit umfangreichen Automatisierungsoptionen
- Innenraum aus Edelstahl (hoch resistente Qualität 1.4301)

GENERAL PROTOCOL STANDGERÄTE

NATÜRLICHE KONVEKTION

BESTELL-NUMMER	MODELL	INNENVOLUMEN/L	NENN-TEMPERATUR °C
51029328	OGS400	419	250
51029339	OGS750	774	250
51029342	OGS750 3P	774	300

SS: Edelstahlgehäuse
3P: 400 Volt, 3-Phasen-Modell

ADVANCED PROTOCOL STANDGERÄTE

UMLUFT

BESTELL-NUMMER	MODELL	INNENVOLUMEN/L	NENN-TEMPERATUR °C
51029331	OMH400	396	250
51029332	OMH400 SS	396	250
51029345	OMH750	731	250**
51029346	OMH750 SS	731	250**
51029348	OMH750 3P	731	300

** Nicht erreichbar bei geöffneter Frischluftklappe bzw. wenn die Spannung unter 230V ist – für höhere Temperaturapplikationen bitte Modelle mit 400 V verwenden

BESTELLEN SIE NOCH HEUTE

[Name] unter
[Telefon] oder
[E-Mail@eMail.com]

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thermoscientific.de/heratherm

© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific Inc. bzw. seiner Tochterfirmen. Änderungen an technischen Daten, Geschäftsbedingungen und Preisen bleiben vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weiterführende Informationen erhalten Sie von Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort.

PFHTLCAPOVN-GER-0612

Thermo SCIENTIFIC
Part of Thermo Fisher Scientific