

コストパフォーマンスの高い 微生物培養インキュベーター



Thermo Scientific™ Heratherm™ インキュベーターシリーズ



コストパフォーマンスを追求したマイクロバイオリジカルインキュベーター

医薬品、食品、その他あらゆる研究室での微生物培養に適した設計。
高性能、高機能を両立したインキュベーターです。

- Safe** インナーガラスドアを採用。開閉せずに庫内環境を確認
- Efficient** ツールやスタッピングキットなしで積み重ね可能
- Easy** ラウンドコーナーで庫内の掃除が簡単

仕様

製品番号	51029638	51029639	51029640
モデル	IGS60	IGS100	IGS180
循環方式	自然対流		
温度設定範囲	室温 +5°C - 75°C		
温度分布	±0.7°C		
温度精度 (@37°C)	±0.2°C		
容量	75 L	117 L	194 L
寸法 (W × D × H mm)*	530 × 565 × 720	640 × 565 × 820	640 × 738 × 920
重量	40 kg	51 kg	65 kg
棚板	2枚標準、追加可能、耐荷重1枚当たり25 kg		
電源	100 V、50 / 60 Hz		
定格出力	300 W / 3 A	540 W / 5.4 A	720 W / 7.2 A

* 奥行きにハンドルおよびディスプレイ寸法 (65 mm)、高さに高さ調節脚 (34 - 45 mm) の寸法は含まれていません

オーダーインフォメーション

製品番号	製品名	モデル	希望小売価格
51029638	マイクロバイオリジカル インキュベーター	IGS60	132,000円
51029639		IGS100	136,000円
51029640		IGS180	198,000円



Data Monitoring

データのモニタリングは、信頼性の高い結果を得るために重要です。マイクロバイオリジカルインキュベーターは以下を装備しています。

- データ転送できるRS232規格のインターフェース
- アクセスポート
 - チャンバー温度センサーとは独立したサンプル温度センサーの使用に便利
 - 直径42 mmで庫内で使用する機器の標準的なプラグに対応
 - 温度への影響を防止するキャップ付き

Heratherm シリーズ中、最もコンパクトな容量18 L 微生物培養用インキュベーターIMC18モデル



Herathermコンパクトインキュベーター

- Economy** 信頼のブランド製品を
- Efficient** 横幅26 cmの最小サイズ
- Easy** シンプルなインターフェイス、確認しやすい庫内照明

仕様

製品番号	50125590
循環方式	強制対流
温度設定範囲	17 - 50°C
温度分布	±1.2°C
温度精度 (@37°C)	±0.2°C
設置面積	0.12 m ²
容量	18 L
寸法 (W × D × H mm)	260 × 470 × 415
重量	7.2 kg
棚板	2枚、オプション1枚追加可能
耐荷重	2 kg
電源	100 - 240 V、50 / 60 Hz
定格出力	45 W / 0.45 - 0.85 A
エネルギー消費 (@37°C)	14 W

オーダーインフォメーション

製品番号	製品名	希望小売価格
50125590	Heratherm コンパクトインキュベーター	89,000円



For general laboratory use only. Not for use in diagnostic procedures. ©2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. LET01_A1904_CE

©2019 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。

ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。記載内容は、予告なく変更することがあります。

記載されている希望小売価格は、2019年5月現在のものです。消費税は含まれておりません。実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

ここに記載されている製品は研究用機器であり、医療機器ではありません。

最新情報は当社 Web ページにてご確認ください。標準販売条件はこちらをご覧ください。www.thermofisher.com/jp-tc

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL : 0120-753-670 info.LPG.jp@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261

営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC