

# Cimarec i Biosystem

## 细胞培养用低速搅拌器

平缓的搅动，非常适合在 CO<sub>2</sub> 培养箱中对悬浮细胞或微载体上细胞的培养

### 产品特点：

- 气密性的外壳可防止微生物在设备内生长，而控制元件在培养箱外远程控制搅拌器
- 缓慢搅拌，不产热，不改变箱内温度
- 不锈钢外壳，易于清洁，不易长霉
- 启动时平稳而舒缓，避免对细胞产生剪切力
- 平缓搅动，最低 5 rpm
- 单点搅拌器最多搅拌 20L 样品，四点搅拌器最多搅拌 5L/ 位点
- 最高 (IP68) 防水、防尘等级，全无锈蚀之忧
- 五年质保

工作环境：温度范围 -10 to +56°C，最大湿度 100% rH

认证：CE



### 产品规格

品名	转速范围 (rpm)	防护等级	尺寸 (L x W x H)	净重 (Kg)	订货号
Biosystem 搅拌器 (无控制器)	5 - 120	IP68	180 × 180 × 60mm	3.4	50119113
Biosystem 4 位点搅拌器 (无控制器)	5 - 120	IP68	330 × 330 × 60mm	9.4	50119114

### Biosystem 40B 远程控制器 (必需组件)

电源	订货号
230V China	50118921



Biosystem 40B 远程控制器



赛默飞  
官方微信



实验室产品  
和服务

热线 800 810 5118  
电话 400 650 5118  
[www.thermofisher.cn](http://www.thermofisher.cn)