



# SoftFit~L ピペットチップ 2024

Designed for optimal performance  
with Rainin LTS style pipettes

# SoftFit~L ピペットチップ

## Rainin LTSピペット用

Thermo Scientific™ SoftFit~L™ピペットチップは、メトラー・トロード社製 Rainin™ LTS™ピペット用にデザインされ、満足のいくピペットの精度や快適性を提供します。

- 信頼ある結果：SoftFit~LピペットチップがRainin LTS ピペットにおいて高い正確度、精密度を保証
- 円筒型シャフトとポジティブストップ設計：完全なチップ適合を確立し、チップの脱着に要する力を軽減
- RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー
- 5種類のチップデザイン：  
20 µL、200 µL、300 µL、1,000 µL、1,200 µL
- カラーコードインサートトレイ：  
20 µL：レッド  
200 µL：グリーン  
300 µL：オレンジ  
1,000 µL：ブルー  
1,200 µL：イエロー  
チップとピペットの選択が簡単
- トレーサビリティ：  
ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラベリング
- ローリテンションタイプも展開



円筒型シャフトとポジティブストップ設計  
軽い力で確実に装着します。



Color-coded inserts for easy tip volume identification



### 溶液の排出ロスを最小化し、 ピペット精度を向上

SoftFit~L ローリテンションチップは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、チップ内の溶液残量を最小限に抑え、ピペットの正確度や再現性を向上させます。微量サンプルや粘性の高いサンプルに適しています。

ポジティブストップ設計  
脱着に要する力を軽減

最適なサンプル分注を実現するために  
スタンダードタイプとローリテンション  
タイプを用意

マイクロポイント設計

### チップタイプ

### 特長

### 推奨使用

#### SoftFit~L フィルターチップ



- エアロゾルによるピペット汚染をブロックし、サンプルのクロスコンタミネーションを防止

- 繊細なアプリケーション  
(細胞培養、PCR、核酸などの実験)
- 揮発性、腐食性の高いサンプル

#### SoftFit~L ノンフィルターチップ



- 経済的、品質の高いチップ

- 汎用的なアプリケーション

#### SoftFit~L ローリテンションチップ



- 疎水性表面により、分注効率を上げ、高価な試薬の使用量を節約
- ピペット精度の向上
- サンプルや試薬の廃棄を軽減

- 粘性のあるサンプル
- 洗剤を含有するサンプル
- DNAおよびタンパク質サンプル
- 少量分注

# SoftFit~Lピペットチップ適合表

## ノンフィルターチップ

製品名		Pipet-Lite XLS+シングルチャンネルピペット E4 XLS+電動シングルチャンネルピペット					
チップタイプ	型式	0.1~2 $\mu$ L	0.5~10 $\mu$ L	2~20 $\mu$ L	10~100 $\mu$ L	20~200 $\mu$ L	20~300 $\mu$ L
SoftFit~L 20 $\mu$ L	3722-*	●	●	●			
	3721-*	●	●	●			
	3722-05-*	●	●	●			
	3721-05-*	●	●	●			
SoftFit~L 200 $\mu$ L	3752-*				●	●	
	3751-*				●	●	
	3752-05-*				●	●	
	3751-05-*				●	●	
SoftFit~L 300 $\mu$ L	3732-*						●
	3731-*						●
	3732-05-*						●
	3731-05-*						●
SoftFit~L 1,000 $\mu$ L	3782-*						
	3781-*						
	3782-05-*						
	3781-05-*						
SoftFit~L 1,200 $\mu$ L	3742-*						
	3741-*						
	3742-05-*						
	3741-05-*						

## フィルターチップ

製品名		Pipet-Lite XLS+シングルチャンネルピペット E4 XLS+電動シングルチャンネルピペット					
チップタイプ	型式	0.1~2 $\mu$ L	0.5~10 $\mu$ L	2~20 $\mu$ L	10~100 $\mu$ L	20~200 $\mu$ L	20~300 $\mu$ L
SoftFit~L 20 $\mu$ L	2749-*	●	●	●			
	2749-05-*	●	●	●			
SoftFit~L 200 $\mu$ L	2769-*				●	●	
	2769-05-*				●	●	
SoftFit~L 300 $\mu$ L	2739-*						●
	2739-0-*						●
SoftFit~L 1,000 $\mu$ L	2779-*						
	2779-05-*						
SoftFit~L 1,200 $\mu$ L	2789-*						
	2789-05-*						

\* にはHRまたはRIが入ります。

	Pipet-Lite XLS+マルチチャンネルピペット E4 XLS+電動マルチチャンネルピペット E4 XLS+アジャスタブルスパーサー					
100~1,000 $\mu$ L	1~10 $\mu$ L	2~20 $\mu$ L	5~50 $\mu$ L	20~200 $\mu$ L	20~300 $\mu$ L	100~1,200 $\mu$ L
	●	●				
	●	●				
	●	●				
	●	●				
			●	●		
			●	●		
			●	●		
			●	●		
					●	
					●	
					●	
					●	
●						
●						
●						
●						
						●
						●
						●
						●

	Pipet-Lite XLS+マルチチャンネルピペット E4 XLS+電動マルチチャンネルピペット E4 XLS+アジャスタブルスパーサー					
100~1,000 $\mu$ L	1~10 $\mu$ L	2~20 $\mu$ L	5~50 $\mu$ L	20~200 $\mu$ L	20~300 $\mu$ L	100~1,200 $\mu$ L
	●	●				
	●	●				
			●	●		
			●	●		
					●	
					●	
●						
●						
						●
						●

## Ordering information

製品番号	ラックタイプ	フィルター	滅菌	容量	製品名	入数	希望小売価格
<b>フィルターチップ</b>							
スタンダードチップ							
2749-HRPK	ラック	●	●	20 μL	SoftFit~L 20 μL フィルター	96 チップ × 10 ラック	¥14,300
2769-HRPK		●	●	200 μL	SoftFit~L 200 μL フィルター	96 チップ × 10 ラック	¥14,300
2739-HRPK		●	●	300 μL	SoftFit~L 300 μL フィルター	96 チップ × 10 ラック	¥14,300
2779-HRPK		●	●	1,000 μL	SoftFit~L 1,000 μL フィルター	96 チップ × 8 ラック	¥14,300
2789-HRPK		●	●	1,200 μL	SoftFit~L 1,200 μL フィルター	96 チップ × 8 ラック	¥14,300
2749-RIPK	リロード インサート	●	●	20 μL	SoftFit~L 20 μL フィルター	96 チップ × 10 パック	¥13,600
2769-RIPK		●	●	200 μL	SoftFit~L 200 μL フィルター	96 チップ × 10 パック	¥13,600
2739-RIPK		●	●	300 μL	SoftFit~L 300 μL フィルター	96 チップ × 10 パック	¥13,600
2779-RIPK		●	●	1,000 μL	SoftFit~L 1,000 μL フィルター	96 チップ × 8 パック	¥13,600
2789-RIPK		●	●	1,200 μL	SoftFit~L 1,200 μL フィルター	96 チップ × 8 パック	¥13,600
<b>ローリテンションチップ</b>							
2749-05-HRPK	ラック	●	●	20 μL	SoftFit~L 20 μL フィルター	96 チップ × 10 ラック	¥15,700
2769-05-HRPK		●	●	200 μL	SoftFit~L 200 μL フィルター	96 チップ × 10 ラック	¥15,700
2739-05-HRPK		●	●	300 μL	SoftFit~L 300 μL フィルター	96 チップ × 10 ラック	¥15,700
2779-05-HRPK		●	●	1,000 μL	SoftFit~L 1,000 μL フィルター	96 チップ × 8 ラック	¥15,700
2789-05-HRPK		●	●	1,200 μL	SoftFit~L 1,200 μL フィルター	96 チップ × 8 ラック	¥15,700
2749-05-RIPK	リロード インサート	●	●	20 μL	SoftFit~L 20 μL フィルター	96 チップ × 10 パック	¥14,800
2769-05-RIPK		●	●	200 μL	SoftFit~L 200 μL フィルター	96 チップ × 10 パック	¥14,800
2739-05-RI		●	●	300 μL	SoftFit~L 300 μL フィルター	96 チップ × 10 パック	¥14,800
2779-05-RIPK		●	●	1,000 μL	SoftFit~L 1,000 μL フィルター	96 チップ × 8 パック	¥14,800
2789-05-RI		●	●	1,200 μL	SoftFit~L 1,200 μL フィルター	96 チップ × 8 パック	¥14,800

SoftFit~L リロードインサートには空ラックが必要です。  
製品番号のRIはリロードインサート、リロードタワーの両方を示します。

## Ordering information (続き)

製品番号	ラックタイプ	フィルター	滅菌	容量	製品名	入数	希望小売価格
ノンフィルターチップ (滅菌済み)							
スタンダードチップ							
3721-HRPK	ラック	—	●	20 $\mu$ L	SoftFit~L 20 $\mu$ L	96 チップ × 10 ラック	¥9,600
3751-HRPK		—	●	200 $\mu$ L	SoftFit~L 200 $\mu$ L	96 チップ × 10 ラック	¥9,200
3731-HRPK		—	●	300 $\mu$ L	SoftFit~L 300 $\mu$ L	96 チップ × 10 ラック	¥9,200
3781-HRPK		—	●	1,000 $\mu$ L	SoftFit~L 1,000 $\mu$ L	96 チップ × 8 ラック	¥9,600
3741-HRPK		—	●	1,200 $\mu$ L	SoftFit~L 1,200 $\mu$ L	96 チップ × 8 ラック	¥9,600
3721-RIPK	リロード タワー	—	●	20 $\mu$ L	SoftFit~L 20 $\mu$ L	96 チップ × 10 トレイ	¥9,200
3751-RIPK		—	●	200 $\mu$ L	SoftFit~L 200 $\mu$ L	96 チップ × 10 トレイ	¥8,500
3731-RIPK		—	●	300 $\mu$ L	SoftFit~L 300 $\mu$ L	96 チップ × 10 トレイ	¥8,500
3781-RIPK		—	●	1,000 $\mu$ L	SoftFit~L 1,000 $\mu$ L	96 チップ × 8 トレイ	¥8,500
3741-RIPK		—	●	1,200 $\mu$ L	SoftFit~L 1,200 $\mu$ L	96 チップ × 8 トレイ	¥9,200
ローリテンションチップ							
3721-05-HRPK	ラック	—	●	20 $\mu$ L	SoftFit~L 20 $\mu$ L	96 チップ × 10 ラック	¥10,800
3751-05-HRPK		—	●	200 $\mu$ L	SoftFit~L 200 $\mu$ L	96 チップ × 10 ラック	¥10,800
3731-05-HR		—	●	300 $\mu$ L	SoftFit~L 300 $\mu$ L	96 チップ × 10 ラック	¥10,800
3781-05-HRPK		—	●	1,000 $\mu$ L	SoftFit~L 1,000 $\mu$ L	96 チップ × 8 ラック	¥10,800
3721-05-RIPK	リロード タワー	—	●	20 $\mu$ L	SoftFit~L 20 $\mu$ L	96 チップ × 10 トレイ	¥10,800
3751-05-RIPK		—	●	200 $\mu$ L	SoftFit~L 200 $\mu$ L	96 チップ × 10 トレイ	¥10,800
3731-05-RIPK		—	●	300 $\mu$ L	SoftFit~L 300 $\mu$ L	96 チップ × 10 トレイ	¥10,800
3781-05-RI		—	●	1,000 $\mu$ L	SoftFit~L 1,000 $\mu$ L	96 チップ × 8 トレイ	¥10,800

SoftFit-L リロードインサートには空ラックが必要です。  
製品番号のRIはリロードインサート、リロードタワーの両方を示します。



ヒンジラック



リロードインサート



リロードタワー

Ordering information (続き)

製品番号	ラックタイプ	フィルター	滅菌	容量	製品名	入数	希望小売価格
ノンフィルターチップ (未滅菌)							
スタンダードチップ							
3722-HRPK	ラック	—	—	20 µL	SoftFit~L 20 µL	96 チップ × 10 ラック	¥8,500
3752-HRPK		—	—	200 µL	SoftFit~L 200 µL	96 チップ × 10 ラック	¥7,800
3732-HRPK		—	—	300 µL	SoftFit~L 300 µL	96 チップ × 10 ラック	¥7,800
3782-HRPK		—	—	1,000 µL	SoftFit~L 1,000 µL	96 チップ × 8 ラック	¥8,500
3742-HR		—	—	1,200 µL	SoftFit~L 1,200 µL	96 チップ × 8 ラック	¥8,500
3722-RIPK	リロード タワー	—	—	20 µL	SoftFit~L 20 µL	96 チップ × 10 トレイ	¥7,800
3752-RIPK		—	—	200 µL	SoftFit~L 200 µL	96 チップ × 10 トレイ	¥7,200
3732-RIPK		—	—	300 µL	SoftFit~L 300 µL	96 チップ × 10 トレイ	¥7,200
3782-RIPK		—	—	1,000 µL	SoftFit~L 1,000 µL	96 チップ × 8 トレイ	¥7,200
3742-RIPK		—	—	1,200 µL	SoftFit~L 1,200 µL	96 チップ × 8 トレイ	¥7,800
ローリテンションチップ							
3722-05-HR	ラック	—	—	20 µL	SoftFit~L 20 µL	96 チップ × 10 ラック	¥9,700
3752-05-HR		—	—	200 µL	SoftFit~L 200 µL	96 チップ × 10 ラック	¥9,700
3732-05-HR		—	—	300 µL	SoftFit~L 300 µL	96 チップ × 10 ラック	¥9,700
3782-05-HRPK		—	—	1,000 µL	SoftFit~L 1,000 µL	96 チップ × 8 ラック	¥9,700
3722-05-RIPK		—	—	20 µL	SoftFit~L 20 µL	96 チップ × 10 トレイ	¥9,700
3752-05-RIPK	リロード タワー	—	—	200 µL	SoftFit~L 200 µL	96 チップ × 10 トレイ	¥9,700
3732-05-RIPK		—	—	300 µL	SoftFit~L 300 µL	96 チップ × 10 トレイ	¥9,700
3782-05-RIPK		—	—	1,000 µL	SoftFit~L 1,000 µL	96 チップ × 8 トレイ	¥9,700

SoftFit~L リロードインサートには空ラックが必要です。  
製品番号のRIはリロードインサート、リロードタワーの両方を示します。

製品番号	製品名	入数	希望小売価格
3704-ER	SoftFit~L 空ラック 20 µL, 200 µL, 300 µL 用	10 ラック	¥4,600
3706-ER	SoftFit~L 空ラック 1,000 µL, 1,200 µL 用	8 ラック	¥4,600

製品番号	包装タイプ	フィルター	滅菌	容量	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ							
<b>New</b> 3722-BP	バルク	—	—	20 µL	SoftFit~L 20 µL	1,000チップ/袋 × 5	¥29,200
<b>New</b> 3752-BP		—	—	200 µL	SoftFit~L 200 µL	1,000チップ/袋 × 5	¥26,400
<b>New</b> 3732-BP		—	—	300 µL	SoftFit~L 300 µL	1,000チップ/袋 × 5	¥28,000
<b>New</b> 3782-BP		—	—	1,000 µL	SoftFit~L 1,000 µL	1,000チップ/袋 × 5	¥30,400
<b>New</b> 3742-BP		—	—	1,200 µL	SoftFit~L 1,200 µL	1,000チップ/袋 × 5	¥32,000

※空ラックにインサートトレイが含まれていませんので、バルクチップには使用することはできません。

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。  
製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。

© 2018, 2022-2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

Rainin and LTS are trademarks of Mettler Toledo Rainin LLC.

記載の価格は2024年1月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc LHC004-D2401CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261

営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

thermofisher.com