



SoftFit~Lピペットチップ 2025

Designed for optimal performance
with Rainin LTS style pipettes

SoftFit~Lピペットチップ

Rainin LTSピペット用

Thermo Scientific™ SoftFit~L™ピペットチップは、メトラー・トレド社製Rainin™ LTS™ピペット用にデザインされ、優れたピペットの精度や快適性を提供します。

- 信頼ある結果：SoftFit~LピペットチップがRainin LTSピペットにおいて高い正確度、精密度を保証
- 円筒型シャフトとポジティブストップ設計：完全なチップ適合を実現し、チップの脱着に要する力を軽減
- RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー
- 5種類のチップデザイン：
20 µL、200 µL、300 µL、1,000 µL、1,200 µL
- カラーコードインサートトレイ：
20 µL：レッド
200 µL：グリーン
300 µL：オレンジ
1,000 µL：ブルー
1,200 µL：イエロー
チップとピペットの選択が簡単
- トレーサビリティ：
ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラベリング
- ローリテンションタイプも展開



円筒型シャフトとポジティブストップ設計
軽い力で確実に装着します。



容易にチップの容量を識別できるカラーコード付きインサート




溶液の排出ロスを最小化し、ピペット精度を向上
SoftFit~Lローリテンションチップは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、チップ内の溶液残量を最小限に抑え、ピペットの正確度や再現性を向上させます。さらに、微量サンプルや粘性の高いサンプルに適しています。

ポジティブストップ設計
脱着に要する力を軽減

2種類のチップオプション
最適なサンプル分注を実現するために
スタンダードタイプとローリテンション
タイプを用意

マイクロポイント設計
少量サンプルの取り扱いに
おける優れた正確性

チップタイプ	特長	推奨使用
SoftFit~Lフィルターチップ 	エアロゾルによるピペット汚染をブロックし、サンプルのクロスコンタミネーションを防止	- 繊細なアプリケーション（細胞培養、PCR、核酸などの実験） - 揮発性、腐食性の高いサンプル
SoftFit~Lノンフィルターチップ 	経済的、品質の高いチップ	汎用的なアプリケーション
SoftFit~Lローリテンションチップ 	- 疎水性表面により、分注効率を上げ、高価な試薬の使用量を節約 - ピペット精度を向上 - サンプルや試薬の廃棄を軽減	- 粘性のあるサンプル - 洗剤を含有するサンプル - DNAおよびタンパク質サンプル - 少量分注

SoftFit~Lピペットチップ適合表

ノンフィルターチップ

製品名		Pipet-Lite XLS+シングルチャンネルピペット E4 XLS+電動シングルチャンネルピペット					
チップタイプ	型式	0.1~2 µL	0.5~10 µL	2~20 µL	10~100 µL	20~200 µL	20~300 µL
SoftFit~L 20 µL	3722-※1	●	●	●			
	3721-※1	●	●	●			
	3722-05-※1	●	●	●			
	3721-05-※1	●	●	●			
SoftFit~L 200 µL	3752-※1				●	●	
	3751-※1				●	●	
	3752-05-※1				●	●	
	3751-05-※1				●	●	
SoftFit~L 300 µL	3732-※1						●
	3731-※1						●
	3732-05-※1						●
	3731-05-※1						●
SoftFit~L 1,000 µL	3782-※1						
	3781-※1						
	3782-05-※1						
	3781-05-※1						
SoftFit~L 1,200 µL	3742-※1						
	3741-※1						
	3742-05-※1						
	3741-05-※1						

※1にはHRまたはRIが入ります。

フィルターチップ

製品名		Pipet-Lite XLS+シングルチャンネルピペット E4 XLS+電動シングルチャンネルピペット					
チップタイプ	型式	0.1~2 µL	0.5~10 µL	2~20 µL	10~100 µL	20~200 µL	20~300 µL
SoftFit~L 20 µL	2749-※1	●	●	●			
	2749-05-※1	●	●	●			
SoftFit~L 200 µL	2769-※1				●	●	
	2769-05-※1				●	●	
SoftFit~L 300 µL	2739-※1						●
	2739-0-※1						●
SoftFit~L 1,000 µL	2779-※1						
	2779-05-※1						
SoftFit~L 1,200 µL	2789-※1						
	2789-05-※1						

※1にはHRまたはRIが入ります。

	Pipet-Lite XLS+マルチチャンネルピペット E4 XLS+電動マルチチャンネルピペット E4 XLS+アジャスタブルスパーサー					
100～1,000 μ L	1～10 μ L	2～20 μ L	5～50 μ L	20～200 μ L	20～300 μ L	100～1,200 μ L
	●	●				
	●	●				
	●	●				
	●	●				
			●	●		
			●	●		
			●	●		
			●	●		
					●	
					●	
					●	
					●	
●						
●						
●						
●						
						●
						●
						●
						●

	Pipet-Lite XLS+マルチチャンネルピペット E4 XLS+電動マルチチャンネルピペット E4 XLS+アジャスタブルスパーサー					
100～1,000 μ L	1～10 μ L	2～20 μ L	5～50 μ L	20～200 μ L	20～300 μ L	100～1,200 μ L
	●	●				
	●	●				
			●	●		
			●	●		
					●	
					●	
●						
●						
						●
						●

Ordering information

製品番号	ラックタイプ	フィルター	滅菌	容量	製品名	入数	希望小売価格
フィルターチップ							
スタンダードチップ							
2749-HRPK	ラック	●	●	20 μL	SoftFit~L 20 μL フィルター	96 チップ × 10 ラック	¥14,460
2769-HRPK		●	●	200 μL	SoftFit~L 200 μL フィルター	96 チップ × 10 ラック	¥14,460
2739-HRPK		●	●	300 μL	SoftFit~L 300 μL フィルター	96 チップ × 10 ラック	¥14,460
2779-HRPK		●	●	1,000 μL	SoftFit~L 1,000 μL フィルター	96 チップ × 8 ラック	¥14,460
2789-HRPK		●	●	1,200 μL	SoftFit~L 1,200 μL フィルター	96 チップ × 8 ラック	¥14,460
2749-RIPK	リロード インサート	●	●	20 μL	SoftFit~L 20 μL フィルター	96 チップ × 10 パック	¥13,740
2769-RIPK		●	●	200 μL	SoftFit~L 200 μL フィルター	96 チップ × 10 パック	¥13,740
2739-RIPK		●	●	300 μL	SoftFit~L 300 μL フィルター	96 チップ × 10 パック	¥13,740
2779-RIPK		●	●	1,000 μL	SoftFit~L 1,000 μL フィルター	96 チップ × 8 パック	¥13,740
2789-RIPK		●	●	1,200 μL	SoftFit~L 1,200 μL フィルター	96 チップ × 8 パック	¥13,740
ローリテンションチップ							
2749-05-HRPK	ラック	●	●	20 μL	SoftFit~L 20 μL フィルター	96 チップ × 10 ラック	¥15,860
2769-05-HRPK		●	●	200 μL	SoftFit~L 200 μL フィルター	96 チップ × 10 ラック	¥15,860
2739-05-HRPK		●	●	300 μL	SoftFit~L 300 μL フィルター	96 チップ × 10 ラック	¥15,860
2779-05-HRPK		●	●	1,000 μL	SoftFit~L 1,000 μL フィルター	96 チップ × 8 ラック	¥15,860
2789-05-HRPK		●	●	1,200 μL	SoftFit~L 1,200 μL フィルター	96 チップ × 8 ラック	¥15,860
2749-05-RIPK	リロード インサート	●	●	20 μL	SoftFit~L 20 μL フィルター	96 チップ × 10 パック	¥14,960
2769-05-RIPK		●	●	200 μL	SoftFit~L 200 μL フィルター	96 チップ × 10 パック	¥14,960
2739-05-RIPK		●	●	300 μL	SoftFit~L 300 μL フィルター	96 チップ × 10 パック	¥14,960
2779-05-RIPK		●	●	1,000 μL	SoftFit~L 1,000 μL フィルター	96 チップ × 8 パック	¥14,960
2789-05-RIPK		●	●	1,200 μL	SoftFit~L 1,200 μL フィルター	96 チップ × 8 パック	¥14,960

SoftFit~Lリロードインサートには空ラックが必要です。
製品番号のRIはリロードインサート、リロードタワーの両方を示します。

Ordering information (続き)

製品番号	ラックタイプ	フィルター	滅菌	容量	製品名	入数	希望小売価格
ノンフィルターチップ (滅菌済み)							
スタンダードチップ							
3721-HRPK	ラック	—	●	20 μL	SoftFit~L 20 μL	96 チップ × 10 ラック	¥9,700
3751-HRPK		—	●	200 μL	SoftFit~L 200 μL	96 チップ × 10 ラック	¥9,300
3731-HRPK		—	●	300 μL	SoftFit~L 300 μL	96 チップ × 10 ラック	¥9,300
3781-HRPK		—	●	1,000 μL	SoftFit~L 1,000 μL	96 チップ × 8 ラック	¥9,700
3741-HRPK		—	●	1,200 μL	SoftFit~L 1,200 μL	96 チップ × 8 ラック	¥9,700
3721-RIPK	リロード タワー	—	●	20 μL	SoftFit~L 20 μL	96 チップ × 10 トレイ	¥9,300
3751-RIPK		—	●	200 μL	SoftFit~L 200 μL	96 チップ × 10 トレイ	¥8,600
3731-RIPK		—	●	300 μL	SoftFit~L 300 μL	96 チップ × 10 トレイ	¥8,600
3781-RIPK		—	●	1,000 μL	SoftFit~L 1,000 μL	96 チップ × 8 トレイ	¥8,600
3741-RIPK		—	●	1,200 μL	SoftFit~L 1,200 μL	96 チップ × 8 トレイ	¥9,300
ローリテンションチップ							
3721-05-HRPK	ラック	—	●	20 μL	SoftFit~L 20 μL	96 チップ × 10 ラック	¥10,920
3751-05-HRPK		—	●	200 μL	SoftFit~L 200 μL	96 チップ × 10 ラック	¥10,920
3731-05-HRPK		—	●	300 μL	SoftFit~L 300 μL	96 チップ × 10 ラック	¥10,920
3781-05-HRPK		—	●	1,000 μL	SoftFit~L 1,000 μL	96 チップ × 8 ラック	¥10,920
3721-05-RIPK	リロード タワー	—	●	20 μL	SoftFit~L 20 μL	96 チップ × 10 トレイ	¥10,920
3751-05-RIPK		—	●	200 μL	SoftFit~L 200 μL	96 チップ × 10 トレイ	¥10,920
3731-05-RIPK		—	●	300 μL	SoftFit~L 300 μL	96 チップ × 10 トレイ	¥10,920
3781-05-RIPK		—	●	1,000 μL	SoftFit~L 1,000 μL	96 チップ × 8 トレイ	¥10,920

SoftFit~Lリロードインサートには空ラックが必要です。
製品番号のRIIはリロードインサート、リロードタワーの両方を示します。



ヒンジラック



リロードインサート



リロードタワー

Ordering information (続き)

製品番号	ラックタイプ	フィルター	滅菌	容量	製品名	入数	希望小売価格
ノンフィルターチップ (未滅菌)							
スタンダードチップ							
3722-HRPK	ラック	—	—	20 µL	SoftFit~L 20 µL	96 チップ × 10 ラック	¥8,600
3752-HRPK		—	—	200 µL	SoftFit~L 200 µL	96 チップ × 10 ラック	¥7,880
3732-HRPK		—	—	300 µL	SoftFit~L 300 µL	96 チップ × 10 ラック	¥7,880
3782-HRPK		—	—	1,000 µL	SoftFit~L 1,000 µL	96 チップ × 8 ラック	¥8,600
3742-HRPK		—	—	1,200 µL	SoftFit~L 1,200 µL	96 チップ × 8 ラック	¥8,600
3722-RIPK	リロード タワー	—	—	20 µL	SoftFit~L 20 µL	96 チップ × 10 トレイ	¥7,880
3752-RIPK		—	—	200 µL	SoftFit~L 200 µL	96 チップ × 10 トレイ	¥7,280
3732-RIPK		—	—	300 µL	SoftFit~L 300 µL	96 チップ × 10 トレイ	¥7,280
3782-RIPK		—	—	1,000 µL	SoftFit~L 1,000 µL	96 チップ × 8 トレイ	¥7,280
3742-RIPK		—	—	1,200 µL	SoftFit~L 1,200 µL	96 チップ × 8 トレイ	¥7,880
ローリテンションチップ							
3722-05-HRPK	ラック	—	—	20 µL	SoftFit~L 20 µL	96 チップ × 10 ラック	¥9,800
3752-05-HRPK		—	—	200 µL	SoftFit~L 200 µL	96 チップ × 10 ラック	¥9,800
3732-05-HRPK		—	—	300 µL	SoftFit~L 300 µL	96 チップ × 10 ラック	¥9,800
3782-05-HRPK		—	—	1,000 µL	SoftFit~L 1,000 µL	96 チップ × 8 ラック	¥9,800
3722-05-RIPK	リロード タワー	—	—	20 µL	SoftFit~L 20 µL	96 チップ × 10 トレイ	¥9,800
3752-05-RIPK		—	—	200 µL	SoftFit~L 200 µL	96 チップ × 10 トレイ	¥9,800
3732-05-RIPK		—	—	300 µL	SoftFit~L 300 µL	96 チップ × 10 トレイ	¥9,800
3782-05-RIPK		—	—	1,000 µL	SoftFit~L 1,000 µL	96 チップ × 8 トレイ	¥9,800

SoftFit~Lリロードインサートには空ラックが必要です。
製品番号のRIはリロードインサート、リロードタワーの両方を示します。

製品番号	製品名	入数	希望小売価格
3704-ERPK	SoftFit~L 空ラック 20 µL、200 µL、300 µL 用	10 ラック	¥4,660
3706-ERPK	SoftFit~L 空ラック 1,000 µL、1,200 µL 用	8 ラック	¥4,660

製品番号	包装タイプ	フィルター	滅菌	容量	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ							
3722-BP	バルク	—	—	20 µL	SoftFit~L 20 µL	1,000チップ/袋 × 5	¥29,200
3752-BP		—	—	200 µL	SoftFit~L 200 µL	1,000チップ/袋 × 5	¥26,400
3732-BP		—	—	300 µL	SoftFit~L 300 µL	1,000チップ/袋 × 5	¥28,000
3782-BP		—	—	1,000 µL	SoftFit~L 1,000 µL	1,000チップ/袋 × 5	¥30,400
3742-BP		—	—	1,200 µL	SoftFit~L 1,200 µL	1,000チップ/袋 × 5	¥32,000

注意事項：空ラックにインサートトレイが含まれていませんので、バルクチップには使用することはできません。

研究用におのみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客様の用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客様自身でご確認ください。

© 2018, 2022-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

Rainin and LTS are trademarks of Mettler Toledo Rainin LLC.

記載の価格は2025年7月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc LHC525-A2507CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

thermo scientific

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact