

## 生産性と効率性の向上をサポート

## Nalgene Erlenmeyer Flasks



Thermo Scientific™ Nalgene™ シングルユース三角フラスコはタンパク質の大量発現時に使用される細胞培養用三角フラスコです。軽量で割れにくい透明な滅菌済みのPETG製品です。ディスプレイで、煩わしい洗浄や滅菌工程が不要です。スケールアップに適した最大 2,800mL までのさまざまな容量をご用意しています。

- シングルユース (使い捨て)
- コンタミネーションリスクを防止 個包装のため使用直前まで滅菌状態を維持できます。
- 割れない 実験中の不慮の事故から作業者を守ります。インキュベーター内の汚染防止に役立ちます。
- 原料樹脂のバリデーションデータの提供が可能※ ※秘密保持契約の締結が必要です

製品名	容量 (mL)	入数 (個)	カタログ No	価格
PETG 三角フラスコ 平底 ベントフィルターキャップ	125	24	4115-0125	¥15,800
	250	12	4115-0250	¥9,100
	500	12	4115-0500	¥13,100
	1,000	6	4115-1000	¥10,900
	2,000	4	4115-2000	¥15,900
	2,800	4	4115-2800	¥17,300
PETG 三角フラスコ 平底 ノンフィルターキャップ	125	24	4112-0125	¥15,100
	250	12	4112-0250	¥8,200
	500	12	4112-0500	¥12,100
	1,000	6	4112-1000	¥10,300
	2,000	4	4112-2000	¥14,500
	2,800	4	4112-2800	¥15,400
PETG 三角フラスコ バッフル底 ベントフィルターキャップ	125	24	4116-0125	¥16,300
	250	12	4116-0250	¥9,700
	500	12	4116-0500	¥13,700
	1,000	6	4116-1000	¥11,300
	2,000	4	4116-2000	¥16,400
	2,800	4	4116-2800	¥17,700
PETG 三角フラスコ バッフル底 ノンフィルターキャップ	125	24	4113-0125	¥15,600
	250	12	4113-0250	¥8,800
	500	12	4113-0500	¥12,800
	1,000	6	4113-1000	¥10,700
	2,000	4	4113-2000	¥15,000
	2,800	4	4113-2800	¥16,400

## 製品詳細

- フィルターポアサイズ: 0.2 $\mu$ m
- 個包装
- 細胞毒性フリー
- パイロジェンフリー
- ビスフェノール Aフリー
- USPクラスVI準拠
- ガンマ線滅菌済み (SAL10<sup>-6</sup>)



バツフル底 / ベントフィルターキャップ



## 無償サンプルリクエストシート

# FAX: 03-6832-9271

サンプル品を無償でご提供します。ご希望のサンプルをつけてご応募ください。

(同一製品のサンプル申込みは、お一人様1回限りとさせていただきます。)

ご請求いただいたサンプルは1週間程度でお届けします。

【材質】 本体：PETG / キャップ：HDPE / フィルター：PTFE

製品名	容量 (mL)	カタログ No	サンプル希望	製品名	容量 (mL)	カタログ No	サンプル希望		
平底	ベント フィルター キャップ	125	4115-0125	<input type="checkbox"/>	バツフル 底	ベント フィルター キャップ	125	4116-0125	<input type="checkbox"/>
		250	4115-0250	<input type="checkbox"/>			250	4116-0250	<input type="checkbox"/>
		500	4115-0500	<input type="checkbox"/>			500	4116-0500	<input type="checkbox"/>
		1,000	4115-1000	<input type="checkbox"/>			1,000	4116-1000	<input type="checkbox"/>
	ノン フィルター キャップ	125	4112-0125	<input type="checkbox"/>		ノン フィルター キャップ	125	4113-0125	<input type="checkbox"/>
		250	4112-0250	<input type="checkbox"/>			250	4113-0250	<input type="checkbox"/>
		500	4112-0500	<input type="checkbox"/>			500	4113-0500	<input type="checkbox"/>
		1,000	4112-1000	<input type="checkbox"/>			1,000	4113-1000	<input type="checkbox"/>

※ 2,000mL, 2,800mL のサンプルについては弊社営業担当または販売店へお問い合わせください。

■お客様ご記入欄 (注意：ご記入がない場合は、お申込受付ができない場合がございます。必ずご記入ください。)

お名前		E-mail	
ご勤務先		Tel	
ご所属			
ご住所	〒		

■販売店記入欄

販売店名		担当者	
支店・営業所名		発注番号	

Web ページからもお申込みいただけます。お申し込みはこちらから ▶ [thermofisher.com/jp-plastic-sample](http://thermofisher.com/jp-plastic-sample)

CCP01-A1805\_M

研究用のみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。

記載の社名および製品名は、当社または各社の商標または登録商標です。標準販売条件はこちらをご覧ください。 [www.thermofisher.com/jp-tc](http://www.thermofisher.com/jp-tc)

For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL : 03-6832-9300 FAX : 03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC