

Nunc ディスポーザブルピペット

ヒトDNAフリーとRNase/DNaseフリーの保証を追加

Thermo Scientific™ Nunc™ ディスポーザブルピペットは、製品の保証内容を追加し、デザインを一新しました。

特長

- 3種類の包装形態
プラスチック ピーリング個包装 (分別廃棄不要)
紙-プラスチック ピーリング個包装
プラスチックバルク包装
- 国際カラーコードで容量認識が簡単
- PETフィルター採用により、コンタミネーションリスクを低減
- 先端部が本体と一体成型 (25mLおよび50mLを除く)
- マイナス目盛付
- アダプター部が透明 (10mLから50mL) または透明な一体成型 (1mLから5mL)

仕様


原料	ウルトラクリア高純度100%ポリスチレン
コンタミネーションフリー	<ul style="list-style-type: none"> • RNase/DNaseフリー • ヒトDNAフリー • 細胞無毒性 • パイロジェンフリー
滅菌性	電子線滅菌、SAL10 ⁻⁶
正確性	1mL, 2mL ±2% 5mL, 10mL, 25mL, 50mL ±1%

電動ピペティングエイド

S1 Pipet Filler

ディスポーザブルピペットの操作を安全に補助

- 2年間保証 (Webサイト登録時)
- 吸引および分注スピードを各々コントロール
- バックライト付の大型液晶ディスプレイ



1mLと2mL、5mLと10mL、25mLと50mLは各々同じ長さです。

ディスポーザブルピペットI (プラスチックピーリング個包装) 本体：PS / フィルター：PET

カタログNo.	容量 (mL)	目盛 (mL)	マイナス目盛 (mL)	カラーコード	包装 (個×包)	価格
170364N	1	0.01	0.2	イエロー	1×200×5	¥47,000
170365N	2	0.02	0.8	グリーン	1×125×4	¥26,000
170366N	5	0.1	3.0	ブルー	1×100×2	¥16,800
170367N	10	0.1	3.0	オレンジ	1×100×2	¥18,400
170368N	25	0.2	9.0	レッド	1×50×4	¥25,200
170369N	50	0.5	6.0	パープル	1×50×2	¥32,900

ディスポーザブルピペットII (紙 + プラスチックピーリング個包装) 本体：PS / フィルター：PET

カタログNo.	容量 (mL)	目盛 (mL)	マイナス目盛 (mL)	カラーコード	包装 (個×包)	価格
170353N	1	0.01	0.2	イエロー	1×200×5	¥47,000
170354N	2	0.02	0.8	グリーン	1×125×4	¥26,000
170355N	5	0.1	3.0	ブルー	1×100×2	¥16,800
170356N	10	0.1	3.0	オレンジ	1×100×2	¥18,400
170357N	25	0.2	9.0	レッド	1×50×4	¥25,200
170358N	50	0.5	6.0	パープル	1×50×2	¥32,900

ディスポーザブルピペットI (プラスチックバルク包装) 本体：PS / フィルター：PET


カタログNo.	容量 (mL)	目盛 (mL)	マイナス目盛 (mL)	カラーコード	包装 (個×包)	価格
170371N	1	0.01	0.2	イエロー	50×20	¥37,000
170372N	2	0.02	0.8	グリーン	50×10	¥21,000
170373N	5	0.1	3.0	ブルー	50×4	¥13,600
170374N	10	0.1	3.0	オレンジ	50×4	¥14,800
170375N	25	0.2	9.0	レッド	25×8	¥20,000
170376N	50	0.5	6.0	パープル	25×4	¥28,900

S1 Pipet Filler

カタログNo.	色	価格
9501	白	¥43,200
9511JP	クリア	¥43,200
9521JP	ブルー	¥43,200
9531	レッド	¥43,200
9541	グリーン	¥43,200



透明のアダプターと液体保持力の高いPET フィルター



マイナス目盛 太字で見えやすい目盛

© 2017 Thermo Fisher Scientific K.K. 無断複写・転写を禁じます。
ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
価格は2017年11月現在のメーカー希望小売価格です。表示価格には消費税は含まれておりません。
ここに記載されている内容は予告なく変更することがあります。
研究目的以外には使用しないでください。

LSP20-A1711M

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com
オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261
営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan @ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC