

gibco



Gibco™ BASIC

いつも使う基礎培地だから
ずっと安心できるものを。

ThermoFisher
SCIENTIFIC

培地

DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)

形状：液体

保存：2～8℃

No.	製品番号	低グルコース	高グルコース	L-グルタミン	フェノールレッド	HEPES	ピルビン酸ナトリウム	塩化カルシウム	リン酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム
1	C11885500	●		●	●		●	●	●	●
2	C11965500		●	●	●			●	●	●
3	C11995500		●	●	●		●	●	●	●
4	C11960500		●		●			●	●	●
5	C12430500		●	●	●	●		●	●	●

Earle塩 MEM (Minimum Essential Medium)

形状：液体

保存：2～8℃

No.	製品番号	L-グルタミン	フェノールレッド	非必須アミノ酸	リボヌクレオシド、 デオキシリボヌクレオシド	α-Modification
6	C11095500	●	●			
7	C12571500	●	●	●	●	●

RPMI 1640 Medium

形状：液体

保存：2～8℃

No.	製品番号	L-グルタミン	フェノールレッド	HEPES	硝酸カルシウム	リン酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム
8	C11875500	●	●		●	●	●
9	C22400500	●	●	●	●	●	●

DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium: Nutrient Mixture F-12) 1:1 Mixture

形状：液体

保存：2～8℃

No.	製品番号	L-グルタミン	フェノールレッド	HEPES	ピルビン酸ナトリウム
10	C11330500	●	●	●	●

Medium 199

形状：液体

保存：2～8℃

No.	製品番号	L-グルタミン	フェノールレッド	HEPES	炭酸水素ナトリウム
11	C11150500	●	●		●

F-12 Nutrient Mixture (Ham' s F-12)

形状：液体

保存：2～8℃

No.	製品番号	L-グルタミン	フェノールレッド	HEPES	炭酸水素ナトリウム
12	C11765500	●	●		●

IMDM (Iscove' s Modied Dulbecco' s Medium)

形状：液体

保存：2～8℃

No.	製品番号	L-グルタミン	フェノールレッド	HEPES	炭酸水素ナトリウム	亜セレン酸ナトリウム	ビルビン酸ナトリウム
13	C12440500	●	●	●	●	●	●

平衡塩

DPBS (Dulbecco' s Phosphate-Buffered Saline)

形状：液体

保存：15～30℃

No.	製品番号	塩化カルシウム	塩化マグネシウム	リン酸水素ナトリウム	フェノールレッド	ビルビン酸ナトリウム	特記事項
14	C14190500			●			DPBS (-)

PBS (Phosphate Buffered Saline)

形状：液体

保存：15～30℃

No.	製品番号	リン酸水素カリウム	塩化ナトリウム	リン酸水素ナトリウム	特記事項
15	C10010500	●	●	●	pH 7.4 ± 0.1
16	C20012500	●	●	●	pH 7.2 ± 0.1

HBSS (Hanks' Balanced Salt Solution)

形状：液体

保存：15～30℃

No.	製品番号	リン酸水素カリウム	塩化ナトリウム	リン酸水素ナトリウム	塩化カルシウム	塩化マグネシウム	硫酸マグネシウム	フェノールレッド
17	C14175500	●	●	●				

Ordering information

No.	製品名	製品番号	サイズ	価格
1	DMEM 低グルコース	C11885500BT	500 mL	¥1,300
		C11885500CP	500 mL × 10	¥10,600
2	DMEM 高グルコース	C11965500BT	500 mL	¥1,300
		C11965500CP	500 mL × 10	¥10,600
3	DMEM 高グルコース	C11995500BT	500 mL	¥1,300
		C11995500CP	500 mL × 10	¥10,600
4	DMEM 高グルコース	C11960500BT	500 mL	¥1,400
		C11960500CP	500 mL × 10	¥11,600
5	DMEM 高グルコース	C12430500BT	500 mL	¥2,000
		C12430500CP	500 mL × 10	¥16,500
6	MEM Earles	C11095500BT	500 mL	¥1,300
		C11095500CP	500 mL × 10	¥10,600
7	α-MEM	C12571500BT	500 mL	¥1,500
		C12571500CP	500 mL × 10	¥12,000
8	RPMI 1640	C11875500BT	500 mL	¥1,300
		C11875500CP	500 mL × 10	¥10,600
9	RPMI 1640	C22400500BT	500 mL	¥1,500
		C22400500CP	500 mL × 10	¥12,200
10	DMEM/F-12	C11330500BT	500 mL	¥1,800
		C11330500CP	500 mL × 10	¥14,500
11	Medium 199	C11150500BT	500 mL	¥1,300
		C11150500CP	500 mL × 10	¥10,600
12	F-12 Nutrient MiXture (Ham's F-12)	C11765500BT	500 mL	¥1,300
		C11765500CP	500 mL × 10	¥10,600
13	IMDM	C12440500BT	500 mL	¥1,900
		C12440500CP	500 mL × 10	¥15,400
14	ダルベッコリン酸バッファー (DPBS)	C14190500BT	500 mL	¥1,800
		C14190500CP	500 mL × 10	¥14,400
15	リン酸バッファー, pH 7.4	C10010500BT	500 mL	¥1,800
		C10010500CP	500 mL × 10	¥14,200
16	リン酸バッファー, pH 7.2	C20012500BT	500 mL	¥1,800
		C20012500CP	500 mL × 10	¥14,400
17	Hank's Balanced Salt Solution (HBSS)	C14175500BT	500 mL	¥1,500
		C14175500CP	500 mL × 10	¥12,200

研究用にもみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。
記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。
For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は2017年4月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。www.thermofisher.com/jp-tc

販売店

GIB044-D17030B

サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

本社：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9584

営業部 TEL: 03-6832-9300 FAX: 03-6832-9580

f facebook.com/ThermoFisherJapan

t @ThermoFisherJP

www.thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC