

MagMAX游离核酸分离试剂盒 用于液体活检研究

从无细胞样本中快速分离纯化核酸



游离DNA

从血浆中分离纯化游离DNA

处理时间

- 45分钟处理24个样本vs. 供应商A: 超过90分钟处理24个样本; 供应商B: 70分钟处理16个样本

起始样本范围

- 100 μ L至10 mL或0.5至10 mL vs. 供应商A: 1至5 mL

洗脱体积

- 洗脱体积为15至50 μ L
- 自动化提取, 无苯酚

用于优化您的液体活检研究

我们的游离核酸分离试剂盒可以从生物样本中纯化高质量的游离核酸, 适用于多种研究应用, 包括二代测序 (NGS)、qPCR和数字PCR。



样本采集



DNA/RNA纯化



基因分析 —
NGS、qPCR和数字PCR

订购信息

产品	货号
MagMAX游离DNA分离试剂盒	A29319
MagMAX游离总核酸分离试剂盒	A36716

如需了解更多信息, 请登录 thermofisher.com/cfdnaisolation



赛默飞
官方微信



赛默飞
生命科学官方微信

免费服务电话: 800 820 8982/400 820 8982
销售服务信箱: sales.china@thermofisher.com
技术咨询信箱: LifeScience-CNTS@thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC