

thermo scientific

Thermo Scientific ClipTip Pipetting System

Sealed in security. Feel the difference.

제품 선택 가이드



ThermoFisher
SCIENTIFIC

Worry-free pipetting is finally here


팁 장착을 위해 불필요하게 많은 힘을 가할 필요가 없습니다.
가벼운 터치만으로도 팁 장착이 가능합니다.

예기치 않은 누수 및 팁이 빠지는 현상을 최소화하였습니다.

Thermo Scientific™ ClipTip™ 피펫 팁을 사용하면 많은 팁을 한꺼번에 처리해야 하는 복잡한 어플리케이션은 물론 일상적인 대부분의 어플리케이션에서도 사용자가 팁 제거 버튼을 누르기 전까지 완벽하게 장착된 상태로 고정되어 팁이 빠지지 않습니다. 이러한 Clip Tip 인터로킹 기술을 통해 다수의 사용자가 사용하더라도 높은 재현성과 일관된 결과를 제공합니다.

ClipTip Pipette Tips

- 피펫에 팁 고정을 위한 걸쇠가 있어 팁이 확실하게 장착됨
- 12.5-1250 μ l 96 포맷 팁과 12.5-125 μ l 384 포맷 팁까지 다양한 제품을 제공하여 다목적으로 사용 가능
- 랙 타입부터 친환경 타입, 공간절약형 Reload 타입까지 다양한 패키징 옵션 제공
- 모든 ClipTip 팁은 RNase, DNase, DNA, ATP, 내독소 (endotoxin) contamination 프리 인증 완료
- Low retention 기술은 팁 내 액체 잔류를 최소화하여 샘플을 최대한 회수할 수 있음. ClipTip 20-1250 96-포맷 팁에서 제공함
- 팁 인서트에 용량별로 컬러 코딩이 되어 있어 육안으로 쉽게 피펫을 찾을 수 있음
- CT12.5 Ext와 CT300 Ext 에 제공되는 긴 길이의 팁은 길이가 긴 플레이트나 튜브와 같은 특정한 랩웨어에도 활용 가능



F1-ClipTip™ Manual Pipettes

- 팁이 걸쇠에 부착되는 인터로킹 ClipTip 기술로 모든 채널에 팁이 완벽하게 장착됨
- 매우 적은 힘으로 팁 장착 및 제거가 가능하여 반복작업으로 인한 피로감 감소
- 무소음으로 손쉽게 용량 조절 및 용량 고정 가능
- 손가락을 편한 자리에 위치할 수 있게 디자인되어 가볍게 작업이 가능
- 0.1-1000 μ l 용량 범위 내에서 싱글, 8, 12 채널 등 다양한 종류의 피펫 제공

E1-ClipTip™ Electronic Pipettes

- 팁이 걸쇠에 부착되는 인터로킹 ClipTip 기술로 모든 채널에 팁이 완벽하게 장착됨
- 버튼을 통해 전자식으로 가볍게 팁 제거가 가능하며 인체공학적 구조로 엄지와 검지만으로도 효율적인 피펫팅 작업이 가능함
- 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스로 복잡한 프로토콜도 쉽고 효율적으로 사용자가 설정할 수 있음
- 1-ch 싱글피펫, 8, 12, 16-ch의 멀티 피펫 및 간격 조절이 가능한 6-12-ch 멀티 피펫까지 어플리케이션에 따라 다양한 종류의 피펫 제공

F1-ClipTip manual pipettes and ClipTip pipette tips ordering information

Color key/description	Volume range, μL	Increment/Packaging	Cat. No.
2/10 μL Pipettes			
Increment			
• F1-ClipTip 0.1-2 μL	0.1-2 μL	0.002 μL	4641310N
• F1-ClipTip 1-10 μL	1-10 μL	0.02 μL	4641320N
• F1-ClipTip 8-ch 1-10 μL	1-10 μL	0.02 μL	4661210N
• F1-ClipTip 12-ch 1-10 μL	1-10 μL	0.02 μL	4661220N
12.5 Ext μL Tips*			
Packaging			
• ClipTip 12.5 Ext	0.1-12.5 μL	Racked, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410060
• ClipTip 12.5 Ext	0.1-12.5 μL	Racked, Sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410063
• ClipTip 12.5 Ext	0.1-12.5 μL	Racked, Filtered, Sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94420063
20 μL Pipettes			
Increment			
• F1-ClipTip 2-20 μL	2-20 μL	0.02 μL	4641180N
20 μL Tips[†]			
Packaging			
• ClipTip 20	1-20	Racked, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410210
• ClipTip 20	1-20	Racked, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410213
• ClipTip 20	1-20	Reload tower, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410217
• ClipTip 20	1-20	Reload tower, sterile, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410218
• ClipTip 20	1-20	Racked, filtered, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94420213
• ClipTip 20	1-20	Reload insert, filtered, sterile, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94420218
50 μL Pipettes			
Increment			
• F1-ClipTip 5-50 μL	5-50	0.1 μL	4641190N
• F1-ClipTip 8-ch 5-50 μL	5-50	0.1 μL	4661120N
• F1-ClipTip 12-ch 5-50 μL	5-50	0.1 μL	4661160N
50 μL Tips			
Packaging			
• ClipTip 50	5-50	Racked, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410250
• ClipTip 50	5-50	Racked, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410253
• ClipTip 50	5-50	Reload tower, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410257
• ClipTip 50	5-50	Reload tower, sterile, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410258
• ClipTip 50	5-50	Racked, filtered, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94420253
• ClipTip 50	5-50	Reload insert, filtered, sterile, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94420258
100 μL / 200 μL Pipettes			
Increment			
• F1-ClipTip 10-100 μL	10-100	0.2 μL	4641200N
• F1-ClipTip 20-200 μL	20-200	0.2 μL	4641210N
• F1-ClipTip 8-ch 10-100 μL	10-100	0.2 μL	4661130N
• F1-ClipTip 12-ch 10-100 μL	10-100	0.2 μL	4661170N
200 μL Tips			
Packaging			
• ClipTip 200	10-200	Racked, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410310
• ClipTip 200	10-200	Racked, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410313
• ClipTip 200	10-200	Reload tower, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410317
• ClipTip 200	10-200	Reload tower, sterile, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410318
• ClipTip 200	10-200	Racked, filtered, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94420313
• ClipTip 200	10-200	Reload insert, filtered, sterile, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94420318

* CT 12.5 Ext 팁과 호환이 가능한 F1-ClipTip 피펫은 'snap and seal' 기술을 활용합니다. CT12.5, CT12.5 Ext와 384-포맷 팁을 제외한 모든 ClipTip 피펫 팁은 Low retention tip을 제공합니다.


[†] CT20 팁은 4641170N, 4661110N, 4661150N, 4661190N 제품 번호를 가진 기존 F1-ClipTip 1-10 μl 피펫 모델과 호환이 가능합니다.

● 10 μL / 12.5 μL / 20 μL	● 100 μL / 125 μL / 200 μL	● 850 μL / 1000 μL
● 30 μL / 50 μL	● 300 μL	● 1250 μL

F1-ClipTip Manual Pipettes and ClipTip Pipette Tips ordering information

Color key/description	Volume range, μL	Increment/Packaging	Cat. No.
300 μL Pipettes			
		Increment	
• F1-ClipTip 30-300 μL	30-300	1 μL	4641220N
• F1-ClipTip 8-ch 30-300 μL	30-300	1 μL	4661140N
• F1-ClipTip 12-ch 30-300 μL	30-300	1 μL	4661180N
		Packaging	
• ClipTip 300	30-300	Racked, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410510
• ClipTip 300	30-300	Racked, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410513
• ClipTip 300	30-300	Reload tower, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410517
• ClipTip 300	30-300	Reload tower, sterile, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410518
• ClipTip 300	30-300	Racked, filtered, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94420513
• ClipTip 300	30-300	Reload insert, filtered, sterile, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94420518
• ClipTip 300 Ext	30-300	Racked, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94410610
• ClipTip 300 Ext	30-300	Racked, sterile, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94410613
• ClipTip 300 Ext	30-300	Reload tower, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410617
• ClipTip 300 Ext	30-300	Racked, filtered, sterile, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94420613
		Increment	
• F1-ClipTip 100-1000 μL **	100-1000	1 μL	4641230N
		Packaging	
• ClipTip 1000	100-1000	Racked, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94410710
• ClipTip 1000	100-1000	Racked, sterile, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94410713
• ClipTip 1000	100-1000	Reload tower, 96 tips/insert, 8 inserts/pack	94410717
• ClipTip 1000	100-1000	Reload tower, sterile, 96 tips/insert, 8 inserts/pack	94410718
• ClipTip 1000	100-1000	Racked, filtered, sterile, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94420713
• ClipTip 1000	100-1000	Reload insert, filtered, sterile, 96 tips/insert, 8 inserts/pack	94420718

**Short Shaft



F1-ClipTip manual fixed volume pipettes ordering information

Description	Volume Range, μL	Cat. No.
F1-ClipTip 10 μL	10 μL	4651280N
F1-ClipTip 20 μL	20 μL	4651200N
F1-ClipTip 25 μL	25 μL	4651210N
F1-ClipTip 50 μL	50 μL	4651220N
F1-ClipTip 100 μL	100 μL	4651230N
F1-ClipTip 200 μL	200 μL	4651240N
F1-ClipTip 250 μL	250 μL	4651250N
F1-ClipTip 500 μL **	500 μL	4651260N
F1-ClipTip 1000 μL **	1000 μL	4651270N

**Short Shaft



F1-ClipTip GLP Kit 2

F1-ClipTip Good Laboratory Pipetting (GLP) kits ordering information

Description	Contents of Kit	Cat. No.
F1-ClipTip GLP Kit 1	<ul style="list-style-type: none"> • F1-ClipTip 1-10 μL single channel • F1-ClipTip 10-100 μL single channel • F1-ClipTip 100-1000 μL single channel • F-Series Stand • ClipTip 12.5 Ext rack • ClipTip 200 rack • ClipTip 1000 rack • 25 mL reservoir • 25 mL divided reservoir • 100 mL divided reservoir 	4701140N
F1-ClipTip GLP Kit 2	<ul style="list-style-type: none"> • F1-ClipTip 2-20 μL single channel • F1-ClipTip 20-200 μL single channel • F1-ClipTip 100-1000 μL single channel • F1-ClipTip 30-300 μL 8-channel • F-Series Stand • ClipTip 20 rack • ClipTip 200 rack • ClipTip 300 rack • ClipTip 1000 rack • 25 mL reservoir • 25 mL divided reservoir • 100 mL divided reservoir 	4701150N

E1-ClipTip Electronic Pipettes** and ClipTip Pipette Tips ordering information

Color Key/Description	Volume Range, μL	Tip Spacing Range, mm	Increment/Packaging	Cat. No.
12.5 μL Pipettes*				
Increment				
• E1-ClipTip 0.5-12.5 μL	0.5-12.5		0.01 μL	467000BT
• E1-ClipTip 8-ch 0.5-12.5 μL	0.5-12.5		0.01 μL	4671000BT
• E1-ClipTip 12-ch 0.5-12.5 μL	0.5-12.5		0.01 μL	4671010BT
12.5 μL Tips*				
Packaging				
• ClipTip 12.5	0.5-12.5		Racked, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410040
• ClipTip 12.5	0.5-12.5		Racked, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410043
• ClipTip 12.5	0.5-12.5		Racked, filtered, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94420043
• ClipTip 12.5 Ext	0.5-12.5		Racked, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410060
• ClipTip 12.5 Ext	0.5-12.5		Racked, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410063
• ClipTip 12.5 Ext	0.5-12.5		Racked, filtered, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94420063
384, 12.5 μL Pipettes*				
Increment				
• E1-ClipTip 16-ch 0.5-12.5 μL	0.5-12.5		0.01 μL	4671020BT
• E1-ClipTip Equalizer 384 8-ch 0.5-12.5 μL	0.5-12.5	4.5-14.2	0.01 μL	4672010BT
• E1-ClipTip Equalizer 384 12-ch 0.5-12.5 μL	0.5-12.5	4.5-9.0	0.01 μL	4672020BT
384, 12.5 Tips*				
Packaging				
• ClipTip 384 12.5	0.5-12.5		Racked, 384 tips/rack, 10 racks/pack	94410050
• ClipTip 384 12.5	0.5-12.5		Racked, sterile, 384 tips/rack, 10 racks/pack	94410053
• ClipTip 384 12.5	0.5-12.5		Racked, filtered, sterile, 384 tips/rack, 10 racks/pack	94420053
• ClipTip 384 12.5 Ext	0.5-12.5		Racked, 384 tips/rack, 10 racks/pack	94410070
• ClipTip 384 12.5 Ext	0.5-12.5		Racked, sterile, 384 tips/rack, 10 racks/pack	94410073
• ClipTip 384 12.5 Ext	0.5-12.5		Racked, filtered, sterile, 384 tips/rack, 10 racks/pack	94420073
384, 30 μL Pipettes*				
Increment				
• E1-ClipTip 16-ch 1-30 μL	1-30		0.01 μL	4671030BT
• E1-ClipTip Equalizer 384 8-ch, 1-30 μL	1-30	4.5-14.2	0.01 μL	4672030BT
• E1-ClipTip Equalizer 384 12-ch, 1-30 μL	1-30	4.5-9.0	0.01 μL	4672040BT
384, 30 μL Tips*				
Packaging				
• ClipTip 384 30	1-30		Racked, 384 tips/rack, 10 racks/pack	94410100
• ClipTip 384 30	1-30		Racked, sterile, 384 tips/rack, 10 racks/pack	94410103
• ClipTip 384 30	1-30		Racked, filtered, sterile, 384 tips/rack, 10 racks/pack	94420103
125 μL Pipettes				
Increment				
• E1-ClipTip 1-ch 2-125 μL	2-125		0.1 μL	4670020BT
• E1-ClipTip 8-ch 2-125 μL	2-125		0.1 μL	4671040BT
• E1-ClipTip 12-ch 2-125 μL	2-125		0.1 μL	4671050BT
• E1-ClipTip Equalizer 8-ch 2-125 μL	2-125	9.0-14.2	0.1 μL	4672050BT
200 μL Tips				
Packaging				
• ClipTip 200	2-200		Racked, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410310
• ClipTip 200	2-200		Racked, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410313
• ClipTip 200	2-200		Reload tower, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410317
• ClipTip 200	2-200		Reload tower, sterile, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410318
• ClipTip 200	2-200		Racked, filtered, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94420313
• ClipTip 200	2-200		Reload insert, filtered, sterile, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94420318
384, 125 μL Pipettes*				
Increment				
• E1-ClipTip 16-ch 2-125 μL	2-125		0.1 μL	4671060BT
• E1-ClipTip Equalizer 384 8-ch 2-125 μL	2-125	4.5-14.2	0.1 μL	4672060BT
• E1-ClipTip Equalizer 384 12-ch 2-125 μL	2-125	4.5-9.0	0.1 μL	4672070BT
384, 125 μL TIPS*				
Packaging				
• ClipTip 384 125	2-125		Racked, 384 tips/rack, 10 racks/pack	94410150
• ClipTip 384 125	2-125		Racked, sterile, 384 tips/rack, 10 racks/pack	94410153
• ClipTip 384 125	2-125		Racked, filtered, sterile, 384 tips/rack, 10 racks/pack	94420153

● 2 μL /10 μL / 12.5 μL / 20 μL
● 100 μL / 125 μL / 200 μL
● 850 μL / 1000 μL
● 30 μL / 50 μL
● 300 μL
● 1250 μL

E1-ClipTip Electronic Pipettes** and ClipTip Pipette Tips ordering information


Color Key/Description	Volume Range, μL	Tip Spacing Range, mm	Increment/Packaging	Cat. No.
300 μL Pipettes				
			Increment	
• E1-ClipTip 1-ch 10-300 μL	10-300		0.1 μL	4670030BT
• E1-ClipTip 8-ch 10-300 μL	10-300		0.1 μL	4671070BT
• E1-ClipTip 12-ch 10-300 μL	10-300		0.1 μL	4671080BT
• E1-ClipTip Equalizer 8-ch 10-300 μL	10-300	9.0-14.2	0.1 μL	4672080BT
300 μL Tips			Packaging	
• ClipTip 300	10-300		Racked, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410510
• ClipTip 300	10-300		Racked, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94410513
• ClipTip 300	10-300		Reload tower, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410517
• ClipTip 300	10-300		Reload tower, Sterile, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410518
• ClipTip 300	10-300		Racked, filtered, sterile, 96 tips/rack, 10 racks/pack	94420513
• ClipTip 300	10-300		Reload insert, filtered, sterile, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94420518
• ClipTip 300 Ext	10-300		Racked, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94410610
• ClipTip 300 Ext	10-300		Racked, sterile, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94410613
• ClipTip 300 Ext	10-300		Reload tower, 96 tips/insert, 10 inserts/pack	94410617
• ClipTip 300 Ext	10-300		Racked, filtered, sterile, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94420613
850 μL Pipettes			Increment	
• E1-ClipTip 12-ch 30-850 μL	30-850		1.0 μL	4671090
1000 μL Pipettes			Packaging	
• ClipTip 1000	30-1000		Racked, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94410710
• ClipTip 1000	30-1000		Racked, sterile, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94410713
• ClipTip 1000	30-1000		Reload tower, 96 tips/insert, 8 inserts/pack	94410717
• ClipTip 1000	30-1000		Reload tower, sterile, 96 tips/insert, 8 inserts/pack	94410718
• ClipTip 1000	30-1000		Racked, filtered, sterile, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94420713
• ClipTip 1000	30-1000		Reload insert, filtered, sterile, 96 tips/insert, 8 inserts/pack	94420718
1250 μL Pipettes			Increment	
• E1-ClipTip 15-1250 μL	15-1250		1.0 μL	4670040BT
• E1-ClipTip 8-ch 15-1250 μL	15-1250		1.0 μL	4671100BT
• E1-ClipTip Equalizer 6-ch 15-1250 μL	15-1250	9.0-19.8	1.0 μL	4672090BT
• E1-ClipTip Equalizer 8-ch 15-1250 μL	15-1250	9.0-14.2	1.0 μL	4672100BT
1250 μL Tips			Packaging	
• ClipTip 1250	15-1250		Racked, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94410810
• ClipTip 1250	15-1250		Racked, sterile, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94410813
• ClipTip 1250	15-1250		Reload insert, 96 tips/insert, 8 inserts/pack	94410817
• ClipTip 1250	15-1250		Reload insert, sterile, 96 tips/insert, 8 inserts/pack	94410818
• ClipTip 1250	15-1250		Racked, filtered, sterile, 96 tips/rack, 8 racks/pack	94420813
• ClipTip 1250	15-1250		Reload insert, filtered, sterile, 96 tips/insert, 8 inserts/pack	94420818

* ClipTip 384, ClipTip 12.5 팁 그리고 호환이 가능한 E1-ClipTip 모델은 스펙과 클립 팁 피팅 기술을 활용합니다. 384와 12.5 모델을 제외한 모든 ClipTip 피펫 팁은 Low retention tip을 제공합니다.

** 블루투스 기능 제공이 가능한 국가: 안도라, 호주, 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 캐나다, 중국, 크로아티아, 사이프러스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 홍콩, 헝가리, 아이슬란드, 인도, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 대한민국, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 모나코, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 산마리노, 싱가포르, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 대만, 영국, 미국, 바티칸. 위에 기재되지 않은 국가는 "BT"를 제외한 제품 번호를 사용합니다.

● 2 μL /10 μL / 12.5 μL / 20 μL	● 100 μL / 125 μL / 200 μL	● 850 μL / 1000 μL
● 30 μL / 50 μL	● 300 μL	● 1250 μL

새로운 웹 기반 피펫팅 앱(App) "My Pipette Creator"을 통해 혁신적인 피펫팅을 체험해보세요.




피펫팅 App에 대한 보다 자세한 내용은 홈페이지에서 확인 가능합니다 : www.themofisher.com/mypipette

E1-ClipTip Electronic Pipettes and ClipTip Pipette Tips



E1-ClipTip multichannel pipette



E1-ClipTip Equalizer pipette with adjustable tip spacing
(팁 간격 조절에 대해 더 많은 정보를 확인하시려면 브로셔 마지막 페이지를 참고하세요)



New CT300 Extended Tips
테스트 튜브의 하단 바닥부분까지 팁이 닿을 수 있게 디자인되었습니다.



E1-ClipTip single charging stand



E1-ClipTip multi charging stand



Thermo Scientific Good Laboratory Pipetting

올바른 피펫팅 방법, 제품자료, 서비스 지원에 대한 상세 정보를 확인하시려면

Good Laboratory Pipetting을 확인하세요.

thermofisher.com/pipette



Accessories for ClipTip Pipettes and Tips - ordering information









Description	Color Key	Increment/Packaging	Cat. No.
F-Series Stand, white, 6 positions			9420400
E1-ClipTip charging stand, 1 position		Compatible with E1-ClipTip pipettes	9420500
E1-ClipTip multi charging stand, 3 position		Compatible with E1-ClipTip pipettes	9420510
Empty rack, small	• •	10 racks, no tips/inserts	94410219
Empty rack, medium	• •	10 racks, no tips/inserts	94410519
300 Ext empty rack	•	8 racks, no tips/inserts	94410619
Empty rack, large	• •	8 racks, no tips/inserts	94410819

• 2 μ L / 10 μ L / 12.5 μ L / 20 μ L
 • 100 μ L / 125 μ L / 200 μ L
 • 850 μ L / 1000 μ L
• 30 μ L / 50 μ L
 • 300 μ L
 • 1250 μ L

Save 90% more time with E1-ClipTip Equalizer pipettes!

90% 이상의 시간 절약은 물론, 반복 실험 횟수를 90% 감소할 수 있게 도와드립니다. E1-ClipTip 전자동 팁 간격 조절 피펫을 사용하면 다양한 랩웨어 형태에서도 자유롭게 시료 이동이 가능하여 피펫팅 시간을 크게 절약하실 수 있습니다.

Equalizer model selector guide

96-Format Equalizer Pipettes					
Channels	Max. spacing	Transfer to/from	↔	Transfer from/to	Min. spacing
6-channel	19.8 mm	<ul style="list-style-type: none"> Test tube racks 24-well microplates 	↔	<ul style="list-style-type: none"> 96-well microplates Deepwell blocks 	9.0 mm
8-channel	14.2 mm	<ul style="list-style-type: none"> Microcentrifuge tube racks 48-well microplates 	↔	<ul style="list-style-type: none"> 96-well microplates Deepwell blocks 	9.0 mm
384-Format Equalizer Pipettes					
Channels	Max. spacing	Transfer to/from	↔	Transfer from/to	Min. spacing
8-channel	14.2 mm	<ul style="list-style-type: none"> 96-well microplates 48-well microplates Deepwell blocks Microcentrifuge tube racks 	↔	<ul style="list-style-type: none"> 384-well microplates 384 PCR plates Agarose gels 	4.5 mm
12-channel	9.0 mm	<ul style="list-style-type: none"> 96-well microplates Deepwell blocks 	↔	<ul style="list-style-type: none"> 384-well microplates 384 PCR plates Agarose gels 	4.5 mm

더 많은 정보는 홈페이지에서 확인해 보세요 :

thermofisher.com/cliptip

www.thermofisher.com

Thermo Fisher Scientific 씨모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
서울시 강남구 광평로 281 수서 오피스빌딩 12 층, 06349 | 대표번호 : 1661-9555

ThermoFisher
SCIENTIFIC