

Thermo Scientific™ 耐 CO₂ 摇床

简单，灵活，可靠



应用

哺乳动物细胞培养

细菌悬浮液

染色和脱色

洗涤程序

杂交

溶解度研究

萃取程序

诊断测试

一般混匀应用

Trust your cell cultures to a proven, reliable solution

Thermo Scientific™ 耐 CO₂ 轨道式摇床保证可靠的全天候运行，让细胞在工作环境中持续保持活力



- 磁力驱动，无需更换皮带
- 占地面积小，非常适合在 CO₂ 培养箱中或桌面上使用
- 经特殊处理的机械部件，可耐受 20% CO₂ 浓度和 95% 的湿度
- 标配单独置于箱体外的 LED 数显控制器，无需开门即可设置摇床的运行参数
- 控制器标配 4-20 mA 数据输出端口，用于连接远程监控系统
- 散热量低，不影响 CO₂ 培养箱内温度条件
- 不锈钢外壳，耐腐蚀易清洁

齐全配件可供选择，应用范围广泛

- 根据实际应用选择合适的摇床轨道直径，19 mm 适用于烧瓶和细胞培养皿等应用；3 mm 适用于微孔板和其他小容器等应用
- 可选配 457 × 457 mm 大容量通用铝制平台，最大化利用培养箱空间



带有 4-20 mA 数据端口的
外部控制器



可调节试管架



多种夹具可选



A variety of accessories to fit most applications

See the next page for full list of accessories.

货号	88881102	88881102B
插头类型	☺ ☹ ⚠	
轨道直径	19 mm	3 mm
转速范围	30 – 300 rpm	30 – 600 rpm
转速精确度	± 1 rpm	± 2 rpm
振荡模式	轨道式圆周振荡	
显示屏	LED 显示屏, 显示转速和时间	
显示精确度	1 rpm	
计时范围	0 – 99 h 59 min, 或连续振荡	
指示灯	转速, 时间, 报警, 运行状态	
最大承重	6 kg	10 kg*
电源输入	220 – 240 V, 50/60 Hz	
数据输出	4-20 mA 数据输出端口	
净重	17.5 kg	16 kg
标准配置	摇床, 控制器, CN 插头, EU 插头, UK 插头各一个	
尺寸 (W x L x H)	360 x 300 x 96 mm (摇床主机) 95 x 158 x 26 mm (控制器)	
运行环境	温度 4°C - 60°C, 相对湿度 20% - 99%, CO ₂ 浓度 0% - 20%	
认证	CE, RoHS, cCSAus	

* 最大承重对应的转速 ≤150 rpm

订货信息

描述	订货号
仪器	
耐 CO ₂ 摇床, 轨道直径 19 mm, CN、UK、EU 式插头, 220-240 V	88881102
耐 CO ₂ 摇床, 轨道直径 3 mm, CN、UK、EU 式插头, 220-240 V	88881102B

订货信息

描述	360 × 300 mm 通用平台 对容器夹具的最大容纳量	457 × 457 mm 通用平台 对容器夹具的最大容纳量	订货号
配件			
50 mL 锥形瓶夹具	30	49	88881105
100 mL 锥形瓶夹具	15	25	88881106
150 mL 锥形瓶夹具	15	25	88881107
200 mL 锥形瓶夹具	15	18	88881108
250 mL 锥形瓶夹具	15	18	88881109
500 mL 锥形瓶夹具	9	10	88881110
1000 mL 锥形瓶夹具	6	7	88881111
2000 mL 锥形瓶夹具	4	4	88881112
3000 mL 锥形瓶夹具	2	4	88881113
5000 mL 锥形瓶夹具	1	2	88881114
500 mL 输液瓶夹具	6	12	88881115
1000 mL 输液瓶夹具	6	9	88881116
分液漏斗夹具	2	6	88881117
试管架, 40 × 14 mm 直径	2	4	88881118
试管架, 40 × 16 mm 直径	2	4	88881119
可调角度试管架, 40 × 14 mm 直径	2	4	88881120
可调角度试管架, 40 × 16 mm 直径	2	4	88881121
通用铝制平台 (360 × 300 mm)	—	-	88881122
通用铝制平台 (457 × 457 mm)	—	-	88881122B
橡胶垫振荡台	—	-	88881123
96 微孔板夹持器	6	10	88881124
弹簧钢丝夹, 240 x 350 x 80 mm	1	1	88881125
粘性烧瓶垫, 140 x 140 mm	4	9	88881126
带有 4-20 mA 数据输出口的控制器, 适用于 88881102			88881127B
带有 4-20 mA 数据输出口的控制器, 适用于 88881102B			88883101
通用电源适配器			88881128
CN 插头			88881130
EU 插头			88881131
UK 插头			88881132
烧瓶夹具基础套件, 包括 2 个 100 mL 烧瓶夹具, 4 个 250 mL 烧瓶夹具, 4 个 500 mL 烧瓶夹具, 2 个 1 L 烧瓶夹具, 2 个 2 L 烧瓶夹具			88881133



夹具



固定试管架



可调角度试管架



通用和橡胶平台



96 微孔板夹持器



控制器



插头

促销套装

可单独订购摇床主机和配件或者订购耐 CO₂ 摇床促销套装。促销套装包括摇床主机，通用铝制平台（360 X 300 mm）和烧瓶夹具基础套件。

订货信息

描述	订货号
促销套装	
促销套装：耐 CO ₂ 摇床主机（轨道直径 19 mm），通用铝制平台（360 X 300 mm）和烧瓶夹具基础套件，对应货号为：88881102+88881122+88881133	88881104
促销套装：耐 CO ₂ 摇床主机（轨道直径 3 mm），通用铝制平台（360 X 300 mm）和烧瓶夹具基础套件，对应货号为：88881102B+88881122+88881133	88881104B

了解更多：thermofisher.com/shakers

赛默飞世尔科技

上海

上海市浦东新区新金桥路 27 号 3,6,7 号楼
邮编 201206
电话 021-68654588

成都

成都市临江西路 1 号川投大厦 1406 室
邮编 610041
电话 028-65545388*5300

南京

南京市中央路 201 号金茂广场南楼 1103 室
邮编 210000
电话 021-68654588*2901

北京

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易
中心 C 座 7 层 /8 层
邮编 100013
电话 010-87946888

沈阳

沈阳市沈河区惠工街 10 号卓越大厦 3109 室
邮编 110013
电话 024-31096388*3901

西安

西安市高新区科技路 38 号林凯国际大厦
1006-08 单元
邮编 710075
电话 029-84500588*3801

广州

广州国际生物岛寰宇三路 36、38 号合景
星辉广场北塔 204-206 单元
邮编 510000
电话 020-82401600

武汉

武汉市高新四路 22 号 58 众创光谷产业园 A 座 1 楼 2-5 楼
邮编 430075
电话 027-59744988*5401

欲了解更多信息，请扫描二维码关注我们的微信公众账号与官方网站。

赛默飞世尔科技在全国有共 14 个商业办公室。本资料中的信息，说明和技术指标如有变更，恕不另行通知。



赛默飞
官方微信



实验室产品
和服务

热线 800 810 5118
电话 400 650 5118
www.thermofisher.cn

ThermoFisher
SCIENTIFIC