

Thermo Scientific™ ガスクロマトグラフ 質量分析計 メンテナンスサイクル

機器の稼働状況や消耗部品の摩耗に合わせて1年に1回の定期点検を推奨しています。

メンテナンス項目および対象のパーツ	メンテナンスサイクル (推奨) ※1									
	保証期間 ※2	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
イオン源洗浄およびQポール洗浄 (オプション)		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
オイル、フィルター、oリングなどの消耗パーツ交換		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
真空系統の確認		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
電気系統の確認		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
キャリブレーション・チューニング実施		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
感度確認 (お客様のサンプルチェック)		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
検出器※4		交換目安 (2~3年) ※3			交換目安 (2~3年) ※3			交換目安 (2~3年) ※3		
真空ゲージ		交換目安 (2~3年) ※3			交換目安 (2~3年) ※3			交換目安 (2~3年) ※3		
ロータリーポンプ		交換目安 (3~5年) ※3				交換目安 (3~5年) ※3				
ターボポンプ		交換目安 (3~5年) ※3				交換目安 (3~5年) ※3				
オートサンプラー可動部		交換目安 (3~5年) ※3				交換目安 (3~5年) ※3				
ヒーター		交換目安 (3~5年) ※3				交換目安 (3~5年) ※3				
全ての高額パーツ		交換目安 (3~5年) ※3								
制御用PC、解析用PCの修理対応		交換目安 (3~5年) ※3								

低 故障リスク 高

各サポートプランでカバーされる範囲 ※5: — プロアクティブサポートプラン — エssenシャルサポートプラン — プレミアムサポートプラン

※1 パーツ交換の周期や故障リスクは使用方法や使用頻度、設置環境の影響を受けます。 ※2 保証期間には、点検は含まれません。別途サポートプランへのご加入が必要です。 ※3 エssenシャルサポートプラン、プレミアムサポートプランでは故障時に無償交換となります。プロアクティブサポートプランでは、有償交換となります。 ※4 一部の製品ではプロアクティブサポートプランの交換パーツに含まれます。

※5 各サポートプランの詳細は、カスタマーサポート本部までお問い合わせください。試料導入系などの消耗品費用や、ユーザー様による日常点検項目に該当する作業等はサポートプランには含まれません。

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。 IES044_A20080B
ここに記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
また、記載されている製品は研究用機器であり、診断目的およびその手続き上での使用はできません。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
実際の販売価格は、当社販売代理店までお問い合わせください。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

カスタマーサポート本部

TEL : 0120-753-670 FAX : 0120-753-671

Support.jp@thermofisher.com

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC