

## ラボプロダクツ機器 カタログNo.一覧

数字→アルファベット順に並んでいます。保証書や製品ラベルなどをご確認のうえ、WebフォームにカタログNo.を入力してください。

2024.4.10 更新

カタログNo.	製品名	保証期間
1321MR	1300シリーズ Class II 安全キャビネット 1320パッケージ	1年
1323	1300シリーズ Class II 安全キャビネット SSインテリア 1322パッケージ	1年
1369MR	1300シリーズ Class II 安全キャビネット 1368パッケージ	1年
1371	1300シリーズ Class II 安全キャビネット SSインテリア 1370パッケージ	1年
1375	1300シリーズ Class II 安全キャビネット SSインテリア 1345パッケージ	1年
1377	1300シリーズ Class II 安全キャビネット SSインテリア 1347パッケージ	1年
1385	1300シリーズ Class II 安全キャビネット 1355パッケージ	1年
1387	1300シリーズ Class II 安全キャビネット 1357パッケージ	1年
2115000	Orion Dual Star pH/イオンメーター	2年
2115001	Orion Dual Star pH/イオンメーターキット	2年
3125JP	VisionMate ST 2Dコードリーダー	1年
312850	VisionMate HSX High Speed 2Dコードリーダー	1年
3608-5	スタンダード真空オーブン 19.8L LED温度計	2年
3618-5	スタンダード真空オーブン 65.1L LED温度計	2年
4105MAT	8chスクリュウキャップハンディデキャッパ Matrixタイプ	1年
4105NUN	8chスクリュウキャップハンディデキャッパ Nuncタイプ	1年
4111MAT	Capit-All スクリューキャップチューブ用キャッパ/デキャッパ 96ch Matrix用	1年
4111MAT-IS	Capit-All IS スクリューキャップチューブ用キャッパ/デキャッパ 96ch Matrix用	1年
4114NUN	Capit-All スクリューキャップチューブ用キャッパ/デキャッパ 48ch Nunc用	1年
4114NUN-IS	Capit-All IS スクリューキャップチューブ用キャッパ/デキャッパ 48ch Nunc用	1年
50125590	Heratherm IMC18 コンパクトインキュベーター	2年
50161169	Maxisafe 2030i Class II トリプルフィルター安全キャビネット パッケージ W1600mm	1年
50162963	Maxisafe 2030i Class II トリプルフィルター安全キャビネット パッケージ W1000mm	1年
50162964	Maxisafe 2030i Class II トリプルフィルター安全キャビネット パッケージ W1300mm	1年
50162965	Maxisafe 2030i Class II トリプルフィルター安全キャビネット パッケージ W1900mm	1年
51014539	Vacutherm 真空オーブン VT 6060 M	2年
51014541	Vacutherm 真空オーブン VT 6130 M	2年
51014542	Vacutherm 真空オーブン VT 6060 P	2年
51014543	Vacutherm 真空オーブン VT 6130 P	2年
51014546	Vacutherm 真空オーブン VT 6060 M-BL	2年
51014547	Vacutherm 真空オーブン VT 6130 M-BL	2年
51014548	Vacutherm 真空オーブン VT 6060 P-BL	2年
51014549	Vacutherm 真空オーブン VT 6130 P-BL	2年
51014550	Vacutherm 真空オーブン VT 6025 ガス接続部・アクセスポートなし	2年
51014552	Vacutherm 真空オーブン VT 6025 ガス接続部・アクセスポートあり	2年
51014553	Vacutherm 真空オーブン VT 6025 ガス接続部・アクセスポート・圧力ディスプレイあり	2年
51029638	Heratherm IGS60 ジェネラルプロトコルインキュベーター	2年
51029639	Heratherm IGS100 ジェネラルプロトコルインキュベーター	2年
51029640	Heratherm IGS180 ジェネラルプロトコルインキュベーター	2年
51031562	Heratherm IMP180 冷却機能付きインキュベーター	2年
51031565	Heratherm IMP400 冷却機能付きインキュベーター	2年
51032334	Herasafe 2030i Class II 安全キャビネット パッケージ W1300mm	1年
51032335	Herasafe 2030i Class II 安全キャビネット パッケージ W1900mm	1年
5840330	Multidrop Combi+ マイクロプレート試薬ディスペンサー	1年
5840340	Multidrop Combi SMART+ マイクロプレート試薬ディスペンサー	1年
5840400	Multidrop Combi nL マイクロプレート試薬ディスペンサー	1年
5840500	Multidrop Pico1 マイクロプレート試薬ディスペンサー	1年
5840600	Multidrop Pico8 マイクロプレート試薬ディスペンサー	1年
75002432	Sorvall Legend Micro 17 微量高速遠心機	2年
75002437	Sorvall Legend Micro 21 微量高速遠心機	2年
75002442	Sorvall Legend Micro 17R 微量冷却高速遠心機	2年
75002447	Sorvall Legend Micro 21R 微量冷却高速遠心機	2年
75006580	Sorvall LYNX 4000 大容量高速遠心機	1年
75006590	Sorvall LYNX 6000 大容量高速遠心機	1年
75007202	Sorvall ST 8 コンパクト卓上遠心機	2年
75007205	Sorvall ST 8R コンパクト卓上冷却遠心機	2年
75007206	Sorvall ST 8FR コンパクトフロア型冷却遠心機	2年
75007661	Sorvall BP 16 血液バッグ用大容量冷却遠心機 Water-Cooling	2年
75007662	Sorvall BP 8 血液バッグ用大容量冷却遠心機 Water-Cooling	2年
75007681	Sorvall BP 8 血液バッグ用大容量冷却遠心機	2年
75007682	Sorvall BP 16 血液バッグ用大容量冷却遠心機 Heavy-Duty	2年
75007683	Sorvall BP 16 血液バッグ用大容量冷却遠心機	2年
75007684	Sorvall BP 8 血液バッグ用大容量冷却遠心機 Heavy-Duty	2年
75007685	Sorvall BIOS 16 バイオプロセス用大容量冷却遠心機	2年
75007696	Sorvall BIOS 16 バイオプロセス用大容量冷却遠心機 Heavy-Duty	2年
75007698	Sorvall BIOS A バイオプロセス用大容量冷却遠心機	2年
75007700	Sorvall BIOS A バイオプロセス用大容量冷却遠心機 Heavy-Duty	2年
75008802	メディスピン コンパクト卓上遠心機(医療機器)	2年

カタログNo.	製品名	保証期間
75009720	Sorvall X1 Pro ユニバーサル遠心機	2年(パーツ5年)
75009763	Sorvall X1R Pro ユニバーサル冷却遠心機	2年(パーツ5年)
75009907	Sorvall X4 Pro ユニバーサル遠心機	2年(パーツ5年)
75009922	Sorvall X4R Pro ユニバーサル冷却遠心機	2年(パーツ5年)
75009934	Sorvall X4F Pro ユニバーサル遠心機	2年(パーツ5年)
75009940	Sorvall X4RF Pro ユニバーサル冷却遠心機	2年(パーツ5年)
88870007	タッチスクリーンドライバスイキュベーター 1ブロック	1年
88870008	タッチスクリーンドライバスイキュベーター 2ブロック	1年
88870009	タッチスクリーンドライバスイキュベーター 4ブロック	1年
88881101	MaxQ 2000 CO2 Plus オービタルシェーカー 軌道径19mm	2年
88881101B	MaxQ 2000 CO2 Plus オービタルシェーカー 軌道径3mm	2年
88881103	MaxQ 2000 CO2 Plus オービタルシェーカー 軌道径19mm スターターキット	2年
88881103B	MaxQ 2000 CO2 Plus オービタルシェーカー 軌道径3mm スターターキット	2年
AB-0400	ALPS 30 マニュアルヒートシーラー	1年
AB-1443A	ALPS 50V セミオートマチックヒートシーラー	1年
AB-3000	ALPS 3000 オートマチックヒートシーラー	1年
AB-5000	ALPS 5000 オートマチックヒートシーラー	1年
AQ3010	Orion AQUAfast AQ3010 ポータブル濁度計	2年
AQ3140	Orion AQUAfast AQ3140 ポータブルCOD計	2年
AQ3170	Orion AQUAfast AQ3170 ポータブル塩素計	2年
AQ3700	Orion AQUAfast AQ3700 ポータブル比色計	2年
AQ4500	Orion AQUAfast AQ4500 ポータブル濁度計	2年
DNA130-115	Savant SpeedVac DNA130 一体型遠心濃縮システム 115V	1年
DNA130-230	Savant SpeedVac DNA130 一体型遠心濃縮システム 230V/50Hz	1年
LSTAR1110	Orion Lab Star PH111 pH/mV メーター	3年
LSTAR1115	Orion Lab Star PH111 pH/mV メーター スタンダードキット	3年
LSTAR1120	Orion Lab Star EC112 導電率メーター	3年
LSTAR1125	Orion Lab Star EC112 導電率メーター スタンダードキット	3年
LSTAR1130	Orion Lab Star DO113 溶存酸素メーター	3年
LSTAR1135	Orion Lab Star DO113 溶存酸素メーター スタンダードキット	3年
OFP400-115	オイルフリーポンプ OFP400	1年
RVT400-115	冷却トラップ RVT400	1年
RVT450-115	冷却トラップ RVT450	1年
RVT5105-115	冷却トラップ RVT5105	1年
SHKE6000-7JPN	MaxQ 6000 スタックブルインキュベーション/コールドシェーカー	1年
SHKE6000JPN	MaxQ 6000 スタックブルインキュベーションシェーカー	1年
SHKE8000-7JPN	MaxQ 8000 スタックブルインキュベーション/コールドシェーカー	1年
SHKE8000JPN	MaxQ 8000 スタックブルインキュベーションシェーカー	1年
SK2000	Solaris 2000 オービタルシェイカー	2年
SK2001	Solaris 2000 I インキュベーションシェーカー	2年
SK2002	Solaris 2000 R 低温インキュベーションシェーカー	2年
SK4000	Solaris 4000 オービタルシェイカー	2年
SK4001	Solaris 4000 I インキュベーションシェーカー	2年
SK4002	Solaris 4000 R 低温インキュベーションシェーカー	2年
SPD1030A-115	Savant SpeedVac SPD1030 一体型遠心濃縮システム 115V	1年
SPD1030A-230	Savant SpeedVac SPD1030 一体型遠心濃縮システム 230V/50Hz	1年
SPD120-115	Savant SpeedVac SPD120 コンポーネント型遠心濃縮装置 115V	1年
SPD120-230	Savant SpeedVac SPD120 コンポーネント型遠心濃縮装置 230V/50Hz	1年
SPD130DLX-115	Savant SpeedVac SPD130DLX コンポーネント型遠心濃縮装置 115V	1年
SPD130DLX-230	Savant SpeedVac SPD130DLX コンポーネント型遠心濃縮装置 230V/50Hz	1年
SPD140DDA-115	Savant SpeedVac SPD140DDA コンポーネント型遠心濃縮装置 115V	1年
SPD140DDA-230	Savant SpeedVac SPD140DDA コンポーネント型遠心濃縮装置 230V/50Hz	1年
SPD2010A-220	Savant SpeedVac SPD2010 一体型遠心濃縮システム	1年
SPD2030A-220	Savant SpeedVac SPD2030 一体型遠心濃縮システム 220V/60Hz	1年
SPD2030A-230	Savant SpeedVac SPD2030 一体型遠心濃縮システム 230V/50Hz	1年
SPD210-115	Savant SpeedVac SPD210 コンポーネント型遠心濃縮装置 115V	1年
SPD210-230	Savant SpeedVac SPD210 コンポーネント型遠心濃縮装置 230V/50Hz	1年
SPD300DDA-115	Savant SpeedVac SPD300DDA コンポーネント型遠心濃縮装置 115V	1年
SPD300DDA-230	Savant SpeedVac SPD300DDA コンポーネント型遠心濃縮装置 230V	1年
SRF110-115	SpeedVac SRF110 冷却遠心濃縮装置 115V	1年
SRF110-230	SpeedVac SRF110 冷却遠心濃縮装置 230V	1年
STARA1110	Orion Star A111 pHメーター	2年
STARA1115	Orion Star A111 pHメーターキット	2年
STARA1210	Orion Star A121 ポータブルpHメーター	2年
STARA1210J	Orion Star A121 ポータブルpHメーター	2年
STARA1215J	Orion Star A121 ポータブルpHメーターキット	2年
STARA1220	Orion Star A122 ポータブル導電率メーター	2年
STARA1225	Orion Star A122 ポータブル導電率メーターキット	2年
STARA1230	Orion Star A123 ポータブル溶存酸素メーター	2年
STARA1235	Orion Star A123 ポータブル溶存酸素メーターキット	2年
STARA2110J	Orion Star A211 pHメーター	2年
STARA2115	Orion Star A211 pHメーターキット	2年
STARA2115J	Orion Star A211 pHメーターキット	2年
STARA2120J	Orion Star A212 導電率メーター	2年
STARA2125J	Orion Star A212 導電率メーターキット	2年

カタログNo.	製品名	保証期間
STARA2130J	Orion Star A213 RDO/溶存酸素メーター	2年
STARA2135	Orion Star A213 RDO/溶存酸素メーターキット	2年
STARA2135J	Orion Star A213 RDO/溶存酸素メーターキット	2年
STARA2140J	Orion Star A214 pH/イオンメーター	2年
STARA2145J	Orion Star A214 pH/イオンメーターキット	2年
STARA2146	Orion Star A214 pH/アンモニア イオンメーターキット	2年
STARA2147	Orion Star A214 pH/フッ化物 イオンメーターキット	2年
STARA2148	Orion Star A214 pH/ナトリウム イオンメーターキット	2年
STARA2150J	Orion Star A215 pH/導電率メーター	2年
STARA2155J	Orion Star A215 pH/導電率メーターキット	2年
STARA2160J	Orion Star A216 pH/RDO/溶存酸素メーター	2年
STARA2165J	Orion Star A216 pH/RDO/溶存酸素メーターキット	2年
STARA2210J	Orion Star A221 ポータブルpHメーター	2年
STARA2215	Orion Star A221 ポータブルpHメーターキット	2年
STARA2215J	Orion Star A221 ポータブルpHメーターキット	2年
STARA2220J	Orion Star A222 ポータブル導電率メーター	2年
STARA2225J	Orion Star A222 ポータブル導電率メーターキット	2年
STARA2230J	Orion Star A223 ポータブルRDO/溶存酸素メーター	2年
STARA2235J	Orion Star A223 ポータブルRDO/溶存酸素メーターキット	2年
STARA3210J	Orion Star A321 ポータブルpHメーター	2年
STARA3215J	Orion Star A321 ポータブルpHメーターキット	2年
STARA3220J	Orion Star A322 ポータブル導電率メーター	2年
STARA3225J	Orion Star A322 ポータブル導電率メーターキット	2年
STARA3230	Orion Star A323 ポータブル溶存酸素メーター	2年
STARA3235	Orion Star A323 ポータブルRDO/DOメーターキット	2年
STARA3240J	Orion Star A324 ポータブルpH/イオンメーター	2年
STARA3245J	Orion Star A324 ポータブルpH/イオンメーターキット	2年
STARA3250J	Orion Star A325 ポータブルpH/導電率メーター	2年
STARA3255J	Orion Star A325 ポータブルpH/導電率メーターキット	2年
STARA3260J	Orion Star A326 ポータブルpH/RDO/溶存酸素メーター	2年
STARA3265J	Orion Star A326 ポータブルpH/RDO/溶存酸素メーターキット	2年
STARA3290J	Orion Star A329 ポータブルpH/イオン/導電率/RDO/溶存酸素メーター	2年
STARA3295J	Orion Star A329 ポータブルpH/イオン/導電率/RDO/溶存酸素メーターキット	2年
START9100	Orion T910 pH自動滴定装置 アクセサリーキット	1年
START9101	Orion T910 pH自動滴定装置 標準キット	1年
START9102	Orion T911 pH自動滴定装置 標準キット	1年
UVS400-115	ユニバーサル真空冷却装置 UVS400	1年
UVS450-115	真空冷却トラップ UVS450	1年
UVS850DDA-115	真空冷却トラップ UVS850	1年
VLP120-115	オイル式真空ポンプ VLP120	1年
VLP200-115	オイル式真空ポンプ VLP200	1年
VLP285-115	オイル式真空ポンプ VLP285	1年
VLP80-115	オイル式真空ポンプ VLP80	1年
VLP80DDA-115	オイル式真空ポンプ VLP80DDA	1年
VSTAR00	Orion Versa Star Pro メーター	2年
VSTAR12	Orion Versa Star Pro メーターキット	2年
VSTAR22	Orion Versa Star Pro メーター 導電率モジュールキット	2年
VSTAR32	Orion Versa Star Pro メーター RDO/DOモジュールキット	2年
VSTAR40A	Orion Versa Star Pro メーター pH/イオンモジュールキット 1ch	2年
VSTAR40A2	Orion Versa Star Pro メーター pH/イオンモジュールキット 2ch	2年
VSTAR40B2	Orion Versa Star Pro メーター pH/イオンモジュールキット(2個)付き	2年
VSTAR52	Orion Versa Star Pro メーター pH/導電率モジュールキット	2年
VSTAR82	Orion Versa Star Pro メーター pH/LogRモジュールキット	2年
VSTAR92	Orion Versa Star Pro メーター pH/イオン/導電率/RDO/DOモジュールキット	2年
VSTAR-CND	Orion Versa Star Pro 導電率モジュール	2年
VSTAR-ISE	Orion Versa Star Pro pH/イオンモジュール	2年
VSTAR-LR	Orion Versa Star Pro pH/LogRモジュール	2年
VSTAR-PH	Orion Versa Star Pro pHモジュール	2年
VSTAR-RD	Orion Versa Star Pro RDO/DOモジュール	2年

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。ただし\*の製品は体外診断用に使用できます。  
これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。  
©2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.  
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.  
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。  
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。  
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc

## サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL : 0120-753-670  
info.LPG.jp@thermofisher.com

thermofisher.com