

ALFAAA12260

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

1-甲基-2-吡咯烷酮

一 化学品及企业标识

产品说明: Product Description:	1-甲基-2-吡咯烷酮 1-Methyl-2-pyrrolidinone
目录编号 俗名 CAS 号 分子式	A12260 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methylpyrrolidone; NMP 872-50-4 C5 H9 N O
供应商	阿法埃莎(中国)化学有限公司 上海市化学工业区奉贤分区银工路229号 邮编201424 紧急电话号码 +86 21-67582000 传真: +86 21-67582001
紧急电话号码	4008215118 Chemtrec: 400 120 4937
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途 限制用途	实验室化学品。 无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
无色气味
轻微的胺味

紧急情况概述

可燃液体。 吞咽可能有害。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 可能造成呼吸道刺激。 可能对生育能力或胎儿造成伤害。 光敏感性。
空气敏感。 有吸湿性。

GHS危险性类别

易燃液体。	类别4
急性经口毒性	类别5
皮肤腐蚀/刺激	类别2
严重眼损伤 / 眼刺激	类别2
生殖毒性	类别1B
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别3

标签元素

1-甲基-2-吡咯烷酮



警示语

危险

危险说明

- H227 - 可燃液体
H303 - 吞咽可能有害
H315 - 造成皮肤刺激
H319 - 造成严重眼刺激
H335 - 可能造成呼吸道刺激
H360 - 可能对生育能力或胎儿造成伤害

防范说明

预防措施

- P201 - 使用前获特别指示
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P280 - 戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

- P301 + P312 - 如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P308 + P313 - 如接触到或有疑虑：求医/就诊
P332 + P313 - 如发生皮肤刺激：求医/就诊
P370 + P378 - 火灾时：使用干沙，化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

- P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

- P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

可燃物。有吸湿性。

健康危害

吞咽可能有害。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。可能对生育能力或胎儿造成伤害。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。 . . . 由于其水溶性，可能在环境中迁移。产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。

其他危害

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

1-甲基-2-吡咯烷酮

组分	CAS 号	重量百分含量
1-甲基-2-吡咯烷酮	872-50-4	99

四 急救措施

一般建议

可能对胎儿造成伤害。需要立即就医。向现场的医生出示此安全技术说明书。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。需要立即就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。需要立即就医。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。需要立即就医。

食入

不得诱导呕吐。立即呼叫医生或解毒中心。

最重要的症状与影响

。过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐，中枢神经系统

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。症状可能延迟出现。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。可以使用水雾冷却密闭容器。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

可燃物。容器受热时可能发生爆炸。产品及空容器请远离热源及点火源。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

六 泄漏应急处理

1-甲基-2-吡咯烷酮

个人预防措施

不得交由怀孕的职工或近期生产或正在哺乳的职工使用。确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风。将人员疏散至安全地带。清除所有点火源。对静电采取预防措施。

环境保护措施

不得排放到环境中。

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。清除所有点火源。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存**操作**

严防进入眼中、接触皮肤或衣服。不得交由怀孕的职工或近期生产或正在哺乳的职工使用。穿个人防护装备/戴防护面具。仅在化学排气罩中使用。不要吸入烟雾/蒸汽/喷雾。不要食入。如误吞咽立即联系医生。远离明火、热表面和点火源。

安全储存

保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。远离热源，火花和火焰。避光保存。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护**控制参数**

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
1-甲基-2-吡咯烷酮				STEL: 20 ppm 15 min STEL: 80 mg/m ³ 15 min TWA: 10 ppm 8 hr TWA: 40 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA: 40 mg/m ³ (8h) TWA: 10 ppm (8h) Skin STEL: 20 ppm (15min) STEL: 80 mg/m ³ (15min) STEL: 80 mg/m ³ (8h) STEL: 20 ppm (8h)

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制**工程措施**

确保足够的通风，尤其是在有限区域中。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

1-甲基-2-吡咯烷酮

个人防护设备

眼睛防护	护目镜 (欧盟标准 - EN 166)
手部防护	防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
丁腈橡胶	< 30 分钟	0.38 mm	水平 2	渗透速率 43 μ g/cm ² /min
氯丁橡胶	< 140 分钟	0.66 mm	水平 4	渗透速率 19 μ g/cm ² /min
			EN 374	按照EN374-3测试化学品的渗透阻力标准进行测试
丁基橡胶	> 480 分钟	0.50 mm		

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 长袖衫

呼吸防护 当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。
为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
推荐的过滤器类型： 有机气体和蒸气的过滤 A型 棕色 符合以EN14387

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器
推荐半面罩 - 阀过滤： EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141
当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制 无资料。

九 理化特性

外观与性状	无色	
物理状态	液体	。
气味	轻微的胺味	
气味阈值	无资料	
pH值	7.7-8.0	100 g/L aq.sol
熔点/熔点范围	-24 °C / -11.2 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	202 °C / 395.6 °F	@ 760 mmHg
闪火点	91 °C / 195.8 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	下限 1.3 vol % 上限 9.5 vol %	
蒸气压	0.7 mbar @ 25 °C	
蒸汽密度	3.4	(空气= 1.0)
比重 / 密度	1.030	

1-甲基-2-吡咯烷酮

堆积密度	不适用	液体
水溶性	可溶混	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
1-甲基-2-吡咯烷酮	-0.46	
自燃温度	346 °C / 654.8 °F	
分解温度	无资料	
黏度	1.67 mPa s at 20 °C	
爆炸性		爆炸性气体/蒸汽混合物的可能
氧化性	无资料	
分子式	C5 H9 N O	
分子量	99.13	

十 稳定性和反应性

稳定性	有吸湿性. 空气敏感. 光敏感.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	无资料.
应避免的条件	不相容产品. 热源、明火和火花. 暴露于空气. 接触潮湿空气或水. 光照. 远离明火、热表面和点火源.
应避免的材料	强氧化剂. 强酸. 强碱.
有害的分解产物	一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2). 氮氧化物 (NOx). 过氧化物.

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;

组分	半数致死量(LD50), 口服	半数致死量(LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
1-甲基-2-吡咯烷酮	LD50 = 3914 mg/kg (Rat)	LD50 = 8 g/kg (Rabbit)	LC50 > 5.1 mg/L (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激; 类别2

。

严重损伤/刺激眼睛; 类别2

呼吸或皮肤过敏;

呼吸系统

基于现有数据, 不符合分类标准

皮肤

基于现有数据, 不符合分类标准

。

生殖细胞致突变性;

1-甲基-2-吡咯烷酮

致癌性;	微生物体发生有致突变影响。 基于现有数据, 不符合分类标准 本品没有已知的致癌化学物质
生殖毒性; 生殖影响 发育影响 致畸性	类别1B 实验显示对实验动物有生殖毒性影响。 已知会对人类造成发育毒性之物质。可能对胎儿造成伤害。 对实验动物发生有致畸影响。
STOT单曝光; 结果 / 目标器官	类别3 呼吸系统
STOT重复曝光; 靶器官	基于现有数据, 不符合分类标准 未知。
吸入危险。	基于现有数据, 不符合分类标准
其他不良反应	对实验动物报导有导致肿瘤影响。
症状 /效应 急性的和滞后	过度暴露的症状可能是头痛, 头晕, 疲倦, 恶心和呕吐, 中枢神经系统

十二 生态学信息

生态毒性

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
1-甲基-2-吡咯烷酮	LC50: = 1400 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: = 1072 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 832 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: = 4897 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	

持久性和降解性

持久存留

持久性是不可能。

Component	降解性
1-甲基-2-吡咯烷酮 872-50-4 (99)	water: 73% 28 days OECD 301C soil: >=90% 21 days

1-甲基-2-吡咯烷酮

生物累积潜力 不一定是生物累积性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
1-甲基-2-吡咯烷酮	-0.46	无资料

土壤中的迁移性 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

内分泌干扰物信息 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。

其他信息 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。

十四 运输信息

公路和铁路运输 不受管制

IMDG/IMO 未作规定

IATA 未作规定

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U. S. A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品名录(2015版)	危险货物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化学品目录 (KECL)
1-甲基-2-吡咯烷酮	-	-	X	X	212-828-1	X	X	X	X	X	X	KE-25324

1-甲基-2-吡咯烷酮

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人	产品安全部门。
生效日期	12-Nov-2009
修订日期	27-Apr-2024
修订,再版的原因	新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个人防护设备和个体卫生。

使用个人防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。

化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

化学品事故响应培训。

消防和灭火、危害和风险识别、静电、由蒸气和粉尘构成的爆炸性气体环境。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service

EI NECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章目录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIOc - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他

物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束