

二甲基丙烯酸乙二醇酯, 98%, 100ppm 4-甲氧基苯酚做稳定剂

一 化学品及企业标识

产品说明:

Product Description:

二甲基丙烯酸乙二醇酯, 98%, 100ppm 4-甲氧基苯酚做稳定剂

Ethylene glycol dimethacrylate

目录编号

44151

俗名

1,2-Bis(Methacryloyloxy)ethane; Ethanediol Dimethacrylate.; Diglycol Dimethacrylate

CAS 号

97-90-5

分子式

C10 H14 O4

供应商

阿法埃莎(中国)化学有限公司
上海市化学工业区奉贤分区银工路229号
邮编201424
紧急电话号码 +86 21-67582000
传真: +86 21-67582001

紧急电话号码

4008215118
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址

begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途

实验室化学品。

限制用途

无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体

外观与性状
透明的

气味
无资料

紧急情况概述

吞咽可能有害。可能导致皮肤过敏反应。可能造成呼吸道刺激。对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS危险性类别

急性经口毒性	类别5
皮肤致敏	类别1
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别3
慢性水生毒性	类别3

标签元素



警示语

警告

危险说明
H303 - 吞咽可能有害
H317 - 可能导致皮肤过敏反应
H335 - 可能造成呼吸道刺激
H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明
预防措施
P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地
P280 - 戴防护手套
P273 - 避免释放到环境中

事故响应
P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P312 - 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存
P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭
处置
P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害
无确定。
健康危害
吞咽可能有害。可能导致皮肤过敏反应。可能造成呼吸道刺激。
环境危害
对水生生物有害并具有长期持续影响。 由于其水溶性，可能在环境中迁移。 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
2-甲基-2-丙烯酸-1,2-乙二醇酯	97-90-5	>95

四 急救措施

一般建议

如症状持续, 呼叫医生。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上, 包括眼皮下面。就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如皮肤刺激持续, 呼叫医生。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸停止, 进行人工呼吸。如出现症状, 就医。

食入

清水漱口, 然后饮用大量的水。

最重要的症状与影响

可能导致皮肤过敏反应。无合理可预见的。过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质, 采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中, 佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。

环境保护措施

不得排放到环境中。不得冲入地表水或污水排放系统。

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。

二甲丙烯酸乙二醇酯, 98%, 100ppm 4-甲氧基苯酚做稳定剂

	吸器 推荐半面罩 - 阀过滤: EN405; 或; 半面罩: EN140; 加过滤器, EN141 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行
卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.
环境接触控制	防止产品进入下水道.

九 理化特性

外观与性状	透明的	
物理状态	液体	。
气味	无资料	
气味阈值	无资料	
pH值	不适用	
熔点/熔点范围	-40 °C / -40 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	98 - 100 °C / 208.4 - 212 °F	@ 5 mmHg
闪火点	101 °C / 213.8 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	< 0.1 mmHg @ 21.1 °C	
蒸汽密度	6.84	(空气= 1.0)
比重 / 密度	1.050	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	可溶于	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
2-甲基-2-丙烯酸-1, 2-乙二醇酯	1.22	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	3.1 mPa.s @ 20 °C	
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	
分子式	C10 H14 O4	
分子量	198.22	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	无资料.

应避免的条件不相容产品.

应避免的材料强氧化剂.

有害的分解产物碳氧化物.

十一 毒理学信息

产品信息本品的急性毒性信息不可得

急性毒性;

组分	半数致死量(LD50), 口服	半数致死量(LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
2-甲基-2-丙烯酸-1,2-乙二醇酯	3300 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	

皮肤腐蚀/刺激; 无资料。

严重损伤/刺激眼睛; 无资料

呼吸或皮肤过敏;
 呼吸系统 无资料
 皮肤 类别1
。 皮肤接触可能引起过敏

生殖细胞致突变性; 无资料。

致癌性; 无资料。
本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性; 无资料

STOT单曝光; 类别3

 结果 / 目标器官 呼吸系统

STOT重复曝光; 无资料

 靶器官 未知.

吸入危险。 无资料

症状 /效应 过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、急性的和滞后 肌肉痛或脸红。

十二 生态学信息

生态毒性对水生生物有害，可能在水生环境中造成长期有害影响。此产品含有下列对环境有危险的物质。

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
2-甲基-2-丙烯酸-1,2-乙二醇酯	LC50: = 15.95 mg/L, 96h static (Danio rerio)			

持久性和降解性易生物降解
持久存留持久性是不可能。
降解污水处理厂没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

生物累积潜力不一定是生物累积性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
2-甲基-2-丙烯酸-1,2-乙二醇酯	1.22	无资料

土壤中的迁移性产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

内分泌干扰物信息本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
持久性有机污染物本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。.

其他信息废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。不要冲到下水道。不得使本化学品排入环境。.

十四 运输信息

公路和铁路运输不受管制

IMDG/IMO未作规定

IATA未作规定

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单
中国, X =上市, 澳大利亚, U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL), 中国 (IECSC), Japan (ENCS), 菲律宾 (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL).

组分	危险化学品 名录(2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
2-甲基-2-丙烯酸 -1,2-乙二醇酯	-	-	X	X	202-617-2	X	X	X	X	X	X	KE-24996

国家法规
请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人 产品安全部门。
生效日期 16-Nov-2010
修订日期 27-Apr-2024
修订,再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商.

培训建议
化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度

二甲基丙烯酸乙二醇酯, 98%, 100ppm 4-甲氧基苯酚做稳定剂

NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

POW - 辛醇: 水分配系数
vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶”
ATE - 急性毒性估计
VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束