

ALFAAA11313

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

多聚甲醛, 97%

一 化学品及企业标识

产品说明: Product Description:	多聚甲醛, 97% Paraformaldehyde
目录编号 俗名 CAS 号 分子式	A11313 Formaldehyde polymer; Polyoxymethylene; Polyformaldehyde 30525-89-4 (CH ₂ O) _n
供应商	阿法埃莎(中国)化学有限公司 上海市化学工业区奉贤分区银工路229号 邮编201424 紧急电话号码 +86 21-67582000 传真: +86 21-67582001
紧急电话号码	4008215118 Chemtrec: 400 120 4937
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途 限制用途	实验室化学品。 无资料。

二 危险性概述

物理状态
固体外观与性状
白色气味
辛辣的

紧急情况概述

易燃固体。造成皮肤刺激。会对器官造成损害。可能造成呼吸道刺激。对水生生物有害并具有长期持续影响。吞咽有害。可能导致皮肤过敏反应。造成严重眼损伤。吸入有害。怀疑致癌。可能在空气中形成可燃性粉尘浓度。

GHS危险性类别

易燃固体。	类别2
急性经口毒性	类别4
急性吸入毒性 - 粉尘和烟雾	类别4
皮肤腐蚀/刺激	类别2
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1
皮肤致敏	类别1
致癌性	类别2
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别1 类别3

慢性水生毒性	类别3
--------	-----

标签元素



警示语

危险

危险说明

- H228 - 易燃固体
- H302 + H332 - 吞咽或吸入有害
- H315 - 造成皮肤刺激
- H317 - 可能导致皮肤过敏反应
- H318 - 造成严重眼损伤
- H335 - 可能造成呼吸道刺激
- H351 - 怀疑会致癌
- H370 - 对器官造成损害
- H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明

预防措施

- P201 - 使用前获特别指示
- P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
- P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
- P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
- P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
- P240 - 容器和装载设备接地并等势联接
- P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
- P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地
- P280 - 戴防护手套

事故响应

- P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
- P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
- P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
- P310 - 立即呼叫解毒中心或医生
- P330 - 漱口
- P370 + P378 - 火灾时：使用干沙，化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
- P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

- P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

- P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

可燃物。可能在空气中形成可燃性粉尘浓度。

健康危害

造成皮肤刺激。会对器官造成损害。可能造成呼吸道刺激。吞咽有害。可能导致皮肤过敏反应。吸入有害。怀疑致癌。

环境危害

对水生生物有害并具有长期持续影响。 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移。

如分散可产生爆炸性粉尘-空气混合物。 对陆生脊椎动物有毒。 对寓居于土壤中的有机物的毒性。 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
多聚甲醛	30525-89-4	>90

四 急救措施

一般建议

如症状持续，呼叫医生。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。 就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。 如皮肤刺激持续，呼叫医生。

吸入

转移至空气新鲜处。 如呼吸停止，进行人工呼吸。 如出现症状，就医。

食入

清水漱口，然后饮用大量的水。 如出现症状，就医。

最重要的症状与影响

造成严重的眼睛损伤。 可能导致皮肤过敏反应。 吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状：过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

对急救人员之自我防护

使用所需的个人防护装备。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。 可以使用水雾冷却密闭容器。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

易燃。 容器受热时可能发生爆炸。 分散在空气中的细尘可能燃烧。 可燃物。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理**个人预防措施**

使用所需的个人防护装备。确保足够的通风。避免粉尘的形成。清除所有点火源。对静电采取预防措施。

环境保护措施

不得排放到环境中。

为遏制和清理方法

清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置。存放于适当的密闭容器中待处置。清除所有点火源。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存**操作**

穿个体防护装备/戴防护面具。避免粉尘的形成。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。避免食入和吸入。确保足够的通风。远离明火、热表面和点火源。

安全储存

保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。远离热源，火花和火焰。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护**控制参数****监测方法**

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制**工程措施**

仅在化学排气罩中使用。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。使用防爆的电器/通风/照明/设备。确保足够的通风，尤其是在有限区域中。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备**眼睛防护**

护目镜（欧盟标准 - EN 166）

手部防护	防护手套
------	------

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
天然橡胶 丁腈橡胶 氯丁橡胶 PVC	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护	长袖衫
呼吸防护	当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。 为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。
大型/紧急情况下使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器 推荐的过滤器类型： 符合 EN 143的微粒过滤器
小规模/实验室使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器 推荐半面罩 - 粒子滤波： EN149: 2001 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行
卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。
环境接触控制	无资料。

九 理化特性	
--------	--

外观与性状	白色
物理状态	固体
气味	辛辣的
气味阈值	无资料
pH值	3.5-5.0
熔点/熔点范围	120 - 170 °C / 248 - 338 °F
软化点	无资料
沸点/沸程	无资料
闪火点	71 °C / 159.8 °F
蒸发速率	不适用
易燃性(固体，气体)	无资料
爆炸极限	下限 7 vol% 上限 73 vol%
蒸气压	1.2 mmHg @ 25 °C
蒸汽密度	不适用
比重 / 密度	1.46
堆积密度	无资料
水溶性	微溶
在其他溶剂中的溶解度	无资料

分配系数(正辛醇/水)	
自燃温度	300 - °C / 572 - °F
分解温度	无资料
黏度	不适用
爆炸性	固体
氧化性	爆炸性气体/蒸汽混合物的可能
无资料	无资料
分子式	(CH2O)n

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	不会发生危险性聚合反应.
应避免的条件	过热. 避免粉尘的形成. 远离明火、热表面和点火源.
应避免的材料	强氧化剂.
有害的分解产物	一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2).

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;			
组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
多聚甲醛	LD50 = 800 mg/kg (Rat)		LC50 = 1070 mg/m³ (Rat) 4 h

皮肤腐蚀/刺激;	类别2
。	
严重损伤/刺激眼睛;	类别1
呼吸或皮肤过敏;	
呼吸系统	无资料
皮肤	类别1
。	皮肤接触可能引起过敏
生殖细胞致突变性;	无资料
。	
致癌性;	类别2
。	可能的致癌危险。基于动物测试数据，可能致癌。

生殖毒性；	无资料
STOT单曝光；	类别3
结果 / 目标器官	呼吸系统
STOT重复曝光；	无资料
靶器官	无资料.
吸入危险。	不适用 固体
症状 /效应 急性的和滞后	吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状：过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

十二 生态学信息

生态毒性 不要排入下水道. .

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
多聚甲醛	>10 mg/L 96h	EC50 = 42 mg/L 24h		

持久性和降解性 有生物降解的可能
持久存留 可能会持续， 基于提供的信息无任何已知的情况.

生物累积潜力 不一定是生物积累性的。

土壤中的迁移性 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移

内分泌干扰物信息 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质。 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。 . 按照当地规定处理.

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。 . 清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这些残留物可能有害。 . 产品及空容器请远离热源及点火源.

其他信息 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。 不要冲到下水道。 符合当地法规时，可填埋或焚烧。 不要排入下水道.

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号UN2213

正式运输名称仲甲醛

危害类别4.1

包装组III

IMDG/IMO

联合国编号UN2213

正式运输名称仲甲醛

危害类别4.1

包装组III

IATA

联合国编号UN2213

正式运输名称仲甲醛

危害类别4.1

包装组III

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市，中国（IECSC），欧洲（EINECS/ELINCS/NLP），U.S.A.（TSCA），加拿大（DSL/NDSL），菲律宾（PICCS），Japan（ENCS），Japan（ISHL），澳大利亚（AICS），Korea（KECL）。

组分	危险化学品 名录(2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
多聚甲醛	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	KE-27818

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人 产品安全部门。
生效日期 11-Oct-2010
修订日期 30-Apr-2024
修订,再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录	DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录	ENCS - 日本现有和新化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录	AICS - 澳大利亚化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质	NZIoC - 新西兰化学品名录
WEL - 工作场所接触限值	TWA - 时间加权平均值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会	IARC - 国际癌症研究机构
DNEL - 衍生出来的无影响水平	PNEC - 预测无影响浓度
RPE - 呼吸防护设备	LD50 - 50%致死剂量
LC50 - 50%致死浓度	EC50 - 50%有效浓度
NOEC - 无观测效应浓度	POW - 辛醇: 水分配系数
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性	vPvB - 持久性, 生物累积性
ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会	IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议	MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶
OECD - 经济合作与发展组织	ATE - 急性毒性估计
BCF - 生物浓度因子 (BCF)	VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束