

ALFAAA14058

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

间甲苯胺

一 化学品及企业标识

产品说明: Product Description:	间甲苯胺 m-Toluidine
目录编号	A14058
俗名	3-Aminotoluene; 3-Methylaniline; 3-Methylbenzenamine
CAS 号	108-44-1
分子式	C7 H9 N
供应商	阿法埃莎(中国)化学有限公司 上海市化学工业区奉贤分区银工路229号 邮编201424 紧急电话号码 +86 21-67582000 传真: +86 21-67582001
紧急电话号码	4008215118 Chemtrec: 400 120 4937
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途	实验室化学品。
限制用途	无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
黄色气味
芳香的

紧急情况概述

吞咽会中毒。皮肤接触会中毒。吸入会中毒。对水生生物毒性极大。对水生生物有毒并具有长期持续影响。可燃液体。长期或反复接触可能损害器官。光敏感性。空气敏感。

GHS危险性类别

易燃液体。	类别4
急性经口毒性	类别3
急性经皮毒性	类别3
急性吸入毒性 - 蒸气	类别3
特定的靶器官系统毒性(反复暴露)	类别2
急性水生毒性	类别1
慢性水生毒性	类别2

标签元素

**警示语****危险****危险说明**

H227 - 可燃液体
H400 - 对水生生物毒性极大
H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响
H373 - 长期或反复接触可能对器官造成损害
H301 + H311 + H331 - 吞咽、皮肤接触或吸入会中毒

防范说明**预防措施**

P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
P233 - 保持容器密闭
P240 - 容器和装载设备接地并等势联接
P243 - 采取防止静电放电的措施
P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P262 - 严防进入眼中、接触皮肤或衣服
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P301 + P310 - 如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生
P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P311 - 呼叫解毒中心或医生
P330 - 漱口
P374 - 在适当距离采取正常措施救火
P362 + P364 - 脱掉污染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P235 - 存放在通风良好的地方。保持低温
P404 - 存放于密闭的容器中
P405 - 存放处须加锁

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

可燃物。

健康危害

吞咽会中毒。皮肤接触会中毒。吸入会中毒。吸入有害。长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

对水生生物毒性极大。对水生生物有毒并具有长期持续影响。由于其低水溶性，不可能在环境中迁移。产品不溶于水并且漂浮在水面上。此产品挥发慢。外溢渗透到土壤的可能性不大。

对陆生脊椎动物有毒。本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

间甲苯胺

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
3-甲基苯胺	108-44-1	>95

四 急救措施

一般建议

向现场的医生出示此安全技术说明书。需要立即就医。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。就医。

吸入

转移至空气新鲜处。需要立即就医。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。如呼吸停止，进行人工呼吸。

食入

不得诱导呕吐。立即呼叫医生或解毒中心。

最重要的症状与影响

呼吸困难。过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐

对急救人员之自我防护

使用所需的个人防护装备。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。可以使用水雾冷却密闭容器。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

可燃物。易燃。产品及空容器请远离热源及点火源。起火风险。容器受热时可能发生爆炸。不要让灭火后的液体进入下水道或水道。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

使用所需的个人防护装备，确保足够的通风，将人员疏散至安全地带，人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口，清除所有点火源，对静电采取预防措施，避免接触皮肤、眼睛或衣物。

环境保护措施

不得冲入地表水或污水排放系统，防止泄漏物污染地下水系统。防止产品进入下水道，如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构。

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料吸收，存放于适当的密闭容器中待处置，清除所有点火源。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

操作

穿个体防护装备/戴防护面具，仅在化学排气罩中使用，确保足够的通风，远离明火、热表面和点火源，避免食入和吸入，避免接触皮肤、眼睛或衣物，避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

安全储存

保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处，远离热源，火花和火焰，储存与惰性气氛中，易燃区域。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
3-甲基苯胺	-	TWA: 2 ppm TWA: 8.8 mg/m³		-

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
3-甲基苯胺	TWA: 2 ppm Skin	(Vacated) TWA: 2 ppm (Vacated) TWA: 9 mg/m³ Skin		-	

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

OSHA 职业安全与健康管理局

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

间甲苯胺

工程措施

仅在化学排气罩中使用。· 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。使用防爆的电器/通风/照明/设备。· 确保足够的通风，尤其是在有限区域中。· 只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护 护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见 (最低要求)
天然橡胶	请参见制造商的建议	-	EN 374	
丁腈橡胶				
氯丁橡胶				
PVC				

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 长袖衫

呼吸防护 当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
推荐的过滤器类型： 有机气体和蒸气的过滤 A型 棕色 符合以EN14387

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器

推荐半面罩 - 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141

当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制	防止产品进入下水道. 防止泄漏物污染地下水系统。 如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构.
--------	--

九 理化特性

外观与性状	黄色
物理状态	液体

气味	芳香的
气味阈值	无资料
pH值	无资料

熔点/熔点范围	-30 °C / -22 °F
---------	-----------------

软化点	无资料
-----	-----

沸点/沸程	203 - 204 °C / 397.4 -	@ 760 mmHg
-------	------------------------	------------

399.2 ° F

闪火点	86 °C / 186.8 °F	方法 - 无资料
-----	------------------	----------

蒸发速率	无资料	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料 下限 1.1 Vol% 上限 6.6 Vol%	
蒸气压	0.4 hPa @ 20 °C	
蒸汽密度	3.7 (空气= 1.0)	(空气= 1.0)
比重 / 密度	0.980	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	0.2 g/100ml (20 °C)	几乎不溶
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
3-甲基苯胺	1.4	
自燃温度	482 - °C / 899.6 - °F	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性		爆炸性气体/蒸汽混合物的可能
氧化性	无资料	
分子式	C7 H9 N	
分子量	107.15	

十 稳定性和反应性

稳定性	光敏感. 空气敏感.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	不会发生危险性聚合反应.
应避免的条件	不相容产品. 过热. 远离明火、热表面和点火源. 温度高于 100 °C / 1002 °F. 光照. 暴露于空气.
应避免的材料	酸类. 强氧化剂. 酸酐. 酸性氯化物. 氯甲酸酯.
有害的分解产物	氮氧化物 (NOx). 一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2).

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
3-甲基苯胺	LD50 = 450 mg/kg （ Rat ）	LD50 = 3250 mg/kg （ Rabbit ）	

皮肤腐蚀/刺激;

无资料

。

严重损伤/刺激眼睛;

无资料

呼吸或皮肤过敏；	
呼吸系统	无资料
皮肤	无资料
。	
生殖细胞致突变性；	无资料
。	
致癌性；	无资料
。	本品没有已知的致癌化学物质
生殖毒性；	无资料
STOT单曝光；	无资料
STOT重复曝光；	类别2
靶器官	血液，中枢血管系统（CVS），眼睛，皮肤。
吸入危险。	无资料
其他不良反应	毒理学特性还没有被完全研究。
症状 /效应	过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐
急性的和滞后	

十二 生态学信息

生态毒性 此产品含有下列对环境有危险的物质。 对水生生物有极高毒性。

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
3-甲基苯胺		LC50: = 0.73 mg/L, 48h (Daphnia magna)		EC50 = 11.7 mg/L 30 min

持久性和降解性
持久存留 持久性是不可能。
降解污水处理厂 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。。

生物累积潜力 不一定是生物积累性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
3-甲基苯胺	1.4	无资料

间甲苯胺

土壤中的迁移性	产品不溶于水并且漂浮在水面上 此产品挥发慢。 外溢渗透到土壤的可能性不大 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移 外溢渗透到土壤的可能性不大
内分泌干扰物信息	本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
持久性有机污染物	本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势	本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物	不得排放到环境中。 废物被分为危险物质。 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。 按照当地规定处理。
受污染的包装	这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。 。
其他信息	不要冲到下水道。 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。 不要排入下水道。 不得使本化学品排入环境。 。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号	UN1708
正式运输名称	液态甲苯胺
危害类别	6.1
包装组	II

IMDG/IMO

联合国编号	UN1708
正式运输名称	液态甲苯胺
危害类别	6.1
包装组	II

IATA

联合国编号	UN1708
正式运输名称	液态甲苯胺
危害类别	6.1
包装组	II

用户特别注意事项	没有特别的注意事项
----------	-----------

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

间甲苯胺

组分	危险化学品 名录(2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
3-甲基苯胺	X	-	X	X	203-583-1	X	X	X	X	X	X	KE-23447

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

Component	有毒物质控制法
3-甲基苯胺 108-44-1 (>95)	Class I (1 wt%) TRQ = 50 kg

十六 其他信息

编制人
生效日期
修订日期
修订,再版的原因

产品安全部门。
22-Sep-2009
29-Apr-2024
新的紧急电话响应服务提供商.

培训建议
化学品事故响应培训。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

TSCA - 美国有毒物质控制法第8(b) 章节目录
DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇: 水分配系数
vPvB - 持久性, 生物累积性

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶
ATE - 急性毒性估计
VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束