

丁二酸二甲酯

一 化学品及企业标识

产品说明: Product Description:	丁二酸二甲酯 Dimethyl succinate
目录编号	A12565
俗名	Methyl succinate
CAS 号	106-65-0
分子式	C6 H10 O4
供应商	阿法埃莎(中国)化学有限公司 上海市化学工业区奉贤分区银工路229号 邮编201424 紧急电话号码 +86 21-67582000 传真: +86 21-67582001
紧急电话号码	4008215118 Chemtrec: 400 120 4937
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途 限制用途	实验室化学品。 无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
无色气味
芳香的紧急情况概述
可燃液体。

GHS危险性类别

易燃液体。

类别4

标签元素

没有要求。

警示语

警告

危险说明

H227 - 可燃液体

防范说明

预防措施

P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟

P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P370 + P378 - 火灾时： 使用干沙，化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火

安全储存

P403 + P235 - 存放在通风良好的地方。保持低温

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

可燃物.

健康危害

此产品不含有危害健康的浓度的那些物质.

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。 . . 由于其水溶性，可能在环境中迁移。 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延.

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
琥珀酸二甲酯	106-65-0	>95

四 急救措施

一般建议

如症状持续，呼叫医生。 向现场的医生出示此安全技术说明书.

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。 就医。 立即用大量水冲洗。 初步冲洗后，取出任何隐形眼镜，继续冲洗至少15分钟。 冲洗时保持眼睛睁开。 如症状持续，呼叫医生.

皮肤接触

立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子。 就医。 如皮肤刺激持续，呼叫医生。 立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子。 如症状持续，呼叫医生.

吸入

离开暴露区域，并躺下。 转移至空气新鲜处。 如呼吸停止，进行人工呼吸。 就医。 无需立即就医。 如症状持续，呼叫医生。 如意外吸入蒸气或分解产物，转移至空气新鲜处.

食入

清水漱口。 就医。 清水漱口，然后饮用大量的水。 没有医生指导时不要诱导呕吐。 不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。 如有必要，请就医.

最重要的症状与影响

呼吸困难。 过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐

对急救人员之自我防护

没有特别的注意事项.

对医师的备注

对症治疗.

五 消防措施**适用的灭火剂**

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施. 使用: . 干粉, 二氧化碳 (CO2), 雾状水, 抗溶性泡沫. 可以使用水雾冷却密闭容器.

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料.

化学品引起的特殊危害

可燃物. 产品及空容器请远离热源及点火源. 起火风险. 容器受热时可能发生爆炸.

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中, 佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备.

六 泄漏应急处理**个人防护措施**

使用所需的个人防护装备. 清除所有点火源. 将人员疏散至安全地带. 人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口. 注意回火. 对静电采取预防措施.

环境保护措施

附加生态信息参见第12部分. 不得冲入地表水或污水排放系统. 在安全可行的情况下, 防止进一步的泄漏或溢出. 防止产品进入下水道.

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料(如沙子、硅胶、酸粘合剂、通用粘合剂、锯末)吸收. 存放于适当的密闭容器中待处置. 清除所有点火源.

请参阅第8节和第13节所列的防护措施. .

七 操作处置与储存**操作**

避免皮肤和眼睛接触. 避免接触皮肤及衣物. 在重新使用之前脱去并洗净受沾染的衣服和手套, 包括内侧. 避免吸入蒸气或烟雾. 不要食入. 如误吞咽立即联系医生. 作业后彻底清洗. 注意回火. 对静电采取预防措施. 内容物有压力. 无资料. 远离明火、热表面和点火源.

安全储存

远离热源, 火花和火焰. 保存在做了适当标签的容器中. 保持容器密闭, 存放于干燥、阴凉且通风良好处.

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

在正常使用条件下无。确保足够的通风，尤其是在有限区域中。

个人防护设备

眼睛防护 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜) (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见 (最低要求)
天然橡胶 丁腈橡胶 氯丁橡胶 PVC	请参见制造商的建议	-	EN 374	

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 戴防护手套/穿防护服 耐化学药品的围裙 防静电靴 防渗透手套

呼吸防护 正常使用条件下没有必要使用防护装备。

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
推荐的过滤器类型： 微粒过滤器

小规模/实验室使用 保持良好的通风
推荐半面罩 - 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141

卫生措施 使用时、不得进食、饮水或吸烟。按规定时间清洁设备,工作区和衣服。

环境接触控制 防止产品进入下水道。

九 理化特性

外观与性状 无色
物理状态 液体

气味	芳香的	。
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	18 - 19 °C / 64.4 - 66.2 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	200 °C / 392 °F	
闪火点	85 °C / 185 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	下限 1 上限 8.5	
蒸气压	0.3 mmHg @ 20 °C	
蒸汽密度	5.04	(空气= 1.0)
比重 / 密度	1.110	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	75 g/l (20 °C)	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
琥珀酸二甲酯	0.33	
自燃温度	365 - °C / 689 - °F	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性		爆炸性气体/蒸汽混合物的可能
氧化性	无资料	
分子式	C6 H10 O4	
分子量	146.14	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	无资料.
危险的聚合作用	无资料.
应避免的条件	不相容产品. 在空气中加热. 远离明火、热表面和点火源.
应避免的材料	酸类. 碱. 还原剂.
有害的分解产物	热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放. 一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2).

十一 毒理学信息

产品信息	根据已知或提供的信息, 本品不存在急性毒性危害
急性毒性;	

丁二酸二甲酯

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
琥珀酸二甲酯	LD50 > 5 g/kg (Rat)	LD50 > 5 g/kg (Rabbit)	

皮肤腐蚀/刺激;	无资料
----------	-----

严重损伤/刺激眼睛； 无资料

呼吸或皮肤过敏;	
呼吸系统	无资料
皮肤	无资料

生殖细胞致突变性; 无资料

致癌性;	无资料
。	本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性：无资料

STOT单曝光; 无资料

STOT重复曝光: 无资料

靶器官 无资料。

吸入危險。	无資料
-------	-----

其他不良反应 毒理学特性还没有被完全研究。

症状 /效应	过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐
急性的和滞后	

十二 生态学信息

生态毒性 含有物质是, 对水生生物是有害的. 此产品含有下列对环境有危险的物质.

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
琥珀酸二甲酯	LC50: 50 - 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)			

持久性和降解性 易生物降解

丁二酸二甲酯

持久存留
降解污水处理厂

持久性是不可能。
没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

生物累积潜力

不一定是生物积累性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
琥珀酸二甲酯	0.33	无资料

土壤中的迁移性

产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

内分泌干扰物信息
持久性有机污染物
臭氧消耗趋势

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
本产品不含有任何已知或可疑的
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物

化学废弃物的制造者必须确定废弃的化学品是否分类为危险的废弃物。化学废弃物的制造者同样必须咨询地方的、区域内的和国家的危险废弃物管理法规以确保充分的和准确的分类.

受污染的包装

倒空剩余物。按当地规定处理。禁止重复使用倒空的容器。.

其他信息

不要冲到下水道.

十四 运输信息

公路和铁路运输

不受管制

IMDG / IMO

未作规定

IATA

未作规定

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单
X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品名录 (2015版)	危险货物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化学品目录 (KECL)

丁二酸二甲酯

								(PICCS)				
琥珀酸二甲酯	-	-	X	X	203-419-9	X	X	X	X	X	X	KE-03764

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人 产品安全部门。
生效日期 02-Nov-2011
修订日期 26-Apr-2024
修订, 再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议
化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性，生物累积性，毒性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

TSCA - 美国有毒物质控制法案第8(b)章节目录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇：水分分配系数
vPvB - 持久性，生物累积性

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶
ATE - 急性毒性估计
VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他

物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束