

ALFAAA13294

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

月桂酰氯

一 化学品及企业标识

产品说明:
Product Description: 月桂酰氯
Dodecanoyl chloride

目录编号
俗名
CAS 号
分子式

A13294
Dodecanoyl chloride
112-16-3
C12 H23 Cl O

供应商 阿法埃莎(中国)化学有限公司
上海市化学工业区奉贤分区银工路229号
邮编201424
紧急电话号码 +86 21-67582000
传真: +86 21-67582001

紧急电话号码 4008215118
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。
限制用途 无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
无色气味
辛辣的

紧急情况概述

造成严重皮肤灼伤和眼损伤。可能导致皮肤过敏反应。皮肤接触可能有害。湿度敏感。

GHS危险性类别

急性经口毒性	类别5
皮肤腐蚀/刺激	类别1 B
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1
皮肤致敏	类别1

标签元素



警示语

危险

危险说明

H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H317 - 可能导致皮肤过敏反应
H303 - 吞咽可能有害

防范说明

预防措施

P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地

事故响应

P301 + P330 + P331 - 若不慎吞食：漱口。 不要引吐
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P310 - 立即呼叫解毒中心或医生
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

遇水反应.

健康危害

腐蚀性. 造成皮肤和眼睛灼伤. 造成严重眼损伤. 可能导致皮肤过敏反应.

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。 是不是有可能在环境中移动. 遇水反应.

其他危害

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
十二(烷)酰氯	112-16-3	>95

四 急救措施

一般建议

向现场的医生出示此安全技术说明书。需要立即就医。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。需要立即就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。在重新使用之前脱去并洗净受沾染的衣服和手套，包括内侧。立即呼叫医生。

吸入

如呼吸停止，进行人工呼吸。离开暴露区域，并躺下。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。立即呼叫医生。

食入

不得诱导呕吐。清水漱口。不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。立即呼叫医生。

最重要的症状与影响

所有接触途径都导致灼伤。可能导致皮肤过敏反应。产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重肿胀，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险：过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

二氧化碳 (CO₂)，干粉，干砂，抗溶性泡沫。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

水。与水接触会释放有毒气体。

化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤。与水接触会释放有毒气体。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

使用所需的个人防护装备。确保足够的通风。将人员疏散至安全地带。人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口。

环境保护措施

为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。	
大型/紧急情况下使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器 推荐的过滤器类型： 符合 EN 143的微粒过滤器 酸性气体过滤器 E型 黄色 符合以EN14387
小规模/实验室使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器 推荐半面罩 - 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行
卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。
环境接触控制	无资料.

九 理化特性

外观与性状	无色	
物理状态	液体	。
气味	辛辣的	
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	-17 °C / 1.4 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	134 - 137 °C / 273.2 - 278.6 °F	@ 11 mmHg
闪火点	140 °C / 284 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体，气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	7.54	(空气= 1.0)
比重 / 密度	0.920	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	遇水反应	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	
分子式	C12 H23 Cl O	
分子量	218.77	

十 稳定性和反应性

化学品安全技术说明书
月桂酰氯

稳定性	正常条件下稳定。湿度敏感。
危险反应 危险的聚合作用	正常处理过程中不会发生。 不会发生危险性聚合反应。
应避免的条件	不相容产品。接触潮湿空气或水。暴露在潮湿中。。
应避免的材料	水。强碱。醇类。胺类。金属。
有害的分解产物	一氧化碳 (CO)。二氧化碳 (CO2)。光气。氯化氢气体。

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性；

皮肤腐蚀/刺激；
。类别1 C

严重损伤/刺激眼睛；类别1

呼吸或皮肤过敏；
 呼吸系统
 皮肤
。皮肤接触可能引起过敏

生殖细胞致突变性；
。在动物试验中没有表现出致突变作用

致癌性；
。本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性；无资料

STOT单曝光；无资料

STOT重复曝光；无资料

 靶器官无资料。

吸入危险。无资料

其他不良反应毒理学特性还没有被完全研究。

症状 /效应 急性的和滞后	产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重肿胀，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险：过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。
------------------	---

十二 生态学信息

生态毒性	不要排入下水道。与水反应，所以没有毒性的物质数据。
持久性和降解性 持久存留 降解性 降解污水处理厂	有生物降解的可能 持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况。 遇水反应。 遇水反应。
生物累积潜力	由于与水反应产品没有生物累积性
土壤中的迁移性	遇水反应 是不是有可能在环境中移动
内分泌干扰物信息 持久性有机污染物 臭氧消耗趋势	本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物 本产品不含有任何已知或可疑的 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物	废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。．按照当地规定处理。
受污染的包装	这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。．
其他信息	废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。不要冲到下水道。量大时会影响pH值和危害水生生物。

十四 运输信息

公路和铁路运输	
联合国编号	UN3265
正式运输名称	有机酸性腐蚀性液体，未另作规定的
技术运输名称	Dodecanoyl chloride
危害类别	8
包装组	III
IMDG/IMO	
联合国编号	UN3265

正式运输名称	有机酸性腐蚀性液体，未另作规定的
技术运输名称	Dodecanoyl chloride
危害类别	8
包装组	III

IATA

联合国编号	UN3265
正式运输名称	有机酸性腐蚀性液体，未另作规定的
技术运输名称	Dodecanoyl chloride
危害类别	8
包装组	III

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市，中国（IECSC），欧洲（EINECS/ELINCS/NLP），U. S. A.（TSCA），加拿大（DSL/NDSL），菲律宾（PICCS），Japan（ENCS），Japan（ISHL），澳大利亚（AICS），Korea（KECL）。

组分	危险化学品 名录(2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
十二(烷)酰氯	X	-	X	X	203-941-7	X	-	X	X	X	X	2002-3-2130

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人	产品安全部门。
生效日期	21-May-2010
修订日期	26-Apr-2024
修订,再版的原因	新的紧急电话响应服务提供商.

培训建议

化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备，涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施，包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

月桂酰氯

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制法案第8(b)章节目录

DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013**免责声明**

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束