

ALFAAA16294

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

1-乙基哌啶

一 化学品及企业标识

产品说明:
Product Description: 1-乙基哌啶
1-Ethylpiperidine

目录编号 **A16294**
CAS 号 766-09-6
分子式 C7 H15 N

供应商 阿法埃莎(中国)化学有限公司
上海市化学工业区奉贤分区银工路229号
邮编201424
紧急电话号码 +86 21-67582000
传真: +86 21-67582001

紧急电话号码 4008215118
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。
限制用途 无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
透明的气味
浓烈气味, 胺类化合物

紧急情况概述

高度易燃液体和蒸气。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。吞咽会中毒。皮肤接触有害。吸入会中毒。

GHS危险性类别

易燃液体。	类别2
急性经口毒性	类别3
急性经皮毒性	类别4
急性吸入毒性 - 蒸气	类别3
皮肤腐蚀/刺激	类别1 B
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1

标签元素

**警示语****危险****危险说明**

H225 - 高度易燃液体和蒸气
H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H312 - 皮肤接触有害
H301 + H331 - 吞咽或吸入有毒

防范说明**预防措施**

P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
P240 - 容器和装载设备接地并等势联接
P241 - 使用防爆电气/通风/照明/设备
P242 - 只能使用不产生火花的工具
P243 - 采取防止静电放电的措施
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P310 - 立即呼叫解毒中心或医生
P330 - 漱口
P331 - 不得诱导呕吐
P370 + P378 - 火灾时：使用干沙，化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭
P405 - 存放处须加锁

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定。

健康危害

此产品不含有危害健康的浓度的那些物质。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其水溶性，可能在环境中迁移。产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
N-乙基哌啶	766-09-6	<=100

四 急救措施

一般建议
向现场的医生出示此安全技术说明书。需要立即就医。

眼睛接触
立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

皮肤接触
立即用大量清水清洗至少15分钟。如出现症状，立即就医。

吸入
转移至空气新鲜处。如出现症状，立即就医。

食入
清水漱口，然后饮用大量的水。如出现症状，就医。

最重要的症状与影响
无合理可预见的。吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状：产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重肿胀，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险

对急救人员之自我防护
没有特别的注意事项。

对医师的备注
对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂
可以使用水雾冷却密闭容器。二氧化碳 (CO₂)，干粉，干砂，抗溶性泡沫。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质
无资料。

化学品引起的特殊危害
热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤。易燃。容器受热时可能发生爆炸。蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。蒸气可能传播至点火源并闪回。

消防员的防护设备和注意事项
在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人防护措施
确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。避免粉尘的形成。

环境保护措施
不得排放到环境中。

为遏制和清理方法
清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置。避免粉尘的形成。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

操作
穿个体防护装备/戴防护面具。确保足够的通风。避免接触皮肤、眼睛或衣物。避免食入和吸入。避免粉尘的形成。

安全储存
保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。腐蚀性区域。远离热源，火花和火焰，易燃区域。

特定用途
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

监测方法
EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施
在正常使用条件下无。

个人防护设备

眼睛防护 护目镜（欧盟标准 - EN 166）

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见 (最低要求)
丁腈橡胶	请参见制造商的建议	-	EN 374	
氯丁橡胶				
天然橡胶				
PVC				

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨

1-乙基哌啶

和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护	长袖衫
呼吸防护	正常使用条件下没有必要使用防护装备。
大型/紧急情况下使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器 推荐的过滤器类型： 微粒过滤器
小规模/实验室使用	保持良好的通风 推荐半面罩 - 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141
卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。
环境接触控制	无资料。

九 理化特性

外观与性状	透明的	
物理状态	液体	。
气味	浓烈气味，胺类化合物	
气味阈值	无资料	
pH值	12	10 g/L aq.sol
熔点/熔点范围	-20 °C / -4 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	129 - 131 °C / 264.2 - 267.8 °F	@ 760 mmHg
闪火点	17 °C / 62.6 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体，气体)	不适用	液体
爆炸极限	下限 1.9 Vol% 上限 12.1 Vol%	
蒸气压	4.5 mbar @ 20 °C	
蒸汽密度	3.90	(空气= 1.0)
比重 / 密度	0.824	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	50 g/L (20 °C)	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
N-乙基哌啶	1.75	
自燃温度	205 °C / 401 °F	
分解温度	> 400癉	
黏度	无资料	
爆炸性		蒸气可能与空气形成爆炸性混合物
氧化性	无资料	
分子式	C7 H15 N	
分子量	113.2	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应 危险的聚合作用	正常处理过程中不会发生. 不会发生危险性聚合反应.
应避免的条件	不相容产品. 过热. 远离明火、热表面和点火源.
应避免的材料	酸类. 碱. 强氧化剂. 碱性的. 酸酐. 酸性氯化物. 二氧化碳 (CO2).
有害的分解产物	氮氧化物 (NOx). 一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2). 氰化氢 (氢氰酸).

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;

组分	半数致死量(LD50), 口服	半数致死量(LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
N-乙基哌啶	280 mg/kg (Rat)	>1000 mg/kg (Rabbit)	2420 mg/m³/4h (Rat)

皮肤腐蚀/刺激;
。 基于现有数据, 不符合分类标准

严重损伤/刺激眼睛; 基于现有数据, 不符合分类标准

呼吸或皮肤过敏;
 呼吸系统 基于现有数据, 不符合分类标准
 皮肤 基于现有数据, 不符合分类标准
。

生殖细胞致突变性;
。 基于现有数据, 不符合分类标准
在AMES试验中没有致突变作用

致癌性;
。 基于现有数据, 不符合分类标准
本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性; 基于现有数据, 不符合分类标准

STOT单曝光; 基于现有数据, 不符合分类标准

STOT重复曝光; 基于现有数据, 不符合分类标准

靶器官	未知.
吸入危险。	基于现有数据，不符合分类标准
其他不良反应	毒理学特性还没有被完全研究。
症状 /效应 急性的和滞后	吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状：产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重肿胀，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险

十二 生态学信息

生态毒性	不得冲入地表水或污水排放系统。防止泄漏物污染地下水系统。。不要排入下水道.													
<table><tr><th>组分</th><th>淡水鱼</th><th>水蚤</th><th>淡水藻</th><th>细菌毒性</th></tr><tr><td>N-乙基哌啶</td><td>LC50: 25 mg/L/96h (Leuciscus idus)</td><td>EC50 >100 mg/L/48h</td><td></td><td></td></tr></table>					组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性	N-乙基哌啶	LC50: 25 mg/L/96h (Leuciscus idus)	EC50 >100 mg/L/48h		
组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性										
N-乙基哌啶	LC50: 25 mg/L/96h (Leuciscus idus)	EC50 >100 mg/L/48h												
持久性和降解性 持久存留	易生物降解 持久性是不可能.													
生物累积潜力	不一定是生物积累性的。													
<table><tr><th>组分</th><th>log Pow</th><th>生物富集因子 (BCF)</th></tr><tr><td>N-乙基哌啶</td><td>1.75</td><td>无资料</td></tr></table>					组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)	N-乙基哌啶	1.75	无资料				
组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)												
N-乙基哌啶	1.75	无资料												
土壤中的迁移性	产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高													
内分泌干扰物信息 持久性有机污染物 臭氧消耗趋势	本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物 本产品不含有任何已知或可疑的 本产品不含有任何已知或可疑的													

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物	废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。。按照当地规定处理.
受污染的包装	这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。。清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这些残留物可能有害。。产品及空容器请远离热源及点火源.
其他信息	废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要冲到下水道。符合当地法规时，可填埋或焚烧。不要排入下水道。量大时会影响pH值和危害水生生物。高 pH值的溶液在排放前必须中和。。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号	UN2386
正式运输名称	1-ETHYLPIPERIDINE
危害类别	3
次要危险性	8
包装组	II

IMDG / IMO

联合国编号	UN2386
正式运输名称	1-ETHYLPIPERIDINE
危害类别	3
次要危险性	8
包装组	II

IATA

联合国编号	UN2386
正式运输名称	1-ETHYLPIPERIDINE
危害类别	3
次要危险性	8
包装组	II

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品 名录 (2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
N-乙基哌啶	X	X	X	X	212-161-6	X	X	X	-		X	-

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

1-乙基哌啶

编制人	产品安全部门。
生效日期	07-Oct-2014
修订日期	27-Apr-2024
修订, 再版的原因	新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议
化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录	DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录	ENCS - 日本现有和新化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录	AICS - 澳大利亚化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质	NZIoC - 新西兰化学品名录
WEL - 工作场所接触限值	TWA - 时间加权平均值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会	IARC - 国际癌症研究机构
DNEL - 衍生出来的无影响水平	PNEC - 预测无影响浓度
RPE - 呼吸防护设备	LD50 - 50%致死剂量
LC50 - 50%致死浓度	EC50 - 50%有效浓度
NOEC - 无观测效应浓度	POW - 辛醇: 水分配系数
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性	vPvB - 持久性, 生物累积性
ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会	IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议	MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶
OECD - 经济合作与发展组织	ATE - 急性毒性估计
BCF - 生物浓度因子 (BCF)	VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束