

## 碳化硅 粉末

### 一 化学品及企业标识

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:<br>Product Description: | 碳化硅 粉末<br>Silicon carbide powder                                                                   |
| 目录编号<br>俗名<br>CAS 号<br>分子式    | A16601<br>Silicon Carbide.<br>409-21-2<br>SiC                                                      |
| 供应商                           | 阿法埃莎(中国)化学有限公司<br>上海市化学工业区奉贤分区银工路229号<br>邮编201424<br>紧急电话号码 +86 21-67582000<br>传真: +86 21-67582001 |
| 紧急电话号码                        | 4008215118<br>Chemtrec: 400 120 4937                                                               |
| 电子邮件地址                        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                     |
| 推荐用途<br>限制用途                  | 实验室化学品。<br>无资料。                                                                                    |

### 二 危险性概述

物理状态  
固体

外观与性状  
黑色

气味  
无气味

**紧急情况概述**  
此产品不含有危害健康的浓度的那些物质。

**GHS危险性类别**  
基于现有数据, 不符合分类标准

#### 标签元素

没有要求。

物理和化学危害

## 碳化硅 粉末

无确定。

**健康危害**

此产品不含有危害健康的浓度的那些物质。

**环境危害**

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其低水溶性，不可能在环境中迁移。外溢渗透到土壤的可能性不大。

**其他危害**

吸入高浓度粉尘可能会造成呼吸系统刺激 吸入粉尘可能造成呼吸急促、胸闷、喉咙痛和咳嗽  
本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

**三 成分/组成资料**

| 组分  | CAS 号    | 重量百分含量 |
|-----|----------|--------|
| 碳化硅 | 409-21-2 | <=100  |

**四 急救措施****眼睛接触**

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

**皮肤接触**

立即用大量清水清洗至少15分钟。如出现症状，立即就医。

**吸入**

转移至空气新鲜处。如出现症状，立即就医。

**食入**

清水漱口，然后饮用大量的水。如出现症状，就医。

**最重要的症状与影响**

无合理可预见的。

**对急救人员之自我防护**

没有特别的注意事项。

**对医师的备注**

对症治疗。

**五 消防措施****适用的灭火剂**

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

**基于安全原因而必须不得使用的灭火介质**

无资料。

**化学品引起的特殊危害**

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。避免粉尘的形成。

环境保护措施

不得排放到环境中。

为遏制和清理方法

清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置。避免粉尘的形成。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

七 操作处置与储存

操作

穿个体防护装备/戴防护面具。确保足够的通风。避免食入和吸入。。避免接触皮肤、眼睛或衣物。避免粉尘的形成。

安全储存

保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

| 组分  | 中国                           | 台湾 | 泰国 | 香港                            |
|-----|------------------------------|----|----|-------------------------------|
| 碳化硅 | TWA: 8 mg/m³<br>TWA: 4 mg/m³ | -  |    | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 4 mg/m³ |

| 组分  | ACGIH TLV                                           | OSHA PEL                                                                           | NIOSH                         | 英国                                                                                        | 欧盟 |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 碳化硅 | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 3 mg/m³<br>TWA: 0.1 fiber/cm3 | (Vacated) TWA: 10 mg/m³<br>(Vacated) TWA: 5 mg/m³<br>TWA: 15 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | STEL: 30 mg/m³ 15 min<br>STEL: 12 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 4 mg/m³ 8 hr |    |

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会  
OSHA 职业安全与健康管理局

NIOSH: NIOSH –(国家职业安全与健康研究所)

**监测方法**  
EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

**暴露控制**

**工程措施**  
在正常使用条件下无。

**个人防护设备**

**眼睛防护** 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜) (欧盟标准 - EN 166)

**手部防护** 防护手套

| 手套材料                        | 突破时间      | 手套的厚度 | 欧盟标准   | 手套的意见<br>(最低要求) |
|-----------------------------|-----------|-------|--------|-----------------|
| 天然橡胶<br>丁腈橡胶<br>氯丁橡胶<br>PVC | 请参见制造商的建议 | -     | EN 374 |                 |

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

**皮肤和身体防护** 穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触

**呼吸防护** 正常使用条件下没有必要使用防护装备。

**大型/紧急情况下使用** 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器  
**推荐的过滤器类型：** 微粒过滤器

**小规模/实验室使用** 保持良好的通风

**卫生措施** 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

**环境接触控制** 无资料。

九 理化特性

|         |                   |          |
|---------|-------------------|----------|
| 外观与性状   | 黑色                |          |
| 物理状态    | 固体                | 。        |
| 气味      | 无气味               |          |
| 气味阈值    | 无资料               |          |
| pH值     | 不适用               |          |
| 熔点/熔点范围 | 2700 °C / 4892 °F |          |
| 软化点     | 无资料               |          |
| 沸点/沸程   | 不适用               |          |
| 闪火点     | 不适用               | 方法 - 无资料 |

|             |         |    |
|-------------|---------|----|
| 蒸发速率        | 不适用     | 固体 |
| 易燃性(固体, 气体) | 无资料     |    |
| 爆炸极限        | 无资料     |    |
| 蒸气压         | 无资料     | 固体 |
| 蒸汽密度        | 不适用     |    |
| 比重 / 密度     | 3.2     |    |
| 堆积密度        | 无资料     |    |
| 水溶性         | 不溶于水    |    |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料     | 固体 |
| 分配系数(正辛醇/水) | 无资料     |    |
| 自燃温度        | 无资料     |    |
| 分解温度        | 无资料     |    |
| 黏度          | 不适用     |    |
| 爆炸性         | 无资料     |    |
| 氧化性         | 无资料     |    |
| 分子式         | SiC     |    |
| 分子量         | 40.0855 |    |

十 稳定性和反应性

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 稳定性     | 正常条件下稳定.            |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生.        |
| 危险的聚合作用 | 不会发生危险性聚合反应.        |
| 应避免的条件  | 不相容产品. 过热. 避免粉尘的形成. |
| 应避免的材料  | 强氧化剂.               |
| 有害的分解产物 | 二氧化硅.               |

十一 毒理学信息

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 产品信息       | 根据已知资料该产品并没有急性毒性的危险 |
| 急性毒性;      |                     |
| 皮肤腐蚀/刺激;   | 未分类                 |
| 。          |                     |
| 严重损伤/刺激眼睛; | 未分类                 |
| 呼吸或皮肤过敏;   |                     |
| 呼吸系统       | 未分类                 |
| 皮肤         | 未分类                 |
| 。          |                     |



化学品安全技术说明书  
碳化硅 粉末

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 残留物/未使用产品带来的废物 | 化学废弃物的制造者必须确定废弃的化学品是否分类为危险的废弃物。化学废弃物的制造者同样必须咨询地方的、区域内的和国家的危险废弃物管理法规以确保充分的和准确的分类。 |
| 受污染的包装         | 倒空剩余物。按当地规定处理。禁止重复使用倒空的容器。.                                                      |
| 其他信息           | 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。                                                              |

十四 运输信息

公路和铁路运输 不受管制

IMDG/ IMO 未作规定

IATA 未作规定

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U. S. A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分  | 危险化学品名录(2015版) | 危险货物品名表 - 2012版 | 台湾 - 有毒化学物质名录 | 中国现有化学物质名录 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化学品目录 (KECL) |
|-----|----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|------|------------------|
| 碳化硅 | -              | -               | X             | X                  | 206-991-8 | X    | X   | X                     | X    | X    | X    | KE-31031         |

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

|           |                |
|-----------|----------------|
| 编制人       | 产品安全部门。        |
| 生效日期      | 20-Apr-2010    |
| 修订日期      | 22-Apr-2024    |
| 修订, 再版的原因 | 新的紧急电话响应服务提供商. |

培训建议

化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

注释

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| CAS - Chemical Abstracts Service        | TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录   |
| EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录 | DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单  |
| PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录                   | ENCS - 日本现有和新化学物质名录          |
| IECSC - 中国现有化学物质名录                      | AICS - 澳大利亚化学物质名录            |
| KECL - 韩国现有及已评估的化学物质                    | NZIoC - 新西兰化学品名录             |
| WEL - 工作场所接触限值                          | TWA - 时间加权平均值                |
| ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会                    | IARC - 国际癌症研究机构              |
| DNEL - 衍生出来的无影响水平                       | PNEC - 预测无影响浓度               |
| RPE - 呼吸防护设备                            | LD50 - 50%致死剂量               |
| LC50 - 50%致死浓度                          | EC50 - 50%有效浓度               |
| NOEC - 无观测效应浓度                          | POW - 辛醇：水分配系数               |
| PBT - 持久性，生物累积性，毒性                      | vPvB - 持久性，生物累积性             |
| ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会             | IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则 |
| ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议               | MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶     |
| OECD - 经济合作与发展组织                        | ATE - 急性毒性估计                 |
| BCF - 生物浓度因子 (BCF)                      | VOC - (挥发性有机化合物)             |

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
供应商安全数据表，Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束