

ALFAAA18466

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

4, 4'-甲基双(N, N-二甲苯胺)

一 化学品及企业标识

产品说明:	4, 4'-甲基双(N, N-二甲苯胺)
Product Description:	4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)
目录编号	A18466
俗名	Tetrabase; p,p'-Tetramethyldiamindiphenylmethane
CAS 号	101-61-1
分子式	C17 H22 N2
供应商	阿法埃莎(中国)化学有限公司 上海市化学工业区奉贤分区银工路229号 邮编201424 紧急电话号码 +86 21-67582000 传真: +86 21-67582001
紧急电话号码	4008215118 Chemtrec: 400 120 4937
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途	实验室化学品。
限制用途	无资料。

二 危险性概述

物理状态
固体外观与性状
蓝色气味
无气味

紧急情况概述

吞咽可能有害。可能致癌。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS危险性类别

急性经口毒性	类别5
致癌性	类别1B
急性水生毒性	类别1
慢性水生毒性	类别1

标签元素



警示语 危险

危险说明

H303 - 吞咽可能有害
H350 - 可能致癌
H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明

预防措施

P201 - 使用前获特别指示
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P301 + P312 - 如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
P308 + P313 - 如接触到或有疑虑：求医/就诊

安全储存

P403 - 存放在通风良好的地方

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定。

健康危害

吞咽可能有害。可能致癌。

环境危害

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。由于其低水溶性，不可能在环境中迁移。外溢渗透到土壤的可能性不大。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
N, N, N, N-四甲基-4, 4'-二苯氨基甲烷	101-61-1	> 99

四 急救措施

眼睛接触

需要立即就医。立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。

皮肤接触

立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子。需要立即就医。

吸入

离开暴露区域，并躺下。转移至空气新鲜处。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，进行人工呼吸。需要立即就医。

食入

不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。饮用大量的水。只有在受害者意识完全清醒时才可催吐。立即呼叫医生。清水漱口。

最重要的症状与影响

无资料。

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水。二氧化碳(CO2)。干粉。化学泡沫。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

不要让灭火后的液体进入下水道或水道。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

确保足够的通风。

环境保护措施

不得冲入地表水或污水排放系统。防止泄漏物污染地下水系统。防止产品进入下水道。如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构。

为遏制和清理方法

防止产品进入下水道。清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置。不得冲入地表水或污水排放系统。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

操作

不要吸入粉尘。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。仅在封闭系统内或提供有合适的排风设备的环境中操作该产品。

环境接触控制	防止产品进入下水道。防止泄漏物污染地下水系统。如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构。
--------	--

九 理化特性

外观与性状	蓝色	
物理状态	固体	。
气味	无气味	
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	86 - 90 °C / 186.8 - 194 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	390 °C / 734 °F	@ 760 mmHg
闪火点	178 °C / 352.4 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	不适用	固体
易燃性(固体, 气体)	无资料	
爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	不适用	固体
比重 / 密度	无资料	
堆积密度	无资料	
水溶性	不溶的	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	不适用	固体
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	
分子式	C17 H22 N2	
分子量	254.37	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定。
危险反应	无资料。
危险的聚合作用	无资料。
应避免的条件	不相容产品。
应避免的材料	酸类。酸酐。酸性氯化物。
有害的分解产物	氮氧化物 (NOx)。一氧化碳 (CO)。二氧化碳 (CO2)。

十一 毒理学信息

产品信息 本品的急性毒性信息不可得

急性毒性;

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
N, N, N, N-四甲基-4, 4-二苯氨基甲烷	LD50 = 3160 mg/kg (Rat)		

皮肤腐蚀/刺激; 无资料。

严重损伤/刺激眼睛; 无资料

呼吸或皮肤过敏;
呼吸系统 无资料
皮肤 无资料。

生殖细胞致突变性; 无资料。

致癌性; 类别1B。

下表列明了各机构是否已将任何组分为致癌物

组分	欧盟	UK	德国	IARC
N, N, N, N-四甲基-4, 4-二苯氨基甲烷	Carc Cat. 1B		Cat. 2	Group 2B

生殖毒性; 无资料

STOT单曝光; 无资料

STOT重复曝光; 无资料

靶器官 无资料.

吸入危险。 不适用
固体

其他不良反应 参见RTECS的实际条目了解全部的信息。

症状 /效应 无资料
急性的和滞后

十二 生态学信息

生态毒性 对水生生物有极高毒性，可能在水生环境中造成长期有害影响。 此产品含有下列对环境有危

险的物质。

持久性和降解性

持久存留

不溶于水。

降解污水处理厂

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。。

生物累积潜力

可能有一些潜在的生物蓄积

土壤中的迁移性

外溢渗透到土壤的可能性不大 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移

内分泌干扰物信息

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物

持久性有机污染物

本产品不含有任何已知或可疑的

臭氧消耗趋势

本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物

不得排放到环境中。废物被分为危险物质，按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装

这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。。

其他信息

不要冲到下水道。废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。不得使本化学品排入环境。。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号

UN3077

正式运输名称

对环境有害的固态物质，未另作规定的

危害类别

9

包装组

III

IMDG/IMO

联合国编号

UN3077

正式运输名称

对环境有害的固态物质，未另作规定的

危害类别

9

包装组

III

IATA

联合国编号

UN3077

正式运输名称

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.*

化学品安全技术说明书

4, 4'-甲基双(N, N-二甲苯胺)

危害类别 9

包装组 III

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X = 上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品 名录 (2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
N, N, N, N-四甲基 -4, 4'-二苯氨基甲烷	-	-	X	X	202-959-2	X	X	X	X	X	X	KE-23820

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人 产品安全部门。

修订日期 27-Apr-2024

修订, 再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议

化学品事故响应培训。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

4, 4'-甲基双(N, N-二甲苯胺)

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶”
ATE - 急性毒性估计
VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束