

ALFAAB22910

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

邻苯二甲酸二戊酯

一 化学品及企业标识

产品说明: Product Description:	邻苯二甲酸二戊酯 Di-n-pentyl phthalate
目录编号	B22910
俗名	Dipentyl 1,2-benzenedicarboxylate
CAS 号	131-18-0
分子式	C18 H26 O4
供应商	阿法埃莎(中国)化学有限公司 上海市化学工业区奉贤分区银工路229号 邮编201424 紧急电话号码 +86 21-67582000 传真: +86 21-67582001
紧急电话号码	4008215118 Chemtrec: 400 120 4937
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途	实验室化学品。
限制用途	无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
透明的气味
无气味

紧急情况概述

可能对生育能力或胎儿造成伤害。对水生生物毒性极大。

GHS危险性类别

生殖毒性	类别1B
急性水生毒性	类别1

标签元素



警示语 危险

危险说明

H400 - 对水生生物毒性极大
H360 - 可能对生育能力或胎儿造成伤害

防范说明

预防措施

P201 - 使用前获特别指示
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P308 + P313 - 如接触到或有疑虑: 求医/就诊

安全储存

P403 - 存放在通风良好的地方

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定.

健康危害

可能对生育能力或胎儿造成伤害.

环境危害

对水生生物毒性极大.

含有已知或可疑的内分泌干扰物. Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
双正戊基邻苯二甲酸酯	131-18-0	97

四 急救措施

一般建议

需要立即就医. 向现场的医生出示此安全技术说明书.

眼睛接触

立即用大量水冲洗. 初步冲洗后, 取出任何隐形眼镜, 继续冲洗至少15分钟. 冲洗时保持眼睛睁开. 立即呼叫医生.

皮肤接触

如有必要, 请就医. 立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子.

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。需要立即就医。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。

食入

不得诱导呕吐。立即呼叫医生或解毒中心。不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。饮用大量的水。

最重要的症状与影响

无资料。

对急救人员之自我防护

使用所需的个人防护装备。避免接触皮肤、眼睛或衣物。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水，二氧化碳(CO2)，干粉，化学泡沫。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。不要让灭火后的液体进入下水道或水道。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

使用所需的个人防护装备。人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风口。

环境保护措施

不得冲入地表水或污水排放系统。防止泄漏物污染地下水系统。。防止产品进入下水道。如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构。

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料(如沙子、硅胶、酸粘合剂、通用粘合剂、锯末)吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

七 操作处置与储存

操作

穿个体防护装备/戴防护面具，不要吸入烟雾/蒸汽/喷雾，确保足够的通风，仅在化学排气罩中使用，对静电采取预防措施。

安全儲存

保持容器密闭,存放于干燥且通风良好处,避免儿童触及,远离明火、热表面和点火源。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

暴露控制

工程措施

确保足够的通风，尤其是在有限区域中。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护	护目镜 (欧盟标准 - EN 166)
手部防护	防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
丁腈橡胶	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)
氯丁橡胶				
天然橡胶				
PVC				

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 防渗透手套 防渗透防护服

呼吸防护	当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。 为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。
------	--

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
推荐的过滤器类型： 有机气体和蒸气的过滤 A型 棕色 符合以EN14387

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器
推荐半面罩 - 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141
当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施 使用时、不得进食、饮水或吸烟。按规定时间清洁设备、工作区和衣服。避免接触皮肤、眼睛或衣物。在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。存储时远离食品、饮料和动物饲料。

环境接触控制 如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构，防止泄漏物污染地下水系统。防

止产品进入下水道.

九 理化特性

外观与性状	透明的	
物理状态	液体	。
气味	无气味	
气味阈值	无资料	
pH值	不适用	
熔点/熔点范围	-55 °C / -67 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	342 °C / 647.6 °F	
闪火点	118 °C / 244.4 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	无资料	(空气= 1.0)
比重 / 密度	1.023	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	无资料	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	
分子式	C18 H26 O4	
分子量	306.4	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	无资料.
危险的聚合作用	不会发生危险性聚合反应.
应避免的条件	不相容产品.
应避免的材料	强氧化剂.
有害的分解产物	一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2).

十一 毒理学信息

产品信息	本品的急性毒性信息不可得
急性毒性;	
皮肤腐蚀/刺激; 。	无资料
严重损伤/刺激眼睛;	无资料
呼吸或皮肤过敏; 呼吸系统 皮肤 。	无资料 无资料
生殖细胞致突变性; 。	无资料
致癌性; 。	无资料 本品没有已知的致癌化学物质
生殖毒性; 生殖影响 致畸性	类别1B 可能对生育能力造成损害。可能对胎儿造成伤害。 对实验动物发生有致畸影响。。
STOT单曝光;	无资料
STOT重复曝光;	无资料
靶器官	无资料。
吸入危险。	无资料
症状 /效应 急性的和滞后	无资料

十二 生态学信息

生态毒性	对水生生物有极高毒性。此产品含有下列对环境有危险的物质。
持久性和降解性 降解污水处理厂	无资料 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。。
生物累积潜力	无资料

土壤中的迁移性 无资料

内分泌干扰物信息

组分	EU - 内分泌干扰物候选清单	EU - 内分泌干扰物 - 已评估物质	日本-内分泌干扰物信息
双正戊基邻苯二甲酸酯	Group III Chemical		

持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 不得排放到环境中。废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。。

其他信息 不要冲到下水道。废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。不得使本化学品排入环境。。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号 UN3082
正式运输名称 对环境有害的液态物质，未另作规定的
技术运输名称 Diamyl phthalate
危害类别 9
包装组 III

IMDG/IMO

联合国编号 UN3082
正式运输名称 对环境有害的液态物质，未另作规定的
技术运输名称 Diamyl phthalate
危害类别 9
包装组 III

IATA

联合国编号 UN3082
正式运输名称 对环境有害的液态物质，未另作规定的
技术运输名称 Diamyl phthalate
危害类别 9
包装组 III

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品 名录 (2015版)	危险货物 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
双正戊基邻苯二甲酸酯	-	-	X	X	205-017-9	X	X	-	-		-	KE-02285

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

Component	有毒物质控制法
双正戊基邻苯二甲酸酯 131-18-0 (97)	Class IV (10 wt%)

十六 其他信息

编制人 产品安全部门 。
生效日期 22-Oct-2010
修订日期 26-Apr-2024
修订, 再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议
化学品事故响应培训。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TSCA - 美国有毒物质控制法第8(b)章目录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇: 水分配系数
vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶”
ATE - 急性毒性估计
VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束