

(R)-2-甲基-CBS-氧杂硼啉

一 化学品及企业标识

产品说明:	(R)-2-甲基-CBS-氧杂硼啉
Product Description:	(R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, 1M soln. in toluene
目录编号	L14582
俗名	(R)-3,3-Diphenyl-1-methylpyrrolidino[1,2-c]-1,3,2-oxazaborole
分子式	C ₁₈ H ₂₀ B N O
供应商	阿法埃莎(中国)化学有限公司 上海市化学工业区奉贤分区银工路229号 邮编201424 紧急电话号码 +86 21-67582000 传真: +86 21-67582001
紧急电话号码	4008215118 Chemtrec: 400 120 4937
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途	实验室化学品。
限制用途	无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
无资料气味
无资料

紧急情况概述

高度易燃液体和蒸气。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 造成皮肤刺激。 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 可能引起昏睡或晕眩。 对水生生物有毒。 对水生生物有害并具有长期持续影响。 吞咽有害。 造成严重眼损伤。 长期或反复接触可能损害器官。 湿度敏感。

GHS危险性类别

易燃液体。	类别2
吸入毒性	类别1
急性经口毒性	类别4
皮肤腐蚀/刺激	类别2
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1
生殖毒性	类别2
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别3
特定的靶器官系统毒性(反复暴露)	类别2
急性水生毒性	类别2
慢性水生毒性	类别3

标签元素



警示语

危险

危险说明

H225 - 高度易燃液体和蒸气
H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命
H315 - 造成皮肤刺激
H336 - 可能引起昏睡或眩晕
H401 - 对水生生物有毒
H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响
H302 - 吞咽有害
H318 - 造成严重眼损伤
H373 - 长期或反复接触可能对器官造成损害
H361 - 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害

防范说明

预防措施

P201 - 使用前获特别指示
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
P240 - 容器和装载设备接地并等势联接
P241 - 使用防爆电气/通风/照明/设备
P242 - 只能使用不产生火花的工具
P243 - 采取防止静电放电的措施
P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴
P304 + P340 - 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗
P310 - 立即呼叫解毒中心或医生
P330 - 漱口
P331 - 不得诱导呕吐
P370 + P378 - 火灾时: 使用干沙, 化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服, 清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

(R)-2-甲基-CBS-氧杂硼啶

蒸汽可能造成闪火或爆炸。高度易燃。

健康危害

吞咽有吸入危害 - 可进入肺部并造成损伤。造成皮肤刺激。怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。可能造成昏昏欲睡或眩晕。吞咽有害。长期或反复接触可能损害器官。

环境危害

对水生生物有毒。对水生生物有害并具有长期持续影响。

其他危害

对陆生脊椎动物有毒。本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
甲苯 (甲基苯)	108-88-3	62-76
(R)-2-甲基-CBS-恶唑硼烷	112022-83-0	24-38

四 急救措施**眼睛接触**

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。需要立即就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。就医。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸困难，给氧。就医。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。有对肺部造成严重损害的风险。

食入

不得诱导呕吐。立即呼叫医生或解毒中心。如自然呕吐，使患者前倾。

最重要的症状与影响

呼吸困难。造成眼睛灼伤。吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施**适用的灭火剂**

可以使用水雾冷却密闭容器。干粉。二氧化碳 (CO2)。抗溶性泡沫。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

易燃。容器受热时可能发生爆炸。蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。蒸气可能传播至点火源并闪回。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

六 泄漏应急处理

个人防护措施

使用所需的个人防护装备。清除所有点火源。对静电采取预防措施。

环境保护措施

不得排放到环境中。附加生态信息参见第12部分。不得冲入地表水或污水排放系统。

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。清除所有点火源。使用不产生火花的工具和防爆设备。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

操作

穿个体防护装备/戴防护面具。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。避免食入和吸入。远离明火、热表面和点火源。只能使用不产生火花的工具。使用不产生火花的工具和防爆设备。对静电采取预防措施。为防止由静电释放引起的蒸气着火,设备上的所有金属部件都要接地。

安全储存

保持容器密闭,存放于干燥、阴凉且通风良好处。易燃区域。远离热源,火花和火焰。保存在氮气中。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	中国	台湾	泰国	香港
甲苯 (甲基苯)	TWA: 50 mg/m³ STEL: 100 mg/m³ Skin	TWA: 100 ppm TWA: 376 mg/m³	Ceiling: 300 ppm STEL: 500 ppm TWA: 200 ppm	TWA: 50 ppm TWA: 188 mg/m³

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
甲苯 (甲基苯)	TWA: 20 ppm	(Vacated) TWA: 100 ppm (Vacated) TWA: 375 mg/m³ Ceiling: 300 ppm (Vacated) STEL: 150	IDLH: 500 ppm TWA: 100 ppm TWA: 375 mg/m³ STEL: 150 ppm STEL: 560 mg/m³	STEL: 100 ppm 15 min STEL: 384 mg/m³ 15 min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 191 mg/m³ 8 hr Skin	TWA: 50 ppm (8hr) TWA: 192 mg/m³ (8hr) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 384 mg/m³ (15min)

(R)-2-甲基-CBS-氧杂硼啶

		ppm (Vacated) STEL: 560 mg/m³ TWA: 200 ppm			Skin
--	--	---	--	--	------

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
OSHA 职业安全与健康管理局
NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符: 工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。确保足够的通风，尤其是在有限区域中。使用防爆的电器/通风/照明/设备。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护		护目镜（欧盟标准 - EN 166）		
手部防护		防护手套		
手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
天然橡胶 丁腈橡胶 氯丁橡胶 PVC	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护	穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触
呼吸防护	当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。 为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。
大型/紧急情况下使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器 推荐的过滤器类型： 有机气体和蒸气的过滤 A型 棕色 符合以EN14387
小规模/实验室使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器 推荐半面罩 - 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行
卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。
环境接触控制	防止产品进入下水道，防止泄漏物污染地下水系统。.

九 理化特性

外观与性状		
物理状态	液体	。
气味	无资料	
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	无资料	
软化点	无资料	
沸点/沸程	111 °C / 231.8 °F	
闪火点	4 °C / 39.2 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	无资料	(空气= 1.0)
比重 / 密度	0.95	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	无资料	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
甲苯 (甲基苯)	2.73	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性		蒸气可能与空气形成爆炸性混合物
氧化性	无资料	
分子式	C18 H20 B N O	
分子量	277.17	

十 稳定性和反应性

稳定性	湿度敏感。
危险反应	正常处理过程中不会发生。
危险的聚合作用	不会发生危险性聚合反应。
应避免的条件	不相容产品。过热。远离明火、热表面和点火源。暴露在潮湿中。。
应避免的材料	强氧化剂。碱。强酸。
有害的分解产物	一氧化碳 (CO)。二氧化碳 (CO2)。氮氧化物 (NOx)。硼的氧化物。

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性；
成份的毒物学数据

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
甲苯（甲基苯）	> 5000 mg/kg （ Rat ）	LD50 = 12000 mg/kg （ Rabbit ）	26700 ppm （ Rat ） 1 h
(R)-2-甲基-CBS-恶唑硼烷	200-2000 mg/kg (Rat)		

皮肤腐蚀/刺激；
。类别2

严重损伤/刺激眼睛；类别1

呼吸或皮肤过敏；
 呼吸系统 无资料
 皮肤 无资料
。

生殖细胞致突变性；
。无资料

致癌性；
。无资料
本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性；
 生殖影响 类别2
 致畸性 怀疑有生殖危害 -含有可能伤及胎儿(造成先天畸型)(基于动物数据)的材料。
 可能有对胎儿造成伤害的风险。

STOT单曝光；类别3

 结果 / 目标器官 呼吸系统
 中枢神经系统（CNS）

STOT重复曝光；类别2

 靶器官 中枢神经系统（CNS），Neuropsychological effects，眼睛，耳朵。

吸入危险。类别1

其他不良反应 参见RTECS的实际条目了解全部的信息。 毒理学特性还没有被完全研究。

症状 /效应 吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状
急性的和滞后

十二 生态学信息

生态毒性不要排入下水道.

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
甲苯 (甲基苯)	50-70 mg/L LC50 96 h 5-7 mg/L LC50 96 h 15-19 mg/L LC50 96 h 28 mg/L LC50 96 h 12 mg/L LC50 96 h	EC50: = 11.5 mg/L, 48h (Daphnia magna) EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 12.5 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: > 433 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)	EC50 = 19.7 mg/L 30 min

持久性和降解性

Component	降解性
甲苯 (甲基苯) 108-88-3 (62-76)	86% (20d)

降解污水处理厂没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

生物累积潜力无资料

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
甲苯 (甲基苯)	2.73	90

土壤中的迁移性

内分泌干扰物信息
持久性有机污染物
臭氧消耗趋势

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
本产品不含有任何已知或可疑的
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物废物被分为危险物质, 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理.

受污染的包装这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器, 这些残留物可能有害。产品及空容器请远离热源及点火源.

其他信息不要冲到下水道. 废物代码应由使用者根据产品的应用指定. 符合当地法规时, 可填埋或焚烧. 不要排入下水道.

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号UN1294
正式运输名称TOLUENE SOLUTION
危害类别3
包装组II

化学品安全技术说明书
(R)-2-甲基-CBS-氧杂硼啶

IMDG/IMO

联合国编号 UN1294
正式运输名称 TOLUENE SOLUTION
危害类别 3
包装组 II

IATA

联合国编号 UN1294
正式运输名称 TOLUENE SOLUTION
危害类别 3
包装组 II

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U. S. A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品 名录(2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
甲苯 (甲基苯)	X	X	X	X	203-625-9	X	X	X	X	X	X	KE-33936
(R)-2-甲基-CBS-恶唑 硼烷	-	-	X	X	-	-	-	-	-	X	-	-

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人 产品安全部门。
生效日期 13-May-2009
修订日期 08-May-2024
修订,再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商.

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。

化学品接触的急救措施，包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录	DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录	ENCS - 日本现有和新化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录	AICS - 澳大利亚化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质	NZIoC - 新西兰化学品名录
WEL - 工作场所接触限值	TWA - 时间加权平均值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会	IARC - 国际癌症研究机构
DNEL - 衍生出来的无影响水平	PNEC - 预测无影响浓度
RPE - 呼吸防护设备	LD50 - 50%致死剂量
LC50 - 50%致死浓度	EC50 - 50%有效浓度
NOEC - 无观测效应浓度	POW - 辛醇：水分配系数
PBT - 持久性，生物累积性，毒性	vPvB - 持久性，生物累积性
ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会	IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议	MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶
OECD - 经济合作与发展组织	ATE - 急性毒性估计
BCF - 生物浓度因子 (BCF)	VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表，Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险	基于测试数据
健康危害	计算方法
环境危害	计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束