

3-(三氟甲基)苯基异氰酸苯酯

一 化学品及企业标识

产品说明: Product Description:	3-(三氟甲基)苯基异氰酸苯酯 3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
目录编号	L09448
俗名	3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
CAS 号	329-01-1
分子式	C8 H4 F3 N O
供应商	阿法埃莎(中国)化学有限公司 上海市化学工业区奉贤分区银工路229号 邮编201424 紧急电话号码 +86 21-67582000 传真: +86 21-67582001
紧急电话号码	4008215118 Chemtrec: 400 120 4937
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途	实验室化学品.
限制用途	无资料.

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
无色气味
无资料

紧急情况概述

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。对水生生物有毒并具有长期持续影响。可燃液体。皮肤接触会中毒。造成皮肤刺激。造成严重眼损伤。吸入致命。可能造成呼吸道刺激。湿度敏感。

GHS危险性类别

易燃液体.	类别3 类别4
急性经皮毒性	类别3
急性吸入毒性 - 蒸气	类别1
皮肤腐蚀/刺激	类别2
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1
呼吸致敏	类别1
特定目标器官毒性 - (单次接触)	类别3
急性水生毒性	类别2
慢性水生毒性	类别2

标签元素



警示语

危险

危险说明

H226 - 易燃液体和蒸气
H227 - 可燃液体
H334 - 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难
H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响
H311 - 皮肤接触会中毒
H315 - 造成皮肤刺激
H318 - 造成严重眼损伤
H330 - 吸入致命
H335 - 可能造成呼吸道刺激

防范说明

预防措施

P241 - 使用防爆电气/通风/照明/设备
P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P272 - 受污染的工作服不得带出工作场地
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
P284 - 如通风不足，须戴呼吸防护装置

事故响应

P310 - 立即呼叫解毒中心或医生
P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P330 - 漱口
P370 + P378 - 火灾时：使用干沙，化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
P361 + P364 - 立即脱掉所有受污染的衣物，清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭
P405 - 存放处须加锁

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

蒸汽可能造成闪火或爆炸。可燃物。

健康危害

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。皮肤接触会中毒。造成皮肤刺激。吸入致命。可能造成呼吸道刺激。

环境危害

对水生生物有毒并具有长期持续影响。由于其挥发性，可能在环境中迁移。该产品含有挥发性有机化合物(VOC)的所有表面，容易

3-(三氟甲基)苯基异氰酸苯酯

蒸发.

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
异氰酸三氟甲苯酯	329-01-1	>95

四 急救措施

一般建议

如症状持续，呼叫医生。向现场的医生出示此安全技术说明书。

眼睛接触

需要立即就医。立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。用大量清水冲洗至少15分钟，提起上下眼睑。咨询医生。立即用大量水冲洗。初步冲洗后，取出任何隐形眼镜，继续冲洗至少15分钟。冲洗时保持眼睛睁开。如症状持续，呼叫医生。

皮肤接触

立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受污染的衣物和鞋子。需要立即就医。立即呼叫医生。快速反应很关键，立即就医。如症状持续，呼叫医生。立即用大量清水清洗至少15分钟。在重新使用之前脱去并洗净受污染的衣服和手套，包括内侧。如皮肤刺激持续，呼叫医生。立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受污染的衣物和鞋子。

吸入

离开暴露区域，并躺下。转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。需要立即就医。可能需要人工呼吸和/或给氧。如有必要，请就医。必要时给氧或采取人工呼吸。无需立即就医。如意外吸入蒸气，转移至空气新鲜处。如症状持续，呼叫医生。如意外吸入蒸气或分解产物，转移至空气新鲜处。

食入

立即呼叫医生。清水漱口。清水漱口，然后饮用大量的水。没有医生指导时不要诱导呕吐。不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。如有必要，请就医。

最重要的症状与影响

吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。造成眼睛灼伤。呼吸困难。可能导致皮肤过敏反应。造成严重的眼睛损伤。过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。：过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐

对急救人员之自我防护

使用所需的个人防护装备。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水。二氧化碳(CO2)。干粉。化学泡沫。可以使用水雾冷却密闭容器。使用：。抗溶性泡沫。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质
无资料。

化学品引起的特殊危害
可燃物。容器受热时可能发生爆炸。蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。蒸气可能传播至点火源并闪回。产品及空容器请远离热源及点火源。起火风险。

消防员的防护设备和注意事项
在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人防护措施
清除所有点火源。对静电采取预防措施。使用所需的个人防护装备。将人员疏散至安全地带。人员须远离溢出/泄漏区域或处于上风。注意回火。

环境保护措施
不得冲入地表水或污水排放系统。

为遏制和清理方法
用惰性吸附材料(如沙子、硅胶、酸粘合剂、通用粘合剂、锯末)吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。穿戴自给式正压呼吸器和防护服。清除所有点火源。使用不产生火花的工具和防爆设备。不得使本化学品排入环境。。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

七 操作处置与储存

操作
不要吸入烟雾/蒸汽/喷雾。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。不要食入。如误吞咽立即联系医生。仅在封闭系统内或提供有合适的排风设备的环境中操作该产品。使用不产生火花的工具和防爆设备。只能使用不产生火花的工具。远离明火、热表面和点火源。对静电采取预防措施。注意回火。无资料。不可内服。内容物有压力。避免接触皮肤及衣物。

安全储存
存放于干燥处。远离热源，火花和火焰。保持冷藏。保存在做了适当标签的容器中。远离热源。保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。储存与惰性气氛中。。

特定用途
在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英国	欧盟
异氰酸三氟甲苯酯				STEL: 0.07 mg/m³ 15 min TWA: 0.02 mg/m³ 8 hr	

3-(三氟甲基)苯基异氰酸苯酯

				Resp. Sens.	
--	--	--	--	-------------	--

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

确保足够的通风，尤其是在有限区域中。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。使用防爆的电器/通风/照明/设备。只要有可
能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都
应被采用来控制危险材料源。.

个人防护设备

眼睛防护 护目镜（欧盟标准 - EN 166）

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
天然橡胶 丁腈橡胶 氯丁橡胶 PVC	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套
适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨
和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触 围裙 防渗透手套 耐化学药品的围裙 防静电
靴

呼吸防护 当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。
为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
推荐的过滤器类型： 有机气体和蒸气的过滤 A型 棕色 符合以EN14387

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼
吸器
推荐半面罩 - 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141
当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施 使用时、不得进食、饮水或吸烟。按规定时间清洁设备,工作区和衣服。.

环境接触控制 防止产品进入下水道。防止泄漏物污染地下水系统。.

九 理化特性

外观与性状 无色
物理状态 液体

气味 无资料

气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	-26 °C / -14.8 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	54 °C / 129.2 °F	@ 11 mmHg
闪火点	66 °C / 150.8 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	126 mmHg @ 20 °C	
蒸汽密度	无资料	(空气= 1.0)
比重 / 密度	1.336	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	无资料	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
自燃温度	600 - °C / 1112 - °F	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性		爆炸性气体/蒸汽混合物的可能
氧化性	无资料	
分子式	C8 H4 F3 N O	
分子量	187.12	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定。湿度敏感。
危险反应	无资料。
危险的聚合作用	无资料。
应避免的条件	过热。不相容产品。接触潮湿空气或水。远离明火、热表面和点火源。在空气中加热。
应避免的材料	酸类。水。强氧化剂。强碱。醇类。胺类。
有害的分解产物	氮氧化物 (NOx)。一氧化碳 (CO)。二氧化碳(CO2)。氰化氢(氢氰酸)。氟化氢气体。。

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性；

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
异氰酸三氟甲苯酯	975 mg/kg (Rat)	>210 mg/kg (Rat)	>0.036 mg/L (Rat) 4h
	6604 mg/kg (Rat)		<0.087 mg/L (Rat) 4h

皮肤腐蚀/刺激；

类别2

。	
严重损伤/刺激眼睛；	类别1
呼吸或皮肤过敏；	
呼吸系统	类别1
皮肤	无资料
。	
生殖细胞致突变性；	无资料
。	
致癌性；	无资料
。	
本品没有已知的致癌化学物质	
生殖毒性；	无资料
STOT单曝光；	类别3
结果 / 目标器官	呼吸系统
STOT重复曝光；	无资料
靶器官	无资料。
吸入危险。	无资料
其他不良反应	毒理学特性还没有被完全研究。
症状 /效应 急性的和滞后	过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。：过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐

十二 生态学信息

生态毒性 对水生生物有毒，可能会对水生环境产生长期有害影响。此产品含有下列对环境有危险的物质。

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
异氰酸三氟甲苯酯	LC50: = 4.2 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)			

持久性和降解性 无资料

持久存留 持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况。

降解污水处理厂 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。。

生物累积潜力	不一定是生物累积性的。
土壤中的迁移性	该产品含有挥发性有机化合物(VOC)的所有表面，容易蒸发。由于其挥发性，可能在环境中迁移。在空气中很快散开。
内分泌干扰物信息 持久性有机污染物 臭氧消耗趋势	本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物 本产品不含有任何已知或可疑的 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物	废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。
受污染的包装	这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。
其他信息	不要冲到下水道。废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号	UN3382
正式运输名称	吸入毒性液体，未另作规定的，吸入毒性低于或等于 1000 毫升/立方米，且饱和蒸汽浓度大于或等于 10 LC50
技术运输名称	α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
危害类别	6.1
包装组	I

IMDG/IMO

联合国编号	UN3382
正式运输名称	吸入毒性液体，未另作规定的，吸入毒性低于或等于 1000 毫升/立方米，且饱和蒸汽浓度大于或等于 10 LC50
技术运输名称	α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
危害类别	6.1
包装组	I

IATA

联合国编号	UN3382
正式运输名称	吸入毒性液体，未另作规定的，吸入毒性低于或等于 1000 毫升/立方米，且饱和蒸汽浓度大于或等于 10 LC50 禁止IATA运输
技术运输名称	α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
危害类别	6.1
包装组	I

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品名录 (2015版)	危险货物品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学物质名录	中国现有化学物质名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化学品目录 (KECL)
异氰酸三氟甲苯酯	X	-	X	-	206-341-3	X	-	-	-		-	-

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人 产品安全部门。
生效日期 01-May-2012
修订日期 22-Apr-2024
修订,再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇: 水分配系数
vPvB - 持久性, 生物累积性

3-(三氟甲基)苯基异氰酸苯酯

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶”
ATE - 急性毒性估计
VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念,本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南,并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质,可能不适用于与任何其他物质混用,也不适用于所有情况,除非文中另有规定

安全技术说明书结束