

細胞低接着表面処理 ThermoScientific Nunclon Sphera シリーズ

がんスフェロイド、胚様体形成を効率化！ 3D 細胞培養用に開発された低接着表面処理容器

Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ 製品は、細胞や各種タンパク質のプラスチック表面への吸着を著しく抑えることができます。スフェロイドや胚様体の形成・三次元培養に使用でき、タンパク質成分を含む細胞の分泌物や増殖因子の容器への吸着によるサンプルのロスを減少させます。96V マイクロプレートは、形成能のばらつきを最小限に抑え一貫性のあるがん細胞スフェロイドの形成を促進させます。そのため、胚様体だけでなく、がん細胞増殖の3D 構造シミュレーション、*in vitro* でのがん細胞増殖や抗がん剤の効果に関する研究を目的としたアッセイにご利用いただけます。

- 特長**
- 細胞低接着プレート
 - 再現性のよいスフェロイドおよび胚様体形成
 - タンパク質成分の低吸着
 - 優れた滅菌性 SAL10⁻⁶
 - さまざまな細胞種に適用可能
 - 有効期限 4 年間

カタログNo.	製品詳細	1ウェルの使用容量 (mL)	包装 (個×包)	価格
81100675	96 ウェルV底プレート	0.3	1×8	¥15,200
174925	96 ウェル丸底プレート	0.35	1×8	¥12,300
174927	96 ウェル平底プレート	0.35	1×8	¥12,300
174929	96 ウェル丸底プレート バルク	0.35	5×10	¥71,500
174930	24 ウェル マルチディッシュ	1	1×7	¥10,800
174931	12 ウェル マルチディッシュ	2	1×7	¥10,800
174932	6 ウェル マルチディッシュ	3	1×7	¥10,800
174943	35 mm ディッシュ	3	5×4	¥18,000
174944	60 mm ディッシュ	5	5×4	¥18,000
174945	90 mm ディッシュ	12.5	5×4	¥20,400
174951	T25 イージーフラスコフィルター	25	6×3	¥22,100
174952	T75 イージーフラスコフィルター	55	4×6	¥50,900

Nunclon Sphera の特長



- 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制
- 形成したEBの品質は、均一かつ安定、高い再現性を実現
- タンパク質やペプチドに対しても高い吸着抑制効果

製品仕様

- 動物性由来成分フリー
- パイロジェンフリー：エンドトキシン試験済み (0.5 EU/mL)
- USP Class VI
- EOG 滅菌

簡単に均一なEBを形成できます! (96ウェルプレート丸底)

プレート丸底によるEBの形成スキーム



無償サンプルリクエストシート

FAX: 03-6832-9271

ご希望のサンプル品を無償でご提供します。ご希望の品番にチェックをつけて、ご応募ください。

(同一製品のサンプルリクエストはお一人様、1回限りとなっております。)

※ご請求いただいたサンプルは無菌状態のものを1週間程度でお届けします。

カタログ No.	サンプル
81100675	☐
174925	☐
174927	☐
174930	☐
174931	☐
174932	☐

カタログ No.	サンプル
174943	☐
174944	☐
174945	☐
174951	☐
174952	☐



■お客様ご記入欄 (注意：ご記入がない場合は、お申込受付ができない場合がございます。必ずご記入ください。)

お名前	E-mail
ご勤務先	Tel
ご所属	
ご住所	〒

■販売店記入欄

販売店名	担当者
支店・営業所	発注番号

For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. CCP09-B1909-M

©2019 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。

ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

ここに記載されている価格は、2019年9月現在の希望小売価格です。また、消費税は含まれておりません。

ここに記載されている内容は、予告なく変更することがあります。

ここに記載されている製品は研究用機器であり、医療機器ではありません。

最新情報は当社Webページにてご確認ください。標準販売条件はこちらをご覧ください。www.thermofisher.com/jp-tc

サーモフィsherサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261

営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC