



細胞培養用コニカルチューブ

研究とワークフローを加速させるために設計された
ラインアップ

Thermo Scientific™ Nunc™ Conical Centrifuge Tubes

研究者のことを考えて開発されたプレミアムな高品質チューブ

環境に配慮

- リサイクル可能なプラスチック製ラックで、研究室内のゴミを削減

コンタミネーションリスクの低減

- 革新的なプラスチック製ラックにより、汚染や飛沫が飛び散るリスクを最小化
- チューブ本体はSAL 10⁻⁶で滅菌

トレーサビリティの向上

- 広い書き込みスペースは、研究内容のラベリングに好適

高品質

- RCFが高いため、低速から超高速遠心まで幅広い用途に対応可能
- サンプルを保護するためのリークプルーフ
- USPクラスVI原料
- 非パイロジェニック
- 非細胞毒性
- RNase、DNaseを含まない
- BSE、TSEフリー



Nunc製品の15 mLと50 mLチューブは、ガラス製の従来品に比べ精度を犠牲にすることなく、便利で安全にご使用いただけます。



リサイクル素材を使用した人間工学に基づいた折り畳み式の収納ラックは、研究室にも環境にも優しい製品です。15 mLと50 mLの両方のサイズがあります。



使いやすい大きな書き込みスペースと溝付きキャップ（上図は50 mLチューブ）。



Thermo Scientific™ Nunc™ 200および250 mL コニカルチューブは、より大きなサンプルに使用できます。250 mL（上図）はユニークな広口設計で、ピペッティング、デカンテーション、遠心分離後のペレットの取り出しが容易に行えます。

Ordering information

製品名	サイズ (pack/case)	素材	最高回転数	パッケージ	容量	製品番号
Nunc 15, 50, 200, and 250 mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes	50/500	PP	10,500 x g ^{*1}	Bulk	15 mL	339650
	25/500	PP	10,500 x g ^{*1}	Racked	15 mL	339651
	25/500	PP	17,000 x g ^{*1}	Bulk	50 mL	339652
	25/300	PP	17,000 x g ^{*1}	Racked	50 mL	339653
	4/48	PP	7,000 x g ^{*1}	Bulk	200 mL	376813
	4/40	PP	10,000 x g ^{*2}	Bulk	250 mL	376814

※1 コニカルローターキャビティまたはコニカルアダプターで完全に支持された場合。最高回転数は目安です。この回転数は、18 °C、比重1.2の液体を沈降させた場合の信頼性試験で得られたものです。
※2 スwingパケットローターで、コニカルローターキャビティまたはコニカルアダプターで完全に支持されている場合のみ使用可能です。最高回転数は目安です。これらの回転数は、18 °C、比重1.2の液体を沈降させた場合の信頼性試験で達成されたものです。



リサイクルできる折り畳み式プラスチックラック

折り畳み式ラックは、リサイクル可能な素材で製造されており、環境への影響を軽減します。また、使用しないときは折り畳むことができるので、貴重なキャビネットのスペースをより小さくすることができます。

Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes

固定型およびスイングバケット型遠心分離機ローターに対応

エルゴノミックデザイン

- 片手での開閉を可能に

優れたパフォーマンス

- 耐薬品性と高速耐性を併せ持つポリプロピレン製
- ISO 11137に準拠した滅菌（非滅菌品もあり）
- USPクラスVI原料
- 非パイロジェニック
- 非細胞毒性
- RNase、DNaseを含まない
- BSE、TSEフリー
- 固定型およびスイングバケット型遠心分離機ローターに対応
- 標準的な寸法で、研究室での幅広い使い勝手を実現



Nunc EZFlip コニカルチューブは、当社独自のヒンジキャップシステムにより、片手で開閉できます（上図は15 mLチューブ）。



15 mLと50 mL（上図は50 mL）のサイズがあり、多くのアプリケーションに適しています。



15 mLと50 mLのバルクとラック式があります（上図は15 mL）。

Ordering information

製品名	サイズ (pack/case)	最高回転数	パッケージ	容量	滅菌レベル	製品番号
Nunc EZFlip Conical Centrifuge Tubes	50/500	8,500 x g*	Bulk	15 mL	SAL 10 ⁻⁶	362694
	50/500	8,500 x g*	Bulk	15 mL	Non-sterile	362694NS
	50/500	8,500 x g*	Racked	15 mL	Non-sterile	362695NS
	25/500	15,000 x g*	Bulk	50 mL	Non-sterile	362696NS
	25/500	15,000 x g*	Racked	50 mL	Non-sterile	362697NS

※コニカルローターキャパシティまたはコニカルアダプターで完全に支持された場合。最高回転数は目安です。これらの回転数は、18 °C、比重1.2の液体を沈降させた場合の信頼性試験で達成されたものです。スイングバケットを使用した場合、最高回転数は7,000 × gです。

Thermo Scientific™ Conical Centrifuge Tubes

細胞培養の基礎実験に

高度な認証

- ISO 11137-2に準拠した滅菌
- 非パイロジェニック
- 非細胞毒性
- ヒトのDNAを含まない
- RNase、DNaseを含まない
- BSE、TSEフリー

ご存知ですか？

私たちは、最高レベルの品質の製品を迅速かつ効率的に提供するために、世界最大級の製造チームを擁しています。

ISO認証取得の施設は、世界各地に戦略的に配置され、お客さまをサポートしています。



Thermo Scientific™ 250および500 mLコニカルチューブは、より多くのサンプル量を必要とするアプリケーションに理想的です。



高純度樹脂を使用し、最大6,000 (500 mL) および7,000 (250 mL) RCFの力に耐える大容量コニカルチューブで、大量のバッチを簡単に処理することができます。

Ordering information

製品名	サイズ (pack/case)	素材	最高回転数	パッケージ	容量	製品番号
250 and 500 mL Conical Centrifuge Polypropylene Tubes	6/48	PP	7,000 x g	Bulk	250 mL	332265
	6/36	PP	6,000 x g	Bulk	500 mL	332270

Thermo Scientific™、Invitrogen™、Gibco™製品は お客さまの研究・購買活動をより円滑にするために 最適化されています。

私たちは、あらゆる主要な研究分野で使用されている細胞培養ツールを幅広く取り揃えています。お客さまの研究を加速するための当社とのパートナーシップについて、また当社の細胞培養関連製品、サービス、機器の詳しい情報については、thermofisher.com/bettertogether でご確認ください。



細胞培養チューブのポートフォリオについては、以下をご覧ください。
thermofisher.com/tubes

研究用にもみ使用できます。診断用には使用いただけません。
© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc **CCP015-A22080B**

販売店

**サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社**

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9584

営業部 TEL: 03-6832-9300 FAX: 03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapan

[@ThermoFisherJP](https://twitter.com/ThermoFisherJP)

thermofisher.com