NOVITÀ

Thermo Scientific Heratherm
Stufe ad alta capacità –
Sicurezza, semplicità, efficienza

Le stufe ad alta capacità Thermo Scientific™ Heratherm™ sono progettate per campioni di grandi dimensioni o grandi volumi di campioni e garantiscono ampi spazi utili con un ingombro ridotto.

Le stufe General Protocol hanno camere più capienti per le applicazioni di riscaldamento e asciugatura di routine.

Tutti i modelli funzionano a 230 V. I modelli 750-3P a 400 V (con alimentazione elettrica a tre fasi) sono ideali per applicazioni ad alta temperatura e consentono tempi di riscaldamento e di recupero più rapidi.

750 L | 400 L

Thermo SCIENTIFIC

Thermo Scientific Heratherm Stufe ad alta capacità da 750 L e 400 L

Sicurezza, semplicità, efficienza

NOVITÀ

Ridotto consumo energetico

- Le nuove stufe Thermo Scientific Heratherm sono progettate per il massimo rispetto dell'ambiente e il contenimento dei costi, con un consumo energetico fino al 23%* in meno rispetto ai modelli precedenti.

* Sulla base di test interni, 04/2012

Prestazioni termiche eccezionali per proteggere i campioni più sensibili

- Uniformità di temperatura ottimale: +/-2,1 °C
- Stabilità di temperatura ottimale: +/-0,3 °C (misurata a 150 °C)

Superficie esterna in acciaio inox opzionale sui modelli Advanced Protocol

- Ideale per le applicazioni dei laboratori clinici e farmaceutici.

Heratherm
Stufe General Protocol ad alta capacità

- Due formati (400 e 750 L)
- Tecnologia della convezione a gravità per riscaldamento e asciugatura a velocità moderata
- Basso consumo energetico
- Uso ottimale della camera con sistema a ripiani flessibile e ruote orientabili bloccabili per posizionamento e spostamento rapidi
- Risparmio energetico grazie al timer di accensione/spegnimento temporizzato

Heratherm
Stufe Advanced Protocol ad alta capacità

- La tecnologia a convezione meccanica garantisce un'ottimale distribuzione della temperatura e processi di riscaldamento ed essiccazione rapidi
- Controller programmabile per rampe di temperatura predefinite
  > Possibilità di apertura e chiusura elettronica del damper
  > Possibilità di scelta di due velocità della ventola per una maggiore flessibilità applicativa
- Un timer sofisticato aumenta le opzioni di automazione disponibili
- Camera interna in acciaio inox (ad alta resistenza 1.4301)

STUFE GENERAL PROTOCOL AD ALTA CAPACITÀ

CONVEZIONE A GRAVITÀ

NUMERO DI CATALOGO	MODELLO	VOLUME INTERNO L/CU.FT.	TEMPERATURA MASSIMA (°C)
51029328	OGS400	419/14,8	250
51029339	OGS750	774/27,3	250
51029342	OGS750 3P	774/27,3	300

SS: Superficie esterna in acciaio inox
3P: 400 volt, modello trifase

STUFE ADVANCED PROTOCOL AD ALTA CAPACITÀ

CONVEZIONE MECCANICA

NUMERO DI CATALOGO	MODELLO	VOLUME INTERNO L/CU.FT.	TEMPERATURA MASSIMA (°C)
51029331	OMH400	396/14	250
51029332	OMH400 SS	396/14	250
51029345	OMH750	731/25,8	250**
51029346	OMH750 SS	731/25,8	250**
51029348	OMH750 3P	731/25,8	300

** Damper aperto e/o tensione inferiore a 230 V: utilizzare unità a 400 V per applicazioni a temperature più elevate

ORDINATELE OGGI STESSO

[Nome]
[Telefono] oppure
[eMail@eMail.com]

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.thermoscientific.com/hot

© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Inc. e delle sue consociate. Specifiche tecniche, condizioni e prezzi possono subire variazioni. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio vendite di zona.

PFHTLCAPOVN-IT-0612

Thermo SCIENTIFIC
Part of Thermo Fisher Scientific