

НОВИНКА!

Сухожаровые шкафы **Thermo Scientific Heratherm** большой емкости –

эффективно, безопасно, просто

Сухожаровые шкафы Thermo Scientific™ Heratherm™ большой емкости сконструированы для работы с образцами больших размеров или с большим объемом образцов, обеспечивая необходимое пространство при небольшой занимаемой площади.

Сухожаровые шкафы моделей General Protocol обеспечивают большую вместимость камеры для выполнения повседневной сушки и нагрева.

Все модели поставляются с удобным подключением к сети 230 В. Для высокотемпературных применений и быстрого нагрева выбирайте наши модели 750-3P с 400 В (с 3-фазным подключением).

750 л

400 л



Thermo
SCIENTIFIC

Сухожаровые шкафы **Thermo Scientific Heratherm** 750 л и 400 л большой емкости

эффективно, безопасно, просто

НОВИНКА!



Энергоэффективно

- Новые сухожаровые шкафы Thermo Scientific Heratherm имеют конструкцию, безвредную для окружающей среды, обеспечивают экономию средств, снижая энергопотребление до 23%* по сравнению с предыдущими моделями.

* Основано на данных внутреннего тестирования, 04/2012

Исключительная термостойкость для защиты ваших ценных образцов

- Оптимальная однородность: до $\pm 2,1$ °C.
- Оптимальная стабильность: до $\pm 0,3$ °C (измерено при 150 °C).

Оptionальная обшивка из нержавеющей стали для моделей Advanced Protocol

- Отвечает высоким требованиям фармацевтических и клинических лабораторий.

Сухожаровые шкафы Heratherm моделей General Protocol большой емкости

- Два размера (400 и 750 л)
- Технология приточной вентиляции для деликатной сушки и нагрева
- Низкое общее энергопотребление
- Оптимальное использование камеры с гибкой системой полок и блокируемыми колесами для простоты перемещения и установки
- Таймер для включения и выключения в заданное время для экономии энергии

Сухожаровые шкафы Heratherm моделей Advanced Protocol большой емкости

- Технология механической вентиляции обеспечивает оптимальное распределение температуры и ускоряет процессы сушки и нагрева
- Программируемый контроллер для задаваемого снижения температуры
 - > Заслонка может открываться и закрываться с помощью электроники
 - > Две скорости вентилятора для гибкости применения
- Современный таймер расширяет диапазон доступных функций автоматизации
- Внутренняя камера из нержавеющей стали (высокоустойчивой, качество 1.4301)

СУХОЖАРОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕЛЕЙ GENERAL PROTOCOL БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА	МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ (л)	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (°C)
51029328	OGS400	419	250
51029339	OGS750	774	250
51029342	OGS750 3P	774	300

SS: обшивка из нержавеющей стали
3P: 400 вольтная, 3-фазная модель

СУХОЖАРОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕЛЕЙ ADVANCED PROTOCOL БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

НОМЕР ЗАКАЗА	МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ (л)	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (°C)
51029331	OMN400	396	250
51029332	OMN400 SS	396	250
51029345	OMN750	731	250
51029346	OMN750 SS	731	250**
51029348	OMN750 3P	731	300

** Заслонка открыта и/или фактический ток ниже 230 В — используйте модель 400 В для применений с более высокой температурой

ЗАКАЖИТЕ СЕГОДНЯ

[Название] по
[Тел.] или
[eMail@eMail.com]

Для получения дополнительной информации посетите сайт
www.thermoscientific.com/hot

© Thermo Fisher Scientific Inc., 2012 г. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью компании Thermo Fisher Scientific Inc. и ее дочерних компаний. Спецификации, условия и цены могут быть изменены. Не все изделия доступны во всех странах. Для получения более подробной информации обращайтесь к местному торговому представителю.

PFHTLCAPOVN-RU-0612

Thermo
SCIENTIFIC

Part of Thermo Fisher Scientific