



検査室用プラスチック消耗品／ 小型機器カタログ2023

一般検査／微生物検査／検体採取・輸送・保管・凍結管理

あらゆる検査室における プラスチック消耗品・小型機器ラインアップ

サーモフィッシャーサイエンティフィックは、検体採取・輸送、培養、保管、分注の4つの項目に分類し、検査室に必要とされるプラスチック消耗品・ラボ機器をご用意しています。病院臨床検査ラボでの一般検査だけでなく、食品検査ラボでの微生物検査や検体採取から輸送、凍結保管で使用する消耗品や機器のラインアップです。



目次

検体採取・輸送

ページ

コニカルチューブユニバーサルコンテナ（採便管）	3
ユニバーサルコンテナ（採便管）	3
ディスポーザブルチューブ	4
遠沈管／輸送用コンテナ	4
自立型チューブ／輸送用コンテナ	5
一般検体容器	6
トランスファーピペット	7

検体処理用小型機器

ドライバスインキュベーター	8
ローテーター	8
小型遠心機	8
デュワー瓶／ドライシッパー	9

培養機器

低温／恒温インキュベーター	9
---------------	---

培養

ペトリディッシュ	10
インキュレーションニードル／カルチャーチューブ	11

サンプル保存・管理

ページ

マイクロチューブ	12
Flip-Topバイアル	13
超低温フリーザー	13
凍結保存用クライオチューブ	14
凍結保存用クライオアクセサリ	15
バーコードチューブ（2Dチューブ）	16
2Dチューブ用デキャッパー	17
バーコードスキャナー	17

分注

ピペット&チップ	18
リザーバー／ピペットアクセサリ	22
ピペットフィルター	23
ディスポーザブルピペット	23
ピペット校正サービス	23

その他

血清用ミニトレイ	24
----------	----

検体採取・輸送

Thermo Scientific™ Sterilin™ Universal コニカルチューブ30 mL

最大容量25 mLで使い勝手の良いサイズの自立型コニカルチューブ



漏れ防止構造

USP Class VI

パYROジェンフリー

細胞無毒性

DNase RNaseフリー

- DNase/RNase、ヒトDNAフリー
- パYROジェンフリー
- 1/2回転でキャップが閉まるQuick Startキャップなので開閉が容易
- 最大遠心力9,500 ×gまで対応可^{*1}
- -80 °Cでの保存可能
- 信頼のリークテスト実施済み^{*2}
- 目盛りは5 mL間隔で大きな印字ラベル付き
- ガンマ線滅菌済み

*1 遠心条件は、当社遠心機での条件であり、ご使用になるローターの説明書を参照ください。
特殊なサンプルの場合は、必ずお客さままでお試しください。

*2 リークテストはBS EN 14254に準拠した試験を実施済み。

製品番号	呼称容量 (mL)	最大容量 (mL)	容量目盛り	外寸 (mm)	最大遠心加速度 (×g)	包装 (個 × 包)	滅菌	希望小売価格
30APPRN	30	25	なし	94 × 31	9,500	50 × 8	無菌施設製造	¥18,800
30BPPRN	30	25	プリント	94 × 31	9,500	50 × 8	無菌施設製造	¥19,200
30APPRNIRR	30	25	なし	94 × 31	9,500	50 × 8	●	¥21,800
30BPPRNIRR	30	25	プリント	94 × 31	9,500	50 × 8	●	¥22,200

Thermo Scientific™ Sterilin™ ユニバーサルコンテナー



- スプーン付きで糞便などの生体サンプルに使用可能
- 容器はポリスチレン製で、キャップはポリエチレン製
- 漏れ試験 (BS EN 14254 Annex D) 実施
- 最大遠心加速度は3,800 ×g

【材質】 本体：PS／キャップ：PE

製品番号	呼称容量 (mL)	色	書き込みスペース	滅菌	入数	希望小売価格
128SA	30	透明	—	無菌施設製造	400	¥33,290
128SB	30	透明	● (プリントラベル)	無菌施設製造	400	¥35,650
128SC	30	透明	● (プレーンラベル)	無菌施設製造	400	¥34,670



Thermo Scientific™ Nunc™ ディスポーザブルチューブ 汎用ディスポーザブルチューブ

- チューブの材質はポリスチレン(透明)で、幅広い用途に使用可能
- キャップの材質はポリエチレンで、耐薬品性、強度が高い
- ほとんどの標準的な遠心分離機に適合
- 製品番号341661、343923は最大遠心加速度が3,000 ×g
- 製品番号343141、345608は無菌作業用にストッパーを装備



【材質】 本体：PS／キャップ：PE

製品番号	ウェル底	ストッパー	容量 (mL)	容量目盛り (mL)	滅菌	最大遠心加速度 (×g)	入数	希望小売価格
341661	丸底	—	4	2.5	—	3,000	1,200	¥49,700
343923	丸底	—	5	2.5	—	3,000	3,000	¥49,800
342919	丸底	—	12	5, 10	—	—	1,200	¥31,000
343141	丸底	●	12	5, 10	●	—	500	¥26,600
355581	コニカル	—	14	5, 10	—	—	1,800	¥89,800
345608	コニカル	●	14	5, 10	●	—	500	¥26,600

Thermo Scientific™ Nunc™ 遠沈管 キャップタイプを選べる汎用遠沈管



- 遠心分離機用チューブ
- 気密試験済み
- ほとんどの標準的な遠心分離機に適合
- 製品番号347759、347708は最大遠心加速度が6,000 ×g
- 製品番号347856、347880、337846は最大遠心加速度が3,000 ×g
- ポリスチレン製チューブはCEマーク付き
- 滅菌済み

【材質】 本体：PC・PS／リム：PP／プラグ：PE

製品番号	材質	キャップ	底	サイズ (mm)	容量 (mL)	書き込みスペース	最大遠心加速度 (×g)	入数	希望小売価格
347759	ポリカーボネート	リム	コニカル	16 × 110	11	—	6,000	480	¥76,100
347708	ポリカーボネート	リム	コニカル	16 × 110	11	●	6,000	480	¥76,500
347856	ポリスチレン	プラグ	コニカル	16 × 110	11	—	3,000	480	¥41,300
347880	ポリスチレン	プラグ	コニカル	16 × 110	11	●	3,000	480	¥45,100
337846	ポリスチレン	プラグ	コニカル	16 × 110	11	● (目盛り付き)	3,000	480	¥51,200

Thermo Scientific™ Nunc™ トランスポートコンテナ 遠沈管輸送用



- 10/11 mL Nunc遠沈管輸送用コンテナ
- 製品番号362820は、感染性物質および診断用サンプルの輸送に関する国連包装基準 602/650に記載の95 kPaの漏れ試験実施

【材質】 本体：PP／キャップ：PE

製品番号	仕様	入数	希望小売価格
333510	ストッパー付き遠沈管用	400	¥57,600
362820	ストッパー付き遠沈管用 緩衝材付き	400	¥53,200

Thermo Scientific™ Nunc™ユニバーサルコンテナー

検体採取用自立型チューブと輸送用コンテナー



- 血液、尿、糞便などの生体サンプルに使用可能
- 容器はポリスチレン製で、キャップはポリエチレン製
- 漏れ試験 (BS EN 14254 Annexe D) 実施
- 最大遠心加速度は4,000 xg
- 感染性物質および診断用サンプルの輸送に関する国連包装基準602/650に記載の95 kPaの漏れ試験実施
- CEマーク付き
- 製品番号364882は、363282、364238、364246の輸送用コンテナー



【材質】 本体：PS／キャップ：PE

製品番号	容量 (mL)	色	書き込みスペース	滅菌	入数	希望小売価格
363282	25	透明	●	—	300	¥48,300
364238	25	透明	—	●	300	¥29,100
364246	25	透明	●	●	300	¥29,400
364882	—	グレー	—	—	300	¥36,300

Thermo Scientific™ Capitol™ホイルトップ生体サンプル容器キット

自宅での検体採取・返送用に有用なキット



- 検体の採取から、保管、輸送まで、これだけで完了
- 機械化された製造で、品質が安定
- 検体採取前に製品が未開封であることを確認可能

使い方

- ①ホイルトップのフタをはがし、ドナーにカップを渡す。
- ②検体採取後、バイアルに30 mLの尿を入れ、カチッと音がするまでフタを閉める。
- ③バイアルを梱包バッグに、必要に応じて書類をポケット側に入れる。
- ④梱包バッグの青いライナーを外し、ポケットの上にフラップを折って封入する。

キット内容

- 温度ストリップ付き採取用カップ (236 mL) 1個
- 輸送用不正開封防止バイアル (45 mL) 1本または2本
- ポケット付き検体梱包バッグ、吸水シート 1セット

【材質】 カップ・バイアル：PP

製品番号	製品名	入数	希望小売価格
90111TS	ホイルトップ生体サンプル容器シングルキット	100	¥27,000
92023	ホイルトップ生体サンプル容器スプリットキット	100	¥35,100



Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer™ バイアル



- キャップが閉まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップ
- クリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用
- 漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減
- 95 kPaでのバキューム試験を実施
- BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施
- ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易
- 積み重ねが可能

製品番号	仕様	容量 (mL)	キャップカラー	フォーマット	滅菌	入数 (個数 × パック)	希望小売価格
120ORG53-1000	タブ付きラベル	120	オレンジ	組立品	●	75 × 4	¥54,800
120WHT53-1000	タブ付きラベル	120	白色	組立品	●	75 × 4	¥54,800
120WHT53-2000	ラベルなし	120	白色	キャップ/バイアル別	—	300 × 1	¥41,900
120ORG53-2000	タブ付きラベル	120	オレンジ	組立品	—	75 × 4	¥41,900
120WHT53-3000	中間尿キット、漏斗なし、 タブ付きラベル	120	白色	組立品	●	個包装 × 100	¥23,300
120ORG53-4000	ラベルなし、個包装	120	オレンジ	組立品	●	個包装 × 100	¥20,900
120WHT53-4000	ラベルなし、個包装	120	白色	組立品	●	個包装 × 100	¥20,900
90ORG53-1000	タブ付きラベル	90	オレンジ	組立品	●	100 × 4	¥52,100
90WHT53-1000	タブ付きラベル	90	白色	組立品	●	100 × 3	¥40,400
90GRN53-1000	タブ付きラベル	90	緑	組立品	●	100 × 4	¥52,100
90ORG53-1001	タブ付きラベル、 ディスペンサーパック	90	オレンジ	組立品	●	20 × 16	¥58,600
90WHT53-1001	温度ストリップ付きラベル	90	白色	組立品	●	100 × 3	¥49,300
90WHT53-1002	温度ストリップのみ	90	白色	組立品	●	100 × 4	¥64,200
90WHT53-2000	タブなしラベル	90	白色	組立品	—	75 × 4	¥36,800
90WHT53-2001	温度ストリップ付きラベル	90	白色	組立品	—	300 × 1	¥47,200
90WHT53-2002	ラベルなし	90	白色	キャップ/バイアル別	—	300 × 1	¥36,800
90WHT53-2003	ラベルなし	90	白色	組立品	—	300 × 1	¥36,800
90WHT53-2004	温度ストリップのみ	90	白色	組立品	—	100 × 4	¥48,800
9000-5300	ラベルなし	90	—	バイアルのみ	—	300 × 1	¥26,300
12000-5300	ラベルなし	120	—	バイアルのみ	—	300 × 1	¥20,900
CAPWHT53-1000	—	—	白色	キャップのみ	—	1,500 × 1	¥54,000
CAPORG53-1000	—	—	オレンジ	キャップのみ	—	1,500 × 1	¥54,000
CAPGRN53-1000	—	—	緑	キャップのみ	—	1,500 × 1	¥54,000

Thermo Scientific™ Samco™ 60 mLコンテナ



- ガンマ線滅菌済み
- 材質はポリプロピレンで漏れ防止機能付き
- 積み重ねが可能
- タブ付きラベル貼付済み

製品番号	製品名	容量 (mL)	キャップ カラー	フォーマット	入数 (個数 × パック)	希望小売価格
030007	Bio-Tite 60 mL/ 48 mmコンテナ	60	白色	組立品	100 × 5	¥30,200

Thermo Scientific™ Samco™ キャピラリートランスファーピペット

抗凝固剤不要 | 片手でも簡単な操作性 | キットに最適




- キャピラリー現象で気泡が入ることなく血液などのサンプル吸引可能
- 耐性のあるソフトなプラスチック製により、従来ガラスで起こった破損の心配不要
- 固定容量で、ハンドリングによる回収量のバラつきや貴重なサンプルの無駄なし
- 素早く(数秒以内)ディスペンスできるので、凝固剤不要
- ガラスよりも安全に操作可能
- ラテックス、DEHP*¹、BPA*²フリーで安全、無毒性

*1 Di(2-ethylhexyl) phthalate

*2 Bisphenol A

【材質】 本体：LDPE

製品番号	分注容量(μL)	寸法(cm)	入数	希望小売価格
1028-100PK	25	2.26	500	¥5,410
1029-100PK	50	3.87	500	¥5,410



① キャピラリー現象で吸引



② 水平に目印まで正確に吸引



③ バルブを押す

Thermo Scientific™ Samco™ トランスファーピペット

優れた性能と信頼性のあるSamco™ ブランド



- ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適切
- 約-40℃までの低温保存が可能
- 常に一定した滴下量が得られるよう先端の口径を縮小

この製品は下記からの販売です。

アズワン株式会社 (Tel: 0120-700-875) / ビーエム機器株式会社 (Tel: 03-6666-5903)

製品番号	製品名	全長	胴径	全容量	1吸引量	1滴下数/mL	包装
202	Samco General Purpose Standard 7.7 mL 未滅菌	15.6 cm	7.9 mm	7.7 mL	3.0 mL	21	500本/箱
336	Samco 6"B/B-Pet (Blood Bank) 4.9 mL 未滅菌	15.4 cm	6.6 mm	4.9 mL	1.8 mL	24	500本/箱
212	Samco Graduated 1 mL Small Bulb 3.9 mL 未滅菌	14.0 cm	4.7 mm	3.9 mL	2.1 mL	25	500本/箱
222	Samco Graduated 1 mL Large Bulb 5.8 mL 未滅菌	15.5 cm	4.6 mm	5.8 mL	3.5 mL	25	500本/箱
225	Samco Graduated 3 mL Large Bulb 7.7 mL 未滅菌	15.5 cm	7.9 mm	7.7 mL	3.2 mL	21	500本/箱
274	Samco Graduated 2 mL (Blood Bank) 4.6 mL 未滅菌	15.2 cm	7.1 mm	4.6 mL	1.8 mL	25	500本/箱
282	Samco Graduated 0.3 mL (Pediatric) 1.5 mL 未滅菌	11.6 cm	3.0 mm	1.5 mL	0.8 mL	22	500本/箱

※ 上記以外にも、各種タイプ、滅菌済み、個包装など、多数、ご用意しております。

検体処理用小型機器

Thermo Scientific™ タッチスクリーンドライバスインキュベーター タッチパネルで操作が簡単

- バリエーション豊富なブロックで多用途に対応*
- PCRサンプルの前処理に活用可能
- 直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ

*ブロックの情報は当社Webサイトをご参照ください。



製品番号	製品名	希望小売価格
88870007	タッチスクリーンドライバスインキュベーター 1ブロック	¥86,000
88870008	タッチスクリーンドライバスインキュベーター 2ブロック	¥98,000
88870009	タッチスクリーンドライバスインキュベーター 4ブロック	¥118,000

Thermo Scientific™ ローテーター

遠心管によるサンプルの混濁や菌体の培養などにおすすめ

- 細胞培養や分泌ホルモンの抽出、ウイルス検査などの試験にも対応
- 正確なオービタルミキシングでさまざまな容器の振盪に対応
- 簡単に時間や速度、角度の調整が可能
- バリエーション豊富なアクセサリで多用途に対応*

*1 アクセサリの情報は当社Webサイトをご参照ください。



Cel-Groティッシュカルチャー
ローテーター

製品番号	製品名	希望小売価格
88882003-JP*2	デジタルウェービングローテーター	¥138,000
88882007-JP*2	デジタルミニローテーター	¥120,000
88882015-JP*2	デジタルCel-Groティッシュカルチャーローテーター	¥114,000

*2 thermofisher.comの検索ボックスで製品を検索する場合は、末尾-JPを除いた製品番号で検索してください。

Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 コンパクト卓上遠心機

幅広いアプリケーションに対応・省スペース設計

- 1台で固定角遠心とスイング遠心を両立
- Thermo Scientific™ AutoLock™ システムを採用しローター交換はツール不要でワンタッチ*

*ローターやアクセサリの情報は当社Webサイトをご参照ください。



製品番号	製品名	希望小売価格
75007202	Sorvall ST 8コンパクト卓上遠心機	¥371,000
75005762	TX-150クリニカルパッケージ	¥308,000
パッケージ内訳	TX-150スイングローター	
	TX-150ラウンドバケット	
	シーリングリッド TX-150ラウンドバケット用 4個	
	アダプター 5 mL/7 mL採血管 4個	
	アダプター 14 mLウリン 4個	

Thermo Scientific™ Nalgene™デュワー瓶



- 氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管可能
- 内部にクロロフルオロカーボン (CFC) フリーのウレタンフォームを充填した二重構造
- 使用温度範囲：-196～100 °C

【材質】 本体・フタ：HDPE／ハンドル：ポリエチレンコート

製品番号	容量 (L)	口径 (mm)	深さ (mm)	高さ (mm)	包装 (1包)	希望小売価格
4150-1000PK	1	96	195	251	1	¥33,900
4150-2000PK	2	122	231	282		¥36,200
4150-4000PK	4	158	295	353		¥39,800
4150-9000	10	198	396	470		¥73,100

Thermo Scientific™ Arctic Express™輸送用ドライシッパー

- 感染性物質や生物学的サンプルの極低温輸送に適したドライシッパー
- Arctic Express IATAモデルはIATA (国際航空運送協会) 準拠
- Express IATA は、2次容器付きのため感染物質も輸送可能

この製品は下記からの販売です。

マイサイエンス株式会社／エムエス機器株式会社／東栄株式会社／フタバメディカル株式会社



製品番号	製品名	外寸 (直径 × 高さ, cm)	空重量 (kg)	口径 (cm)	液体窒素保持日数 (日)
CY50915	Arctic Express 5	18.5 × 34.3	2.7	3.5	8
CY50905	Arctic Express 10	22.1 × 49.3	5.9	5	21
CY50910	Arctic Express 20	38.1 × 58.4	13.6	21.6	14
CY50920	Arctic Express IATA		16.4		

培養機器

Thermo Scientific™ Heratherm™低温インキュベーター ペルチェ技術を装備した冷却システム

- フロン冷媒不使用
- 高い省エネルギー性能

製品番号	製品名	希望小売価格
51031562	Heratherm 冷却機能付きインキュベーター 180 L	¥695,000
51031565	Heratherm 冷却機能付きインキュベーター 400 L	¥1,120,000



Heratherm IMP 180/400

Thermo Scientific™ Heratherm™マイクロバイオリジカルインキュベーター 安全性、操作性、効率性に優れたインキュベーター

- 高品質の設計・製造技術
- EN、DIN 12880規格に基づいた性能保証

製品番号	製品名	希望小売価格
50125590	Heratherm IMC18コンパクトインキュベーター	¥99,000
51029638*	Heratherm IGS60ジェネラルプロトコルインキュベーター	¥191,000
51029639*	Heratherm IGS100ジェネラルプロトコルインキュベーター	¥201,000
51029640*	Heratherm IGS180ジェネラルプロトコルインキュベーター	¥270,000



Heratherm IGS 60/100/180

*thermofisher.comの検索ボックスでジェネラルプロトコルインキュベーターの製品番号を検索する場合は51028063で検索してください。

培養

Thermo Scientific™ Nunc™プラスチックディッシュ ガンマ滅菌済みの汎用性の高いペトリディッシュ

- ペトリディッシュは菌類、バクテリア、その他微生物の培養に使用
- コンタクトディッシュは臨床、食品化学、製薬などのサンプリングに使用
- コンタクトディッシュの底面は凸状で、1 cm角のグリッド付き
- 製品番号263991のみThermo Scientific™ Nunc™ Delta表面処理
- 製品番号249964、240541は細胞培養無処理



ペトリディッシュ

【材質】 本体・フタ：PS

製品番号	タイプ (mm)	フタ付き外寸 (mm)	内寸 (mm)	最大容量 (mL)	使用容量 (mL)	培養面積 (cm ²)	エアーベント	包装 (個 × 包)	希望小売価格
263991	90	100 × 15	86 × 12	68	12.5	58	●	20 × 16	¥29,200
249964	140	140 × 20	136 × 18	250	35	145	●	10 × 8	¥21,500


コンタクトディッシュ

【材質】 本体・フタ：PS

製品番号	フタ付き外寸 (mm)	内寸 (mm)	最大容量 (mL)	使用容量 (mL)	培養面積 (cm ²)	包装 (個 × 包)	希望小売価格
240541	67 × 15	57 × 3	7.7	7.7	25	11 × 36	¥44,400

Thermo Scientific™ Nunc™深型ペトリディッシュ 培養面積が広いスクエアタイプ

- 菌類、バクテリア、その他の微生物の培養用
- 通気のためのエアーベントあり
- 細胞培養無処理、EOG滅菌済み



【材質】 本体・フタ：PS

製品番号	ディッシュ形状	フタ付き外寸 (mm)	ディッシュ内径 (mm)	培養面積 (cm ²)	スタッキングリング	エアーベント	包装 (個 × 包)	希望小売価格
4021	スクエア	100 × 100 × 15	89	79	—	●	20 × 25	¥90,300

Thermo Scientific™ Sterilin™ペトリディッシュ 微生物培養に適した表面無処理ペトリディッシュ




- サイズは90 mm
- 材質はポリスチレンで、鏡面仕上げにより高い透明度を実現
- 微生物培養に使用可能
- ガンマ線滅菌済み
- 培養効率を考慮したシングル、トリプル、ノンベントから選択可能
- EN ISO 24998:2008に準拠して製造

【材質】 本体・フタ：PS

製品番号	フタ付き外寸 (mm)	エアーベント	包装 (個 × 包)	希望小売価格
101IRR	89.4 × 15.9	シングル	20 × 25	¥24,300
101VIRR	89.4 × 16.1	トリプル	20 × 25	¥39,600
101RTIRR	89.4 × 15.7	—	20 × 25	¥23,800


Thermo Scientific™ Nunc™ イノキュレーティングループ & ニードル ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要



- 表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能
- 先端はループタイプ (1 µL / 10 µL) とニードルタイプの2タイプ
- 電子線滅菌済み

【材質】 本体：PS

製品番号	タイプ	カラー	容量 (µL)	包装 (個 × 包)	希望小売価格
254410PK	ループ	クリア	1	12 × 50	¥20,500
253287PK	ループ	クリア	1	50 × 20	¥24,700
254437PK	ループ	ブルー	10	12 × 50	¥20,500
251586PK	ループ	ブルー	10	50 × 20	¥24,600
254399PK	ニードル	イエロー	—	12 × 50	¥20,500
253988PK	ニードル	イエロー	—	50 × 20	¥24,900



Thermo Scientific™ Samco™ プラスチックチューブ 汎用性の高いディスポーザブルの培養チューブ



- 滅菌済み製品はガンマ線滅菌済み
- 組織培養に好適
- スナップキャップは2ポジション
- スクリューキャップはアウトースクリュー
- 化学物質不含、生物学的に不活性

最大遠心加速度

サイズ	材質	最大遠心加速度 (×g)
Tube Description RCF Rating		
12 × 75 mm	ポリスチレン	4,000
16 × 125 mm	ポリスチレン	2,000
17 × 100 mm	ポリスチレン	10,000
17 × 100 mm	ポリプロピレン	3,000




25本パック

【材質】 本体：PP/PS キャップ：PE

製品番号	材質	サイズ (mm)	キャップ	容量 (mL)	包装	写真	滅菌	希望小売価格
17-003S	ポリスチレン (透明)	17 × 100	スナップ (青)	14	500 (25 × 20 / パック)	①	●	¥27,600
12-007S		12 × 75	スナップ (ナチュラル)	5	1,000 (125 × 8 / パック)	②	●	¥33,800
16-002S		16 × 125	スクリュー (青)	16	1,000 (125 × 8 / パック)	③	●	¥78,100
17-009S		17 × 100	スナップ (青)	14	500 (125 × 4 / パック)	④	●	¥33,500
12-012		12 × 75	キャップなし	5	1,000 (250 × 4 / パック)	—	—	¥16,500
5A0002PK	ポリエチレン	12	スナップ (ナチュラル)	—	1,000 (1,000 × 1 / パック)	⑤	—	¥7,700

サンプル保存・管理

Thermo Scientific™ スナップキャップマイクロチューブ フタと側面にフロスティ加工済み



パイロジェンフリー

DNase RNaseフリー

オートクレーブ可

滅菌済み／未滅菌

【材質】PP


製品番号	仕様	滅菌	遠心強度 (×g)	包装 (個 × 包)	希望小売 価格	大箱 (入数)
3446PK	0.6 mL マイクロチューブ目盛り付き	—	30,000	100 × 10	¥3,500	10
3449PK	0.6 mL マイクロチューブ目盛り付き	●	30,000	100 × 10	¥7,200	10
3448PK	1.5 mL マイクロチューブ目盛り付き	—	26,000	50 × 10	¥1,900	10
3451PK	1.5 mL マイクロチューブ目盛り付き	●	26,000	50 × 10	¥4,700	10
3434PK	2.0 mL マイクロチューブ目盛り付き	—	25,000	50 × 10	¥2,300	10
3453PK	2.0 mL マイクロチューブ目盛り付き	●	25,000	50 × 10	¥4,700	10

Thermo Scientific™ スクリューキャップ付きマイクロチューブ

パイロジェンフリー

DNase RNaseフリー

滅菌済み／未滅菌



【材質】本体：PP／O-リング：Sulfer cured EPDM

製品番号	仕様	滅菌	カラー	遠心強度 (×g)	包装 (1包)	希望小売価格	大箱 (入数)
3460PK	0.5 mL コニカル底マイクロチューブO-リング付き スクリューキャップ別包装	—	クリア	25,000	500	¥14,400	10
3464PK	1.5 mL コニカル底マイクロチューブO-リング付き スクリューキャップ別包装	—	クリア	20,000	500	¥14,400	10
3468PK	2.0 mL コニカル底マイクロチューブO-リング付き スクリューキャップ別包装	—	クリア	20,000	500	¥14,400	10


Thermo Scientific™ スクリューキャップ付きマイクロチューブ (自立型)

パイロジェンフリー

DNase RNaseフリー

滅菌済み／未滅菌

- 褐色チューブもご用意



【材質】本体：PP／O-リング：Sulfer cured EPDM

製品番号	仕様	滅菌	カラー	遠心強度 (×g)	包装 (1包)	希望小売価格	大箱 (入数)
3472PK	0.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付き スクリューキャップ別包装	—	クリア	30,000	500	¥14,400	10
3474PK	1.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付き スクリューキャップ別包装	—	クリア	18,000	500	¥14,400	10
3488PK	2.0 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付き スクリューキャップ別包装	—	クリア	18,000	500	¥14,400	10

Thermo Scientific™ Capitol™ Flip-Topバイアル

さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に

- サンプルの容器内壁への吸着が少ないポリプロピレン製
- 高い気密性と漏れ防止構造
- ヒンジ式キャップは片手で簡単にバイアル開閉ができ、サンプルのコンタミネーションやキャップ取り違えを防止
- 未滅菌



キャップ形状



SS/スタンダード

LS/ロック付き

TE/工場でロック後に出荷

CC/チェーンロック付き

【材質】PP

製品番号	仕様	容量 (mL)	内径 × 高さ (mm)	キャップ	入数	希望小売価格
CNLL500	Cornell Vial	11	18 × 53	SS	500	¥31,200
VETHC500*	Vet Vial	12	14 × 95	SS	500	¥25,600
02CL	1.5 oz.	45	28 × 84	SS	600	¥29,300
02LS	1.5 oz.	45	28 × 84	LS	600	¥65,100
02CC*	1.5 oz.	45	28 × 84	CC	600	¥81,200
03CL	3.0 oz.	90	33 × 95	SS	400	¥23,600
0385	3.0 oz.	90	33 × 95	ST	400	¥87,200
03TECL	3.0 oz.	90	33 × 95	TE	400	¥156,400
04HP	4.0 oz. (縦長)	120	43 × 90	SS	250	¥28,400
04HPLS	4.0 oz. (縦長)	120	43 × 90	LS	250	¥19,100
10LSCL	10.0 oz.	300	62 × 113	LS	100	¥19,700
10CCCL*	10.0 oz.	300	62 × 120	CC	100	¥18,400

他の容量も取り扱っております。お問い合わせください。

*高透明バイアル

Thermo Scientific™ ノンフロン超低温フリーザー TDEシリーズ

ハイドロカーボン(HC)自然冷媒を用い高効率冷却機能を実現



TDE30086FA



TDE50086FD

- ノンフロン冷媒を採用しているため、フロン排出抑制法の点検・管理非該当製品
- Zero-Waste施設で製造
- ノイズ51dBAの静粛性
- 設定温度範囲：-50~-86℃(無負荷時)
- 7インチタッチパネル搭載

この製品は下記からの販売になります。

朝日ライフサイエンス株式会社 (Tel : 04-2951-7155 Email : asahi@asahi-ls.co.jp)

製品番号	容量 (L)	電力	消費電力 (W)	発熱量 Kcal/h	外寸法 (cm) H × W × D	重量 (kg)	希望小売価格
TDE30086FA	422	単相 100 V、50/60 Hz、20 A	438	377	198.1 × 69.1 × 97.8	282	¥1,800,000
TDE40086FD	549		442	380	198.1 × 82.6 × 97.8	270	¥2,220,000
TDE50086FD	682	単相 200 V、50/60 Hz、15 A	475	409	198.1 × 97.0 × 97.8	290	¥2,430,000
TDE60086FD	816		496	427	198.1 × 111.3 × 97.8	322	¥2,660,000

Thermo Scientific™ Nunc™ CryoTube™

サンプルの輸送にも適した凍結保存用チューブ



1.0 mL(左)、1.8 mL(中)、4.5 mL(右)



1.0 mL(左)、1.8 mL(右)

- USP Class VI準拠の原料を使用
- パイロジェンフリー
- 滅菌済み (SAL10⁻⁶)
- IATA準拠のリークテスト済み
- DNase/RNaseフリー

インナーキャップ

【材質】 本体・インナーキャップ：PP

製品番号	使用容量 (mL)	書き込みスペース	自立型	星型フィン	包装 (個 × 包)	希望小売価格
363401PK	1.8	●	—	—	50 × 10	¥43,200
366524PK	3.6	●	—	—	50 × 8	¥35,600
363452PK	4.5	●	—	—	50 × 6	¥28,500
366656PK	1.0	●	●	—	50 × 10	¥42,000
368632PK	1.8	●	●	—	50 × 9	¥40,500
377224PK	1.0	●	●	●	50 × 10	¥42,200
377267PK	1.8	●	●	●	50 × 9	¥40,400
379189PK	3.6	●	●	●	50 × 8	¥35,900
379146PK	4.5	●	●	●	50 × 6	¥28,700

アウターキャップ

【材質】 本体：PP／アウターキャップ：HDPE

製品番号	使用容量 (mL)	書き込みスペース	自立型	星型フィン	包装 (個 × 包)	希望小売価格
375353PK	1.0	●	●	●	50 × 10	¥42,200
375418PK	1.8	●	●	●	50 × 9	¥40,200
337516PK	4.5	●	●	●	50 × 6	¥28,700
347597PK	1.0	—	●	●	50 × 10	¥40,100
347627PK	1.8	—	●	●	50 × 9	¥37,100
347643PK	4.5	—	●	●	50 × 6	¥26,800

Nunc CryoTubeの特長

キャップタイプ

インナーキャップタイプ



ガスケット付きで気密性が高く、液体窒素温度下での保存に適しています。

アウターキャップタイプ


ネジ山の露出がなく、ピペット操作時のコンタミネーションリスクや、キャップ開閉時にキャップに付着したサンプルの飛散リスクを低減。感染性サンプルなどの保存に適しています。

チューブ底形状

Nunc CryoTubeには3種類の底形状があります。非自立型は丸底、自立型にはスカートタイプと星型フィンタイプがあります。星型フィンタイプはThermo Scientific™ Nunc™ CryoTubeホルダー（製品番号376589PK）との併用により、片手でキャップの開閉ができます。



インナーキャップ



アウターキャップ



星型フィンタイプ

Thermo Scientific™ Nunc™ CryoTube™ 関連製品

チューブ立て | カラーコード



Nunc CryoTube ホルダー



Nunc CryoTube用カラーコード

製品番号		材質	入数	希望小売価格
Nunc CryoTube ホルダー				
376589PK	40本用(10 × 4)	PPO	5	¥18,000
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryo Vial Closure Color Coder				
354968PK	カラーコード レッド	PC	500	¥4,500
355158PK	カラーコード オレンジ	PC	500	¥4,500
375868PK	カラーコード ブラウン	PC	500	¥4,500
354755PK	カラーコード ホワイト	PC	500	¥4,500
354879PK	カラーコード ブルー	PC	500	¥4,500
355018PK	カラーコード グリーン	PC	500	¥4,500
375884PK	カラーコード ピンク	PC	500	¥4,500
355077PK	カラーコード イエロー	PC	500	¥4,500
375922PK	カラーコード パープル	PC	500	¥4,500
375906PK	カラーコード グレー	PC	500	¥4,500
375930PK	カラーコード ミックス	PC	500	¥4,500

カラーコードの入数は重量を目安にしているため、表示個数とは若干の差異が生じます。あらかじめご了承ください。

Thermo Scientific™ Nalgene™ フライオボックス

低温に強く耐久性に優れたポリカーボネート製




【材質】本体・仕切：PC

製品番号	適合チューブサイズ (mL)	チューブ保持数 (列)	外寸 (mm) W × L × H	カラー	入数	希望小売価格
5025-0505PK	1.0~2.0	25 (5 × 5)	76 × 76 × 52	白	8	¥13,000
5026-0909PK	1.0~2.0	81 (9 × 9)	133 × 133 × 52	白	4	¥10,200
5027-0909PK	5.0	81 (9 × 9)	133 × 133 × 95	白	4	¥13,100

Thermo Scientific™ フリーズボックス

水滴に強い特殊な板紙を使用




【材質】本体・仕切：紙

製品番号	適合チューブサイズ (mL)	チューブ保持数 (列)	外寸 (mm) W × L × H	入数	希望小売価格
IB02025	1.0~2.0	25 (5 × 5)	78 × 78 × 53	20	¥15,800
IB02050	1.0~2.0	50 (5 × 10)	147 × 79 × 52	20	¥19,800
IB02081	1.0~2.0	81 (9 × 9)	134 × 134 × 52	20	¥25,300
IB02081S	1.0~2.0	81 (9 × 9)	131 × 131 × 51	20	¥25,300
IB02100JP	1.0~2.0	100 (10 × 10)	147 × 147 × 52	20	¥25,900
IB04081	4.0	81 (9 × 9)	134 × 134 × 77	20	¥27,200
IB04100	4.0	100 (10 × 10)	147 × 147 × 77	20	¥27,800
IB05100	5.0	100 (10 × 10)	147 × 147 × 97	20	¥31,500
IB15025	15 mL遠沈管	25 (5 × 5)	147 × 147 × 125	10	¥23,000

Thermo Scientific™ 2Dコード付きチューブ

サンプル管理に便利な凍結保存用チューブ



- 滅菌済み (Matrix : SAL10⁻³, Nunc : SAL10⁻⁶)
- パイロジェンフリー・DNase/RNaseフリー
- ゲノム解析用サンプルの保存に適したゲノムDNAフリー^{*1}
- 細胞の保存に適した原料を使用 (細胞無毒性、USP Class VI準拠)^{*2}
- キャップ開閉に便利なハンディデキャッパー (製品番号4105MAT、4105NUN) 対応

^{*1} Nunc ユニバーサルチューブのみ

^{*2} Matrix 2Dチューブのみ

【材質】チューブ 本体・キャップ：PP／ガスケット：TPE、ラック 本体：PP／フタ：PC

製品番号	キャップタイプ	容量 (mL)	2Dコード	1Dコード	ラック	バーコード付きラック	キャップ	包装	希望小売価格
Thermo Scientific™ Matrix™ 2Dチューブ スクリュートップ ^{*3}									
3740-WP1D	インナーキャップ	1.0	●	●	—	—	●	48本 × 10袋	¥79,700
3741-WP1D	インナーキャップ	1.0	●	●	●	—	●	96本 × 5ラック	¥78,600
3741-WP1D-BR	インナーキャップ	1.0	●	●	●	●	●	96本 × 5ラック	¥79,700
3742-WP1D	インナーキャップ	1.0	●	●	●	—	—	96本 × 5ラック	¥69,100
3742-WP1D-BR	インナーキャップ	1.0	●	●	●	●	—	96本 × 5ラック	¥70,200
Thermo Scientific™ Nunc™ ユニバーサルチューブ ^{*4}									
374500-BR	アウターキャップ	1.8	●	—	●	●	●	48本 × 10ラック	¥70,700
374502	アウターキャップ	1.8	●	—	—	—	●	48本 × 10袋	¥60,000
374502NOV	アウターキャップ	1.8	●	●	—	—	●	48本 × 10袋	¥146,200
374510-BR	インナーキャップ	2.0	●	—	●	●	●	48本 × 10ラック	¥70,800
374512	インナーキャップ	2.0	●	—	—	—	●	48本 × 10袋	¥60,300

^{*3} 0.5 mLなど他の容量やカラーキャップの2Dコード付きチューブも取り扱っております。お問い合わせください。



^{*4} 5.0 mLなど他の容量の2Dコード付きチューブも取り扱っております。お問い合わせください。

2Dコード付きチューブ用空ラック

【材質】チューブ 本体・キャップ：PP／ガスケット：TPE、ラック 本体：PP／フタ：PC

製品番号	製品名称	入数	希望小売価格
331830	Nuncユニバーサルチューブ アウターキャップ 1.8 mL用空ラック	10	¥14,000
331835-BR	Nuncユニバーサルチューブ インナーキャップ 2.0 mL用空ラック (バーコード付き)	10	¥15,200
4897	Matrix 2Dチューブ スクリュートップ 1.0 mL用空ラック	5	¥12,800
4897-BR	Matrix 2Dチューブ スクリュートップ 1.0 mL用空ラック (バーコード付き)	5	¥13,900

2Dコード付きチューブ



2Dコード付きチューブを使う利点

- トレーサビリティ構築が容易
- サンプルとデータの安全性の確保が可能
- 運用効率の向上
- 保管スペースのダウンサイジングが可能
- 保管庫の省エネ対策に貢献

Thermo Scientific™ 8chスクリューキャップハンディデキャッパースクリューキャップの開閉と脱着が可能 | 多検体処理に便利



Matrixタイプ

- コードレスで軽量の操作性に優れたハンディタイプ
- 作業時間の短縮
- 同じトルクで均一なキャップ締めが可能

仕様

	8 chスクリューキャップデキャッパーマトリックスタイプ	8 chスクリューキャップデキャッパースタンドタイプ
キャップタイプ	Matrix 96 スクリューキャップ	Nunc 96 スクリューキャップ
開閉速度	約4秒/8本一括開閉	
寸法 (W × D × H mm)	50 × 95 × 251	
重量	440 g	
電源	12 V 充電電池	

製品番号	製品名	希望小売価格
4105MAT	8 chスクリューキャップデキャッパーマトリックスタイプ	¥254,700
4105NUN	8 chスクリューキャップデキャッパースタンドタイプ	¥254,700
4106	ハンディデキャッパースタンド (4105MATおよび4105NUNに1台標準添付)	¥20,400

※確実なキャッピングを持続するためには定期的なトルクチェック(有償)を推奨

Thermo Scientific™ VisionMate™ HSX High Speed 2Dコードリーダー瞬時に1ラック全ての2Dコードを読み込める高機能リーダー



- 高速読み取り可能
- 読み取り面に霜が付くことを防ぐ防霜機能搭載
- 読み取り結果を色で知らせるLEDフィードバック機能搭載

仕様

	VisionMate HSX High Speed 2Dコードリーダー
読み取りスピード	約1秒/ラック
データ転送方法	CSV、ODBC、TCP/IP、HTML、XLS、image (PNG、JPG、TIFF、GIF、BMP)、XMLなど
電源	USB給電
寸法(W × L × H mm)、重量	150 × 200 × 160、4.0 kg
保護等級	IP 66、IEC 60529準拠
対応OS、プロセッサ、メモリー	Microsoft™ Windows™ 10、USB 2.0以上、4 GB

側面に取り付けるバーコードリーダーを標準搭載


製品番号	製品名	希望小売価格
312850	VisionMate HSX HighSpeed 2Dコードリーダー	¥1,470,000
81110987	機器制御用 PC Office 付き*	¥279,500

制御用PCは含まれません (Mac™ 非対応)。DELL™、HP™ 製のPCの使用を推奨しています。

*Microsoft™ Office

分注

Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ ピペッティングシステム



ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消

- チップの装着のOn/Offの確認が容易
- 軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現
- マルチチャンネルも瞬時に! 全てのチップコーンをシール

ClipTip (専用チップ)

- インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用
- 液切れ抜群のローリテンションチップを採用 (インターロッキング)
- RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
- ClipTip 12.5 Extがより微量分注を高精度に

Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ シングルチャンネル (容量可変)

製品番号	容量レンジ (μL)	可変ステップ (μL)	カラーコード	適合ClipTip	希望小売価格
4641310N	0.1~2	0.002	●	ClipTip 12.5 Ext*	¥43,000
4641320N	1~10	0.02	●	ClipTip 12.5 Ext*	
4641180N	2~20	0.02	●	ClipTip 20	
4641190N	5~50	0.1	●	ClipTip 50	
4641200N	10~100	0.2	●	ClipTip 200	
4641210N	20~200	0.2	●	ClipTip 200	
4641220N	30~300	1	●	ClipTip 300, 300 Ext	
4641230N	100~1,000	1	●	ClipTip 1000	

*スナップ&リップシールを採用

Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ マルチチャンネル

製品番号	チャンネル	容量レンジ (μL)	可変ステップ (μL)	カラーコード	適合ClipTip	希望小売価格
4661210N	8	1~10	0.02	●	ClipTip 12.5 Ext*	¥130,800
4661120N	8	5~50	0.1	●	ClipTip 50	¥130,800
4661130N	8	10~100	0.2	●	ClipTip 200	¥130,800
4661140N	8	30~300	1	●	ClipTip 300, 300 Ext	¥130,800
4661220N	12	1~10	0.02	●	ClipTip 12.5 Ext*	¥149,800
4661160N	12	5~50	0.1	●	ClipTip 50	¥149,800
4661170N	12	10~100	0.2	●	ClipTip 200	¥149,800
4661180N	12	30~300	1	●	ClipTip 300, 300 Ext	¥149,800

*スナップ&リップシールを採用

Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLPキット



F1-ClipTipピペットのリーズナブルなスターターセット

- 分注レンジを幅広くカバー
- チップやピペットスタンドも付属
- エコパッケージ

製品番号	製品名	希望小売価格
4701140N	F1-ClipTip GLP キット 3本セット (1~10 μL, 10~100 μL, 100~1,000 μL)	¥104,500

※ピペットスタンド、試薬リザーバー、サンプルチップ付き

Thermo Scientific™ ClipTip™ ピペットチップ



ローリテンション

- ClipTip (インターロッキング) は、液切れの良い「ローリテンション」チップを採用

品質保証

- RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証

2種類のチップフィッティングシステム

- ピペット容量に合わせて、インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のシステムを採用

スナップ&リップシールシステム

製品番号	容量レンジ(μL)	フィルター	滅菌	包装	入数	希望小売価格
ClipTip 12.5 Ext カラーコード: ●ピンク 長さ: 41 mm						
94410060	0.1-12.5	—	—	ラック	96本 × 10	¥7,900
94410063		—	●	ラック		¥9,200
94420063		●	●	ラック		¥15,900

インターロッキングシステム

製品番号	容量レンジ(μL)	フィルター	滅菌	包装	入数	希望小売価格
ClipTip 20 カラーコード: ●ピンク 長さ: 46 mm						
94410210	1~20	—	—	ラック	96本 × 10	¥7,900
94410213		—	●	ラック		¥9,200
94420213		●	●	ラック		¥15,900
ClipTip 50 カラーコード: ●パープル 長さ: 51 mm						
94410250	5~50	—	—	ラック	96本 × 10	¥7,900
94410253		—	●	ラック		¥9,200
94420253		●	●	ラック		¥15,900
ClipTip 200 カラーコード: ●イエロー 長さ: 56 mm						
94410310	2~200	—	—	ラック	96本 × 10	¥7,300
94410313		—	●	ラック		¥8,500
94420313		●	●	ラック		¥15,900
ClipTip 300 カラーコード: ●オレンジ 長さ: 63 mm						
94410510	10~300	—	—	ラック	96本 × 10	¥7,300
94410513		—	●	ラック		¥8,500
94420513		●	●	ラック		¥15,900
ClipTip 300 Ext カラーコード: ●オレンジ 長さ: 100 mm						
94410610	10~300	—	—	ラック	96本 × 8	¥6,800
94410613		—	●	ラック		¥7,800
94420613		●	●	ラック		¥14,600
ClipTip 1000 カラーコード: ●ブルー 長さ: 95 mm						
94410710	15~1,000	—	—	ラック	96本 × 8	¥7,900
94410713		—	●	ラック		¥9,200
94420713		●	●	ラック		¥15,900
ClipTip 1250 カラーコード: ●ターコイズ 長さ: 108 mm						
94410810	15~1,250	—	—	ラック	96本 × 8	¥8,800
94410813		—	●	ラック		¥10,000
94420813		●	●	ラック		¥17,300

※別途詰め替えタイプのご用意もございます。詳細はお問い合わせください。

Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F2マニュアルピペット



耐久性に優れ、オートクレーブ可能、かつクリーンベンチ・安全キャビネットでも使用可能

- 約70 gの軽量設計 (20~200 μ L)
- ピペットを分解しなくてもオートクレーブが可能
- UV耐性あり、クリーンベンチ内の使用におすすめ

Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F2シングルチャンネル (4642シリーズ)

製品番号	容量レンジ	可変ステップ	カラーコード	希望小売価格
4642010	0.2~2 μ L	0.002 μ L	●	¥41,600
4642020	0.5~5 μ L	0.01 μ L	●	¥41,600
4642030	1~10 μ L マイクロ	0.02 μ L	●	¥41,600
4642040	1~10 μ L	0.02 μ L	●	¥41,600
4642060	2~20 μ L	0.02 μ L	●	¥37,400
4642130	5~50 μ L	0.1 μ L	●	¥37,400
4642070	10~100 μ L	0.2 μ L	●	¥37,400
4642080	20~200 μ L	0.2 μ L	●	¥37,400
4642090	100~1,000 μ L	1 μ L	●	¥37,400
4642100	0.5~5 mL	0.01 mL	●	¥41,600
4642110	1~10 mL	0.02 mL	●	¥50,400

Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F2マルチチャンネル (4662シリーズ)

製品番号	チャンネル	容量レンジ (μ L)	可変ステップ (μ L)	カラーコード	希望小売価格
4662000	8	1.0~10	0.02	●	¥130,600
4662010	8	5~50	0.1	●	¥130,600
4662020	8	10~100	0.2	●	¥130,600
4662030	8	30~300	1	●	¥130,600
4662040	12	1.0~10	0.02	●	¥149,700
4662050	12	5~50	0.1	●	¥149,700
4662060	12	10~100	0.2	●	¥149,700
4662070	12	30~300	1	●	¥149,700
4662080	16	1.0~10	0.02	●	¥184,100
4662090	16	5~50	0.1	●	¥184,100

※適合Fintip、ARTチップについては、別途、お問い合わせください。

Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F2 GLPキット



F2 GLPキット

リズナブルなスターターセット

- 3~4本セットにして分注レンジを幅広くカバー
- チップやピペットスタンドも付属

製品番号	製品名	希望小売価格
4700880	Finnpiquette F2 GLP キット 4本セット (0.2~2 μ L、2~20 μ L、20~200 μ L、100~1,000 μ L)	¥124,800
4701070	Finnpiquette F2 GLPキット 3本セット (2~20 μ L、20~200 μ L、100~1,000 μ L)	¥94,600

※ピペットスタンド、試薬リザーバー、サンプルチップ付き

Thermo Scientific™ ART™ チップ

- さまざまなブランドのピペットに適合
- セルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断、コンタミ防止に効果*1
- 無菌性保証水準 (SAL) : 10⁻⁶ (ISO 11137 準拠)
- ATP/DNA/RNaseフリー、パイロジェンフリー*2
- ノンフィルターチップ、ラック、トレイはオートクレーブ可能



製品番号	フィルター	滅菌	入数	希望小売価格
ART 10 μL				
2139-HRPK	●	●	96チップ × 10ラック	¥18,700
3501-HRPK		●		¥7,100
3502-HRPK				¥6,600
ART 10 μL REACH				
2140-HRPK	●	●	96チップ × 10ラック	¥18,700
3511-HRPK		●		¥7,200
3512-HRPK				¥6,700
ART 10/20 μL ウルトラマイクロ				
2149E-HRPK	●	●	96チップ × 10ラック	¥18,700
3521-HRPK		●		¥7,200
3522-HRPK				¥6,400
ART 20 μL				
2149P-HRPK	●	●	96チップ × 10ラック	¥18,700
ART 100 μL				
2065-HRPK	●	●	96チップ × 10ラック	¥18,700
2065E-HRPK	●	●		¥18,700
ART 200 μL				
2069-HRPK	●	●	96チップ × 10ラック	¥18,700
3551-HRPK		●		¥6,800
3552-HRPK				¥6,200
ART 200 μL REACH				
2160P-HRPK	●	●	96チップ × 8ラック	¥17,500
3541-HRPK		●		¥8,000
3542-HRPK				¥7,200
ART 300 μL				
2070-HRPK	●	●	96チップ × 10ラック	¥18,700
3771-HRPK		●		¥7,500
3772-HRPK				¥6,800
ART 1,000 μL				
2179-HRPK	●	●	96チップ × 8ラック	¥18,700
3101-HRPK		●		¥7,000
3102-HRPK				¥6,700
ART 1,000 μL REACH				
2079-HRPK	●	●	96チップ × 8ラック	¥18,700
3791-HRPK		●		¥6,800
3792-HRPK				¥6,400



ART 10 µL 目盛: 2 µL 全長: 31.3 mm



ART 10 µL REACH 目盛: 2.5 µL 全長: 43.3 mm



ART 10/20 µL ウルトラマイクロ 全長: 45.7 mm



ART 20 µL 全長: 50.7 mm



ART 100 µL (2065) 目盛: 10 µL, 50 µL, 100 µL 全長: 58.8 mm



ART 100 µL (2065E) 全長: 50.7 mm



ART 200 µL 目盛: 10 µL, 50 µL, 100 µL 全長: 58.8 mm



ART 200 µL REACH 全長: 90.9 mm



ART 300 µL 目盛: 10 µL, 50 µL, 100 µL, 200 µL 全長: 58.4 mm



ART 1,000 µL 目盛: 100 µL, 200 µL, 500 µL, 1,000 µL 全長: 88.9 mm



ART 1,000 µL REACH 全長: 118.5 mm

※ 別途詰め替えタイプのご用意もございます。詳細はお問い合わせください。

※ 適合ピペットについては、別途、お問い合わせください。

Thermo Scientific™ Finntip™ ピペットチップ5 mL／10 mL

製品番号	フィルター	滅菌	入数	希望小売価格
Finntip 5 mL				
94052550	●	●	54チップ × 5ラック	¥37,200
9402073		●		¥19,600
9402070				¥15,100
Finntip 10 mL				
94052800	●	●	24チップ × 5ラック	¥23,300
9402183		●		¥11,000
9402180				¥9,100



Finntip 5 mL 全長：147 mm




Finntip 10 mL 全長：150 mm

試薬リザーバー (ディスポーザブル)

- 底面はV底で中央部にさらに細い溝があるトラフ・イン・トラフ構造
- 内側に成型による容量目盛り付き
- ベースが広く安定性が向上
- 25 mL 2分割タイプは、大きい方は8 chまで、小さい方は4 chまで対応

【材質】 本体：PS

製品番号	製品名	包装	希望小売価格
8093-11	リザーバー 25 mL (滅菌済み)	10個 × 10包	¥15,500
8094	リザーバー 25 mL (滅菌済み)	1個 × 50包 (個包装)	¥15,500
8095	リザーバー 25 mL (滅菌済み) 2分割タイプ	10個 × 10包	¥15,500
8096-11	リザーバー 25 mL (滅菌済み) 2分割タイプ	1個 × 50包 (個包装)	¥15,500
8085	リザーバー 100 mL (滅菌済み)	10個 × 10包	¥15,500
8086	リザーバー 100 mL (滅菌済み)	1個 × 50包 (個包装)	¥15,500



下記のフリーレベルを保証しています。


- Deoxyribonucleic Acid (DNA) <0.6 ng human genome DNA
- Ribonuclease (RNase) Free
- Deoxyribonuclease (DNase) Free
- PCR Inhibitors: not present
- Endotoxin (Pyrogen) ≤0.05 EU/mL

試薬リザーバー (リニューザブル)

オートクレーブ可

【材質】 本体：PP

製品番号	製品名	包装	希望小売価格
9510027	リージェントベイスン 60 mL	5	¥13,500
9510037	8ウェルリザーバー 10 mL／ウェル	10	¥13,500
9510047	1ウェルリザーバー 100 mL	10	¥12,300



Finnpipette F用ピペットスタンド

製品番号	製品名	包装	希望小売価格
9420400	Finnpipette Fスタンド (6本掛)	1	¥15,200



9420400

Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler(電動)



ガラスまたはプラスチック製の血清用ディスポーザブルピペットの操作を安全に補助

- 2年間保証 (Webサイト登録時)
- 吸引および分注スピードをおののけでコントロール
- バックライト付きの大型液晶ディスプレイ
- Nuncディスポーザブルピペット

製品番号	製品名／内容	カラー	希望小売価格
9501	S1 Pipet Filler	白	¥49,800
9511	S1 Pipet Filler	クリア	¥49,800
9521	S1 Pipet Filler	ブルー	¥49,800
9531	S1 Pipet Filler	レッド	¥49,800
9541	S1 Pipet Filler	グリーン	¥49,800

※壁掛けホルダー、卓上スタンド、1 mLピペットサポートが標準添付

Thermo Scientific™ Nunc™ ディスポーザブルピペット



USP Class VI

パイロジェンフリー

滅菌済み

DNase RNaseフリー

- 本体と一体成型の先端部は液残りを軽減 (25 mL、50 mLを除く)
- 読み取りやすい目盛り (黒色プリント)

ディスポーザブルピペットI (プラスチック袋包装：バルク)

【材質】 本体：PS

製品番号	容量 (mL)	マイナス目盛り (mL)	カラー	包装 (個 × 包)	希望小売価格
170371N	1	0.2	●	50 × 20	¥43,100
170372N	2	0.8	●	50 × 10	¥24,500
170373N	5	3.0	●	50 × 4	¥15,900
170374N	10	3.0	●	50 × 4	¥17,300
170375N	25	9.0	●	25 × 8	¥23,400
170376N	50	6.0	●	25 × 4	¥33,700

数量は重量でカウントしています。

全てバルク包装

ピペット校正

当社ピペットサービスセンターは、公益財団法人日本適合性認定協会 (JAB) により、ISO/IEC 17025適合の校正機関として認定されています。当社ピペット、他社ピペット (特殊モデルは要相談) を同一料金で校正を行い、ピペット管理における手間、コストの削減をサポートします。

ISO/IEC 17025校正サービス (ISO校正証明書付き)

ISO 13485、ISO 15189を取得した、
または取得予定のお客さまにおすすめです。

校正条件：容量3点、繰り返し10回




コース	点検後のみ (1回)		点検前後 (2回)		対象
	シングルチャンネル	マルチチャンネル	シングルチャンネル	マルチチャンネル	
定期校正 (10本以上から)	¥10,800/本	¥21,600/本	¥13,400/本	¥27,900/本	当社ピペット/ 他社ピペット
スポット校正 (随時1本から)	¥14,100/本	¥24,100/本	¥16,900/本	¥29,900/本	
出荷時国内校正 (ピペットご購入時)	¥14,100/本	¥24,100/本			当社ピペット

※料金には消耗品パーツが含まれ、定額となり、基本、追加料金は発生しません。ただし、修理不能なピペットやサポート終了品については、新品のピペットを特別価格でご提供します。

※検定条件が容量2点、繰り返し5回のシンプルな点検サービスのコースも用意しています。

その他


Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ミニトレイ (血清学用)
血清学試験に適したプレート

未滅菌

- 大きな英数字表記でウェル認識が容易
- タンパク質の吸着が少ない
- サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理
- Nunclon Delta表面処理

【材質】本体・フタ：PS

製品番号	ウェル数	1ウェルの最大容量 (μL)	1ウェルの使用容量 (μL)	1ウェルの面積 (cm ²)	フタ	包装 (個 × 包)	希望小売価格
438733	72	10	8	0.2	●	10 × 10	¥24,000
439225	60	10	8	0.2	●		¥26,600

Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ミニトレイ
ラボ内の冷凍庫やインキュベーターの場所を節約

滅菌済み

- 大きな英数字表記でウェル認識が容易
- タンパク質の吸着が少ない
- サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理
- 光学的に透明で、倒立顕微鏡で使用可能
- Nunclon Delta表面処理

【材質】本体・フタ：PS

製品番号	ウェル数	1ウェルの最大容量 (μL)	1ウェルの使用容量 (μL)	1ウェルの面積 (cm ²)	フタ	包装 (個 × 包)	希望小売価格
470378	72	10	8	0.2	●	120 × 4	¥127,800
452256	60	10	8	0.2	●		¥129,200
472400JP	60	10	8	0.2	—	100 × 4	¥67,600

詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/jp-clinicalcons

研究用에만使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。製品の性能がお客様の用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客様自身でご確認ください。

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

Mac is a trademark of Apple Inc. Dell is a trademark of Dell Inc. HP is a trademark of HP Inc. Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation.

記載の価格は2023年9月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc LSP088-A23080B

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL : 0120-753-670

info.LPG.jp@thermofisher.com

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

thermo scientific